

PHILIPS

防水胡须修剪器

Beardtrimmer series
9000

0.2 毫米准确设定

全金属双面修剪器

无线使用 60 分钟/充电 1 小时

带激光导引



BT9290/32



准确

带有激光导引的胡须修剪器

特殊的激光导引，让您体验到对轮廓的出色控制。您可以打造想要的准确、对称的造型，充满自信。

准确

- 使用特殊的激光导引实现准确、对称的修剪效果
- 缩放轮可“锁定”所选的长度设定
- 双面修剪器：32 毫米和 15 毫米修剪面，带给您理想的修剪细节
- 0.4 毫米胡茬设定，每天打造 3 日须

呵护皮肤的卓越性能

- 呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

易于使用


- 防水，便于清洁
- 细节梳齿令修剪准确，胡须修剪梳可实现准确的控制
- LED 显示屏清晰显示所选的长度设定
- LED 显示屏可显示电池电量
- 2 年保修，全球电压且无需使用润滑油
- 保护袋，便于旅行和存放
- 充电 1 小时后可无线使用 60 分钟，或接电使用



asimpleswitch.com


产品亮点

全球首款激光导引



特殊的激光导引系统可投射清晰的光线，在修剪前预先调整您的造型。激光导引可指出需切割的毛发，让您始终可以准确修剪。

17 档固定长度设定



要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示所需的长度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

双面修剪器




取下可调节长度的修剪梳，下面是一个可翻转、双面准确修剪器。一面是 32 毫米高性能修剪器。翻过来则是 15 毫米宽的准确修剪器 – 准确修剪鼻子下方或嘴周围的狭小区域。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形和弯曲式设计可让您看到自己的修剪操作，令修剪细致，保持理想线条。

高效呵护肌肤



修剪时，钢质刀片会相互轻轻摩擦，自动研磨！刀片持久保持锋利，确保始终整齐、高效修剪毛发，而弧形刀片尖部设计配合修剪梳，可防止皮肤受到刺激。

可充电使用也可接电源线使用



充电 1 小时后可无线使用 60 分钟。如果修剪时电池电量耗尽，只需接通电源便可继续进行修剪。

防水



要清洁修剪器刀头，只需在水龙头下冲洗即可。

细节梳齿和胡须修剪梳



细节梳齿可为您提供准确的修剪效果。使用细节梳齿修剪致密区域，或圆润胡须的边缘，但不宜用胡须修剪梳。胡须修剪梳可实现准确的控制，修剪快速而均匀。

LED 屏幕



LED 显示屏以毫米显示所选的长度设定，您始终都能掌控自己的造型。

LED 电池电量指示灯

LED 显示屏可指示电池电量，让您始终得心应手。

每天理想打造 3 日须



如果您想拥有理想的 3 日须，只需使用修剪器的 0.4 毫米最短设定。要打理理想的长须，只需将设定调至所需的确切设置。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

附件

胡须修剪梳
细节梳齿
维护: 清洁刷
旅行软袋

操作简易

清洁: 防水
电池使用时间: 充电 1 小时可使用 60 分钟
工作中: 可接电源使用也可无线使用

准确

长度设定: 17 档长度设定, 0.4 毫米至 7 毫米

功率

自动电压: 100-240 伏

服务

保修: 2 年全球保修

