

Philips  
微型音乐系统

蓝牙

BTM2056



## 融入您家的音效

### 执着于音

轻松便捷地在家播放音乐。这款飞利浦微型音乐系统具备 USB 直放和 MP3-link。这款音乐系统也可以通过蓝牙无线串流音乐，让您尽情畅享音乐乐趣。

#### 丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 15 瓦最大输出功率

#### 欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 用于获取电台信息和数据服务的无线电数据系统
- 蓝牙无线音乐传输

#### 符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 电动滑盖式前舱门平添一份时尚和优雅之感

# PHILIPS

# 产品亮点

## 无线音乐传输

您的音箱支持蓝牙音乐传输。可以无线享受支持蓝牙的设备中您喜爱的高品质音乐。

## 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

## USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

## MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的


音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

## 15 瓦最大输出功率

## 无线电数据系统 (RDS)

无线电数据系统 (RDS) 使您无需记住频率数字即可调台。在标准模式下，RDS 屏幕显示电台名称而不是频率数字，从而便于快速轻松地调台。RDS 还使电台能够将新闻和电台信息等文本信息直接发送到收音机显示屏上。RDS 在欧洲很常用，无线电台使用广播频率发出文本。您可以选择接收显示电台名称的基本 RDS 显示屏，也可以预订附加文本服务。

## 带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

## 低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯

管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

## 数码音效控制




数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

## 动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。



# 规格

## 声音

- 总声功率 (RMS): 15 瓦
- 音效增强: 数码音效控制, 动态低音增强
- 音量控制: 调高 / 调低

## 扬声器

- 扬声器驱动: 2.75 英寸低音扬声器
- 内置扬声器数: 2
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

## 连接

- USB: USB 主机
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 蓝牙模式: A2DP
- 耳机: 3.5 毫米

## 音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘, WMA-CD
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 电台文本, RDS 时钟设定, 电台

## 名称

- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

## 便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 前置, 电动
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

## 功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

## 附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, FM 天线, 快速使用指南, 用于壁挂的螺钉, 2 个
- 遥控器: 31 键遥控器
- 用户手册: 16 种语言

## 尺寸

- 总重: 4.2 千克
- 机身宽度: 400 毫米
- 机身高度 (含桌架): 235 毫米
- 净重: 3.3 千克
- 机身厚度: 98 毫米
- 包装高度: 251 毫米
- 包装宽度: 456 毫米
- 包装厚度: 197 毫米



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.1

EAN: 69 23410 72060 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)