




Philips  
Zeniti kodukinokõlarid

3.1 kanaliga juhtmeta basskõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia  
HDMI 4K-2K



CSS5330G

## Nautige Zeni välimust ja tunnetust

### Juhtmete ja segaduseta

Nautige Philips Zeniti kinokõlarite puhast lihtsust ja selle kaasaegsetest ehtsatest materjalidest edastatavat naturaalselt ja tasakaalustatud heli. Nutikas juhtmesüsteem ja juhtmeta basskõlar tagavad muretu ja nauditava elamuse.

#### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Puidust viimistlus sobib kaasaegse kodu sisekujundusega
- Juhtmeta basskõlari paigaldamine käib segaduseta
- Nutikas kaablihaldussüsteem organiseerib kaablid läbi toa

#### Suurepärane kuulamiskogemus

- MTM-kõlarid edastavad heli valjult ja tõetruult
- Keskkanaali kõlar tagab tippasemel selgusega heli
- Basskõlari alusreflektor kiirgab heli sujuvalt
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

#### Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevatele helile

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Nutikas kaablihaldus

Nutikas kaablihaldussüsteem organiseerib kaablid läbi toa


### MTM-kõlarid

Kesk-kõrg-kesksageduskõlari (MTM) konfiguratsioon kõigis põhi- ja satelliitkõlarites võimaldab edastada valju ja tõetruud heli, olenemata kuulaja asukohast. Saate alati oma istekohast olenemata nautida kristalliselget moonutusteta heli.

### Basskõlari alusreflektor

Kuplikujuline alusreflektor võimendab madalaid toone, edastades heli sujuvalt 360-kraadises ümbruses. Kujustus väldib ka summutusefekti, kui paigaldate basskõlari vaibale.

### Juhtmevaba voogedastus Bluetoothinga



Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

### HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

### Wireless subwoofer

Juhtmeta basskõlari paigaldamine käib segaduseta

### NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Kristallselge heli, Dolby Digital Prologic II
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 340 W
- Keskkõlari väljundvõimsus: 40 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 40 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 220 W

## Kõlarid

- Süsteem: 3.1 Süsteem
- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 1 x basskõlar
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 2 "racetrack"-tüüpi täieulatuslikku kõlarit, 1 x 1" kõrgsageduskõlar
- Keskkõlari sagedusvahemik: 80 Hz - 18k Hz
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit, 1 x 1" kõrgsageduskõlar
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 120 Hz - 18k Hz
- Satelliitkõlari impedants: 5 oomi
- Basskõlari tüüp: Wireless subwoofer, Bass Reflexi süsteem
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, Helisisendi 3,5 mm pistik, Easy-Fiti kõlarite pistikud, HDMI sisend (x1), HDMI väljund (4K läbiviik, ARC)
- Wireless ühendused: Bluetooth 4.1, NFC, Wireless subwoofer

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, 4K läbiviigu tugi (30 kaadrit sekundis)

## Võimsus

- Keskkõlari toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Toiteadapteri kaudu

- Basskõlari toiteallikas: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

## Mõõtmed

- Basskõlar (L x K x S): 228 x 406 x 265 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 580 x 52 x 98 mm
- Satelliitkõlar (L x K x S): 110 x 301 x 110 mm
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Keskkõlari kaal: 1,3 kg
- Satelliitkõlari kaal: 1,2 kg
- Basskõlari kaal: 5,7 kg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, AAA-patarei (1 tk), Toiteadapter, AC-toitekaabel (x2), Seinakinnitused (x2), Kruvid (x4), Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

## Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 60737 5
- Kogukaal: 12,74 kg
- Outer carton (L x L x K): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Kaal pakendita: 10,2 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 2,54 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60737 5
- Kogukaal: 11,8 kg
- Kaal pakendita: 10,2 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,6 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Kaal: 1,248 kg

