



Philips  
Xenium

9@9a

CT1898



## 超凡的电池寿命!

最佳商务旅行伴侣! Xenium 9@9a 是您外出时保持联络的法宝。

### 常待机

- 最长 40 天的待机时间
- 长达 10 小时的通话时间

### 信息唾手可得

- 1000 条电话簿条目, 每条最多可以存储 5 个电话号码
- 250 条 SMS 信息超大存储容量
- 大容量用户内存

### 随时随地舒适观看

- 65K 色 OLED 超大显示屏

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 尺寸

- 天线: 集成
- 形状因数: Candy bar
- 手机尺寸: 99,7 x 43,5 x 19,2 毫米
- 手机音量: 77 cc
- 手机重量: 86 克
- 手机颜色: 银色, 黑色

### 图片 / 显示

- 亮度: 80 堪 / 平方米
- 屏幕对角线尺寸: 1.5
- 文本行数: 7
- 主屏颜色: 65536
- 主屏分辨率: 128x128 像素
- 主屏技术: OLED

### 音响

- 铃声: 64 和弦

### 音频播放

- 音频支持格式: Midi

### 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面增强: 框架和图标

### 存储介质

- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 2 MB

### 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: EMS / release 4, MMS, 多媒体消息服务, 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 连锁短信 (超长短信), 即时消息
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit

/ Release 99, WAP 浏览器 Teleca Obigo 3.0, WAP 1.2.1

- 语音编解码器: FR/EFR/AMR

### 便利性

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键
- 通话管理: 通话计费, 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显示呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 时钟 / 版本: 数字
- 易于使用: 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 内嵌游戏: 3
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, Java MIDP 2.0
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸
- 文本输入: T9

### 连通性

- 耳机: 通过底部接口

### 配件

- 可选配件: 机套, 点烟器适配器, 颈带, 通用车载套件, 豪华耳机
- 标准包装包括: 干电式, 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册

### 电源

- 电池容量: 1200 mAh
- 电池类型: 锂电池
- 充电时间: 3,45 小时
- 待机时间: 长达 1000 小时
- 通话时间: 长达 10 小时

### 环保规格

- 无铅焊接产品

## 产品集锦

### 最长 40 天的待机时间

前所未有的超长电池寿命! 仅需一次充电, 电话就可在开机状态的待机模式下保持长达 40 天。

### 长达 10 小时的通话时间

通话时间更长! 充电一次即可享受长达 10 小时的不间断通话, 省去了旅行时充电的麻烦。

### 1000 条电话簿条目

超大存储容量, 具有多达 1000 条电话簿条目, 每条最多可存储 5 个号码, 便于存储所有商务和个人联系人。

### 250 条 SMS 存储容量

手机的超大存储容量可存储多达 250 条 SMS (短信息服务) 信息, 使您能够存储比以前更多的珍贵短信。

### 大容量用户内存

大容量内存既允许您存储 SMS (短信息服务)、联系人等个人数据, 又可以存储墙纸、铃声等下载内容。最多可存储 250 条短信息、1000 个联系人以及其它下载内容。

### 65K 色 OLED 超大显示屏

128x128 像素解析度的全彩 65K 色 OLED 主显示屏, 使您可以在超高亮度中查看电话内的任何内容。以清晰绚丽的色彩浏览所有图像和照片。

