




Philips
移动电话

655

CT6558



自拍传情 自我写意！

用于自拍的超大镜面

飞利浦 655 数码相机移动电话以其时尚、精致的机身设计成为众人瞩目的焦点，超大自拍镜里的明星就是您，还在等什么？快去试试，绝对物超所值！

留住、分享生命的每一刻

- 集成 VGA 数码相机
- 难以置信的存储容量
- 彩信（多媒体信息服务）
- 65,536 色显示屏，绚丽多彩

丰富您的音效体验

- 用 BeDJ 混合您自己的和弦音乐和铃声
- 动听的 64 和弦
- 高品质扬声器

保持亲密联系

- 三频电话 GSM900/1800/1900
- Java 2.0 技术

PHILIPS
sense and simplicity

规格

尺寸

- 形状因数: 翻盖
- 天线: 集成
- 手机颜色: 玛瑙黑, 玫瑰红, 钻石银

图片 / 显示

- 主屏技术: CSTN
- 主屏颜色: 65536
- 主屏分辨率: 128x160 像素
- 亮度: 57.6 堪 / 平方米
- 文本行数: 8
- 外屏技术: 倒转技术
- 外屏颜色: B/W
- 外屏分辨率: 80x48 像素

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 画面解析度: VGA (640x480)
- 数码变焦: x2, x4
- 图像模式: 普通, 夜间模式, 自拍模式
- 预览帧速率: 15 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 影像传感器类型: CMOS
- 灵敏度: 至少 5 勒克司
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 镶边, 数字, 雕印, 冷色

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面增强: 编辑照片 (颜色、滤镜), 框架和图标, 旋转
- 放映幻灯片

音响

- 铃声: 64 和弦

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

音频录制

- 录制时间: 长达 60 秒

存储介质

- 内置存储器容量: 16
- 用户内存: 7 MB

网络功能

- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, EMS / release 4, MMS, 多媒体信息服务, 预定义信息 (SMS, MMS), 快捷短信, SMS CB (小区广播), SMS (短信息服务)
- 服务: WAP 浏览器 Teleca 2.0, SIM Toolkit / Release 99, WAP 1.2.1, OTA Provisioning

(WAP, MMS)

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR
- GSM 频段: 1800, 900, 1900 兆赫

便利性

- 通话管理: 通话计费, 通话计数器, 呼叫转移, 通话保持, 通话时间, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显式呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, Vcard 交换
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, FotoCall, 墙纸
- 语音识别: 通话记录, 语音命令, 语音拨号, 语音备忘录, 语音识别
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 热键, 屏幕保护程序数字时钟, 振动提示, 专用耳机插头
- 轻松导航: 翻盖接听, 动画彩色矩阵
- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 相机键, 侧键
- 音量控制
- 轻松体验: 演示模式
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0, 阴历
- 内嵌游戏: 4
- 多媒体: BeDJ, Foto Talk

连通性

- 耳机: 通过底部接口
- 串行连接: 下部备有 USB 连接器电缆
- 无线连接: 红外线
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS, 短信
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook

配件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册
- 可选配件: 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 豪华车载套件, 颈带, FM 立体声和免提耳机, TV Link, 通用车载套件, USB 数据线 + 电脑软件

电源

- 通话时间: 长达 5.5 小时
- 待机时间: 长达 400 小时
- 充电时间: 少于 2.5 小时 小时
- 电池容量: 600 mAh
- 电池类型: 锂离子
- 电子增强: 备用电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关

产品集锦

集成 VGA 数码相机

具有 VGA 分辨率 (640x480 像素) 的集成数码相机, 让您随时随地拿起手机拍摄高品质的照片, 您还可以通过彩信或电子邮件将它们发送出去, 或存储在手机内存中。

难以置信的存储容量

闪存可让您在电话簿中存储铃声、游戏、图片、个人应用程序、短信和多达 500 个姓名。您可以在手机相册中存储数百张照片, 并用作幻灯片、墙纸或通过彩信 (多媒体信息服务) 发送出去。您还可以在智能电话簿中存储多达 500 条记录 (取决于照片格式和可用内存情况)。

彩信

彩信 (多媒体信息服务) 允许您通过手机的文本信息发送和接收图片、视频和音频文件。

65K 色显示屏

65K 色显示屏采用了 RGB 色彩合成原理, 可带给您绚丽、清晰、明亮的照片和其它影像, 为您呈现全新的视觉享受。

BeDJ

令人惊讶的 BeDJ 功能可让您随时随地轻松创作、聆听和分享自己的混合音乐, 这款真正便携的混合音工作室将让您发挥无限创意。使用享誉世界的 DJ 提供的预定义风格, 手机中自带的和弦铃声, 或通过 WAP、红外线或彩信下载的铃声实时混合成多达 9 种的不同曲目, 创作出自己独特的音乐。

64 和弦

64 和弦可同时播放不同旋律的 MIDI 格式声音, 以产生更加自然真实的音乐效果, 听起来感觉就像多种乐器进行的小型演奏曲, 音效十分震撼。

高品质扬声器

高品质扬声器采用了最佳的声学 and 外观设计, 无论在音频品质上, 还是外观造型上都堪称一流。

三频电话 GSM900/1800/1900

GSM 模式包括 900MHz、1800MHz 和 1900MHz 让您的手机在世界范围内自由使用。

Java 2.0

Java 2.0 技术可让您通过下载新游戏和应用程序来增强和个性化您的手机。



发行日期 2007-08-04

版本: 3.0

12 NC: 9961 400 03173

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com