



Philips  
手机

760

CT7608

## 旋转并拍摄

### 130 万像素数码照相手机

照相机？手机？没错，这就是飞利浦 760。这款两用设计的照相手机集所有您能想到的真正数码相机功能于一身，便于您留住绝对震撼的美景。试试吧，您一定会成为令人瞩目的焦点。

#### 留住、分享生命的每一刻

- 最多可在您的手机中存储 70 张高分辨率照片
- 彩信（多媒体信息服务）
- 电视幻灯片放映

#### 快照传情，用心打造

- 180° 转轴
- 真正的数码照相机外观
- 超明亮闪光灯
- 用于连拍的多段拍摄

#### 连接快乐，轻松分享

- WAP
- Java 2.0 技术

# PHILIPS

# 规格

## 图片 / 显示

- 主屏分辨率: 128x160 pixels
- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 65536
- 文本行数: 8

## 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 画面分辨率: 130 万
- 数码变焦: x2, x4
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 夜间模式, 自拍模式
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 数字, 雕印, 冷色, 边缘
- 灵敏度: 至少 5 勒克司
- 预览帧速率: 25 帧 / 秒
- 影像传感器类型: CMOS

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面效果增强: 照片编辑, 框架和图标, 旋转
- 放映幻灯片

## 存储介质

- 内存 (RAM): 32
- 用户内存: 18 MB

## 连接

- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS, 短信
- 耳机: 通过底部接口
- 串行连接: 下端可连接 USB 电缆
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接: 红外线

## 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发: 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, 预定义信息 (短信, 彩信), EMS / release 4, 即时消息, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务)
- 服务: SIM Toolkit / Release 99, OTA Provisioning (WAP, MMS), WAP 浏览器 Teleca2.0, WAP 1.2.1
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR
- GSM 频段: 900, 1800 MHz

## 功率

- 电池容量: 720 毫安时
- 电池类型: 锂离子
- 待机时间: 长达 560 小时
- 通话时间: 长达 4 小时 40 分钟
- 充电时间: 少于 2.5 小时
- 电子增强: 备用电池

## 便利性

- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 克罗地亚语, 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马

- 尼亚语, 俄语, 斯洛伐克语, 西班牙语, 瑞典语, 泰国语, 土耳其语, 斯洛文尼亚语
- 易于使用: 免提模式, 热键, 屏保时钟, 振动提示
- 通话管理: 通话计费, 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待\*, 来电显示\*, 电话会议, 紧急电话, 显示呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 相机键, 侧键
- 音量控制
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体: Foto Talk
- 语音识别: 通话记录, 声控口令, 声控拨号, 语音记事
- 内嵌游戏: 4
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0
- 轻松体验: 演示模式
- 轻松导航: 翻盖接听, 动画彩色矩阵
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 中文, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 西班牙语, 瑞典语, 土耳其语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, Vcard 交换
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸

## 声音

- 铃声: 64 和弦

## 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

## 音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

## 音频录制

- 录制时间: 长达 60 秒

## 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 91.4 x 44 x 24.8 毫米
- 手机颜色: 变幻蓝, 神秘灰
- 形状因数: 翻盖
- 天线: 集成式
- 产品体积: 92 cm<sup>3</sup>
- 产品重量: 104 克 干克

## 环保规格

- 化学成分: 锂电池
- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱, 聚苯乙烯
- 包装类型: 礼盒

## 附件

- 标准包装包括: 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册, 充电器, USB 数据线, 电池, CD

# 产品亮点

## 真正的数码相机外观

真正的数码相机外观, 集摄像头、闪光灯、取景器、变焦键、相机部件高品质的耐用材料, 而其表面下却完全是一部集成有百万像素相机功能的手机。

## 180° 转轴

其 180° 转轴可让您就像使用数码相机的预览屏幕一样使用手机显示屏。

## 多段拍摄

用于连拍的多段拍摄, 让您只需轻轻一按, 便可将运动的主体定格于一系列的照片之中。选择连拍: 时间和间隔。

## 超明亮闪光灯

超明亮闪光灯是由 LED 发出的光亮, 便于在光线较暗的环境下 (如夜晚) 拍摄照片。可通过按下并释放 “+” 或 “-” 音量侧键手动激活和禁用超明亮闪光灯 (拍摄完照片后, 超明亮闪光灯会自动被禁用)。

## 彩信

彩信 (多媒体信息服务) 允许您通过手机的文本信息发送和接收图片、视频和音频文件。

## 电视幻灯片放映

电视幻灯片放映功能可让您直接在电视屏幕上显示手机相册中的照片, 与亲朋好友共同分享您用拍照手机拍摄的照片, 享受其中的无穷乐趣。您只需使用 TV 连接配件将您的手机和电视连接起来, 即可自动或手动播放幻灯片。

## 最多可存储 70 张高分辨率图片

您可以使用手机的内置存储器存储多达 70 张高分辨率照片 (每张 1280 x 1024 像素)。尽情拍摄和存储照片, 直到手机的 18 MB 内置存储器已满, 然后下载或删除它们

## WAP

无线应用协议 (WAP) 1.2.1 版是手机在连接手机与 WAP 网站的手机网络中与服务器会话时使用的一种标准途径, 允许您随时随地访问各种信息。

## Java 2.0

Java 2.0 技术可让您通过下载新游戏和应用程序来增强和个性化您的手机。



Flash

MMS

WAP



发行日期 2023-12-26

版本: 2.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com