



Philips  
移动电话

768

CT7688



## 时尚旋律，忘情舞动

记录您喜爱的流行歌曲，炫彩音乐伴您同行；使用高品质录像机捕捉生活的精彩瞬间，130万像素相机将带给您最清晰、最明快的照片质量，绝妙的效果正是您心中所想。

### 音乐风行，展现自我

- MP3 播放器可令您随身携带清脆悦耳的音乐。
- 高品质录像机将捕捉到生命中的每一个精彩时刻
- 130万像素照相机可拍摄出清晰、锐利的高品质照片。
- Mini SD 卡扩充插槽可显著增加内存 / 数据存储容量

### 向世界展示自我

- 高雅、时尚的设计向世界彰显您的个人风采
- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- 便于录制和分享激动人心的多媒体短信的 MMS 视频

### 保持亲密联系

- 通过蓝牙，您可以轻松和其它设备建立无线连接
- USB 连接可在手机和计算机之间直接实现数据共享
- 红外线可实现近距离信息交换

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

移动电话  
768

## 规格

### 尺寸

- 手机尺寸: 101x44x18 毫米
- 手机重量: 85 克
- 手机音量: 70 cc
- 手机颜色: 纯银颗粒
- 天线: 集成

### 图片 / 显示

- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 26 万色
- 主屏分辨率: 176x220 像素
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 1.93 英寸
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 文本行数: 最高 9

### 视频捕捉

- 影像传感器类型: CMOS
- 影像传感器分辨率: 130 万像素
- 视频分辨率: QCIF, CIF
- 视频格式: 3GP, H.263
- 帧速率: 30 fps

### 视频播放

- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288
- 压缩格式: 3GP, H.263
- 帧速率 (fps): 15, 30

### 静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 影像传感器类型: CMOS
- 画面分辨率: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (120x160), SVGA (800x600), 130 万像素
- 图像文件格式: JPEG
- 数码变焦: 连续, 最高 8 倍
- 画面质量: 普通, 精细, 超精细
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒

### 音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

### 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

### 音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SMAF, AAC

### 存储介质

- 用户内存: 10 MB

- 内置存储器容量: 32
- 存储卡类型: 迷你 Secure Digital (SD)

### 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, EMS / release 4, MMS, 多媒体消息服务, 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP Browser Openwave 6.1, WAP 2.0, DRM (组合传送)

### 便利性

- 按钮和控制: 自定义热键, 相机键, 侧键
- 通话管理: 通话计费, 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 显示呼叫转移, 麦克风静音, 多方通话, 已接来电, 未接电话
- 轻松导航: 动画彩色矩阵, 活动滑盖
- 易于使用: 专用耳机插头, 热键, 屏保时钟, 飞行模式, 振动提示, 软键
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Java MIDP 2.0

### 连通性

- 耳机: 通过底部接口
- PC Link: USB 1.1
- 串行连接: 下端可连接 USB 电缆
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接: 红外线, 蓝牙

### 配件

- 可选配件: 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 通用车载套件, 蓝牙耳机, 蓝牙车套件
- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, USB 数据线, 用户手册, 豪华立体声耳机, 颈带

### 电源

- 通话时间: 长达 4 小时
- 待机时间: 最多达 300
- 电池容量: 950 毫安时
- 电池类型: 锂电池
- 电子增强: 备用电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 充电时间: 大约 3 小时

CT7688/000000EU

## 产品集锦

### MP3 播放器

您只需将音乐传输到手机的内存中, 便可让 MP3 播放器随身携带清脆悦耳的音乐。

### 高品质录像机

借助这台设计直观、品质优秀的录像机, 无论您身在何处都可以每秒 30 帧的速度记录下生命中的精彩时刻, 其可与高级摄像机相媲美!

### 130 万像素照相机

得益于 130 万像素的分辨率, 您可以将您最珍贵的回忆定格为最清晰、最锐利的高品质照片。按相机侧键进行拍照, 稍后可将所拍的照片用作墙纸和来电图片, 或通过彩信发送出去。

### Mini SD 卡扩充插槽

您只需将 mini SD 卡插入手机内置的扩充插槽中, 便可存储更多照片、视频和音乐文件。

### 紧贴潮流

如果您想拥有一部紧贴潮流的电话, 向世界彰显您的个人风采, 那么这款高雅时尚、精工打磨的电话将让您成为众人的焦点。

### 262K 色 TFT 超大显示屏

借助其具有超凡图像品质和响应时间的 262K 色超大显示屏, 最逼真、最绚丽的图片与照片, 随之而来的乐趣与激情, 一切尽在您的掌控之中。

### MMS 视频

借助 MMS 视频, 您便可以录制激动人心的多媒体短信, 并且可以将其添加为附件以便同亲朋好友分享。

### 蓝牙

使用蓝牙技术, 可以轻松通过无线连接至其它正在运行的蓝牙设备。通过使用蓝牙耳机, 您可以简单快捷地分享文件或将个人数据与手机保持同步, 从而进一步丰富您的移动多媒体体验。

### USB 连接

利用标准 USB 电缆, 您可以直接而轻松地在手机和计算机之间传输照片、视频、音乐文件及其它数据。

### 红外线

红外线是近距离内实现信息交换的最简便的无线技术。借助该技术, 您可与朋友和家人分享图像、背景、歌曲及电话簿联系人, 甚至还可以通过计算机无线访问互联网。



发行日期 2009-02-12

版本: 1.0.7

12 NC: 9961 400 04622

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com