



Philips
移动电话

960

CT9608



您的个人娱乐工作室

移动音乐、电影和照片

让您与他人随时随地陶醉于音乐和视频的娱乐世界之中。便利的滑盖设计及清脆音乐、高品质视频录制和 2 百万像素等多媒体的完美融合，定会带给您全新的感观体验。

充分扩展您的多媒体体验

- 2 百万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- 高品质录像机将捕捉到生命中的每一个精彩时刻
- MP3 播放器可令您随身携带清脆悦耳的音乐。
- SD/MMC 存储卡插槽可大大增加存储容量

真情无限，用心打造

- 时尚滑盖设计可为您带来更强的灵活性和功能
- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- 便于录制和分享激动人心的多媒体短信的 MMS 视频
- MP3 铃声可带给您极具个性和丰富的音频体验

先进的连接性能

- 通过蓝牙，您可以轻松和其它设备建立无线连接
- USB 连接可在手机和计算机之间直接实现数据共享
- 红外线可实现近距离信息交换

PHILIPS

sense and simplicity

移动电话
960

规格

尺寸

- 手机尺寸: 95 x 47.5 x 23 毫米
- 手机重量: 95 克
- 手机音量: 90 立方厘米
- 形状因数: 滑盖
- 天线: 集成
- 手机颜色: 酷银, 钛金, 雅白

图片 / 显示

- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 262K
- 主屏分辨率: 176x220 像素
- 文本行数: 最高 9

视频捕捉

- 影像传感器类型: CMOS
- 影像传感器分辨率: 2 米 像素
- 视频分辨率: CIF, QCIF
- 视频格式: 3GP, H.263
- 帧速率: 30 fps

视频播放

- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288
- 压缩格式: H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 影像传感器类型: CMOS
- 画面解析度: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA, 120x160, SVGA (800x600), SXGA (1280x960), UXGA, 1600x1200
- 数码变焦: 连续, 最高 8 倍
- 照片质量: 普通, 精细, 超精细
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 冷色, 蓝光效果, 粉笔画, 素描, Oil, 黑板, 白板

音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音备忘录铃声

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SMAF, AAC

存储介质

- 内置存储器容量: 32
- 用户内存: 10 MB

多媒体应用

- 记忆卡接口: SD/MMC 存储卡插槽

网络功能

- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, EMS / release 4, MMS, 多媒体信息服务, 预定义信息 (SMS, MMS), SMS CB (小区广播), SMS (短信息服务), 短信群发
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP Browser Openwave 6.1, WAP 2.0, DRM (组合传送)
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 兆赫

便利性

- 语音识别: 通话记录, 语音命令, 语音拨号, 语音备忘录
- 易于使用: 专用耳机插头, 热键, 屏幕保护程序, 数字时钟, 振动提示, 飞行模式, 软键
- 轻松导航: 动画彩色矩阵, 活动滑盖
- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 相机键, 侧键
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Java MIDP 2.0

连通性

- 耳机: 通过底部接口
- 串行连接: 下部备有 USB 连接器电缆
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS, 短信
- PC Link: USB 1.1
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接: 蓝牙, 红外线

配件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册, USB 数据线, 豪华立体声耳机
- 可选配件: 车载底座, 机套, 点烟器适配器, 颈带, 通用车载套件, 蓝牙耳机, 蓝牙车套件

电源

- 通话时间: 长达 4 小时
- 待机时间: 长达 270 小时
- 充电时间: 少于 4.5 小时
- 电池容量: 980 毫安时
- 电池类型: 锂离子
- 电子增强: 备用电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关

CT9608/00TTASIA

产品集锦

2 百万像素相机

使用 2 百万像素数码相机拍摄出的清晰逼真的照片, 定会带给您与众不同的全新摄影体验。直观的设计及用户界面可令您轻松拍摄出最大可达 1600 x 1200 像素的高分辨率照片; 您既可将其用作手机屏幕的墙纸, 也可通过彩信、蓝牙和红外线发送出去或进行打印及共享。

高品质录像机

借助这台设计直观、品质优秀的录像机, 无论您身在何处都可以每秒 30 帧的速度记录下生命中的精彩时刻, 其可与高级摄像机相媲美!

MP3 播放器

您只需将音乐传输到手机的内存中, 便可让 MP3 播放器随身携带清脆悦耳的音乐。

SD/MMC 存储卡插槽

SD/MMC 存储卡插槽可为您提供额外的存储空间以存储更多照片、视频和音乐文件, 您只需将 SD/MMC 存储卡插入手机内置的存储卡插槽, 一切就是这么简单!

时尚滑盖设计

时尚滑盖设计提供完美的灵活性和全新的手机体验, 当其完全打开时, 将显示超大的屏幕和键盘, 而关闭时却仅占用很小的空间。

262K 色 TFT 超大显示屏

借助其具有超凡图像品质和响应时间的 262K 色超大显示屏, 最逼真、最绚丽的图片与照片, 随之而来的乐趣与激情, 一切尽在您的掌控之中。

MMS 视频

借助 MMS 视频, 您便可以录制激动人心的多媒体短信, 并且可以将其添加为附件以便同亲朋好友分享。

MP3 铃声

MP3 铃声允许您选择最爱的歌曲作为铃声, 您只需选择要设为铃声的 MP3 文件, 便可以获得极具个性及丰富的音频体验。

蓝牙

使用蓝牙技术, 可以轻松地通过无线连接至其它正在运行的蓝牙设备。通过使用蓝牙耳机, 您可以简单快捷地分享文件或将个人数据与手机保持同步, 从而进一步丰富您的移动多媒体体验。

USB 连接

利用标准 USB 电缆, 您可以直接而轻松地在手机和计算机之间传输照片、视频、音乐文件及其它数据。

红外线

红外线是近距离内实现信息交换的最简便的无线技术。借助该技术, 您可与朋友和家人分享图像、背景、歌曲及电话簿联系人, 甚至还可以通过计算机无线访问互联网。



发行日期 2007-08-04

版本: 2.0

12 NC: 9961 400 04771

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com