



飞利浦
Xenium

9@9k

CT9A9KBRN



超长电池使用寿命

拥有飞利浦 Xenium 9@9k，您可以比以往任何时候都更长久地保持联络。超长的电池使用寿命使待机时间倍增到长达 2 个月。更值得称道的是，电话外观精美小巧，令人爱不释手。

时刻保持连通

- 长达 2 个月的待机时间
- 长达 17 小时的通话时间
- 享受长达 35 小时的音乐播放

充分扩展您的多媒体体验

- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- 高品质的集成 FM 收音机
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

信息唾手可得

- 300 条短信超大存储容量
- 通过蓝牙，您可以轻松和其它设备建立无线连接
- 1000 条电话簿条目

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高) : 42x18.7x104.3
- 产品重量 : 0.108 千克
- 形状因数 : Candy bar
- 天线 : 集成
- 手机颜色 : 深棕色

图片 / 显示

- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 65536
- 主屏分辨率 : 128x160 像素
- 文本行数 : 6
- 屏幕对角线尺寸 : 1.8

静态照片拍摄

- 相机 : 集成
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 176x220, 128x160
- 图像模式 : 自拍模式, 连续, 夜间模式
- 图像文件格式 : JPEG
- 影像传感器类型 : CMOS
- 特效预览模式 : 深褐色, 蓝光效果, 黑白
- 画面质量 : 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

视频捕捉

- 影像传感器分辨率 : VGA 像素
- 影像传感器类型 : CMOS
- 视频格式 : H.263, MPEG4
- 视频分辨率 : Sub-QCIF
- 帧速率 : 15 fps

视频播放

- 压缩格式 : MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps) : 25
- 分辨率 (像素) : 128x96

音响

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

音频捕捉

- 语音录制 : 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV

存储介质

- 内置存储器容量 : 128 Mb 闪存 + 64 Mb 内存
- 存储卡类型 : Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 2 MB
- 存储卡最大容量 : 2 十亿字节

网络功能

- 信息收发 : 连锁短信 (超长短信), MMS, 多媒体消息服务, SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS, WAP OTA provisioning
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- GPRS (Rx+Tx) : Class 10 (4+2), Class B
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900 MHz

方便

- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 个人信息管理 : 智能电话簿, 警卫功能, 任务列表
- 个性化/自定义 : 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声
- 语音识别 : 通话记录, 超长语音记事
- 时钟 / 版本 : 数字, 国际时钟
- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 软键
- 音量控制
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 电子秒表, 倒计时器, 国际单位换算器
- 可用语言 : T9 输入法 : 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语
- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰语, 土耳其语, 乌克兰语, 越南语
- 内嵌游戏 : 3

连接

- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- 无线连接 : 蓝牙

附件

- 标准包装包括 : 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线

电源

- 通话时间 : 长达 17 小时
- 待机时间 : 长达 2 个月
- 充电时间 : 4 小时
- 电池容量 : 1790
- 电池类型 : 锂电池
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

环保规格

- 无铅焊接产品

产品集锦

长达 2 个月的待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达 2 个月之久。

长达 17 小时的通话时间

一次充电, 手机即可支持长达 17 小时的通话时间。

长达 35 小时音乐播放

一次充电, 即可享受长达 35 小时的音乐播放。

MP3 播放和铃声

使用数据线或外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上, 随时为您带来超凡的听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件来个性化您的铃声。

FM 收音机

使用手机及其立体声耳机, FM 收音机应用程序使您可以随时随地收听喜爱的 FM 收音机节目。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。

300 条短信存储容量

手机的超大存储容量可存储多达 300 条短信 (SMS), 使您能够保留比以前更多的珍贵信息。

1000 条电话簿条目

在一个超大的电话簿内存中方便地存储和访问广泛的商务和个人联系人。您可以快速便捷地选择一系列默认字段来存储多达 1000 条电话簿条目。



发行日期 2009-01-25

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 000 37076
EAN: 87 12581 39542 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com