



飞利浦
Xenium

9@9q

CT9A9QBLK

超长的电池寿命

选择美观而纤巧的飞利浦 Xenium 9@9q 手机，引领时尚、引导潮流。这款精美雅致的移动伴侣将成为您生活中的活跃元素，让您能够时刻保持联络，始终站在潮流前端！

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 享受长达 22 小时的音乐播放
- 长达 8 小时的通话时间

为您度身定做

- 高雅、时尚的设计向世界彰显您的个人风采
- 美观的白色光 LED 提示反映电话状态。

充分扩展您的多媒体体验

- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐

保持亲密联系

- 增强数据速率的 GSM 演进 (EDGE)

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

边缘

EDGE 可提供最高达三倍于 GPRS 的数据容量，使您能够以更快的速度访问互联网和 WAP、下载内容、收发电子邮件，更迅速

地发送 / 接收彩信。请向网络运营商订阅 GPRS 服务，并在您支持 EDGE 的手机上设置 GPRS 配置文件。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

长达 8 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。



规格

尺寸

- 产品重量: 0.086 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高) : 46.5x18.3x99.3
- 形状因数: 翻盖
- 天线: 集成
- 手机颜色: 幻影黑

图片 / 显示

- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 262 万色
- 主屏分辨率: 176x220 像素
- 文本行数: 6
- 亮度: 240 堪 / 平方米
- 屏幕对角线尺寸: 2 英寸

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 画面分辨率: 176x220, VGA (640x480), 768x1024, SXGA (1280x1024)
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 连续
- 图像文件格式: JPEG
- 影像传感器类型: CMOS
- 特效预览模式: 深褐色, 蓝光效果, 黑白
- 画面质量: 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 影像传感器分辨率: 130 万 像素
- 视频分辨率: QCIF
- 帧速率: 12.5 fps
- 视频格式: H.263, MPEG4
- 影像传感器类型: CMOS

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps): 15
- 分辨率 (像素) : 176x144

音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV, AAC

存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 存储卡最大容量: 2 十亿字节
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 10.5 MB

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务, SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 边缘

方便

- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功能, 国际时钟
- 个性化 / 自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声
- 语音识别: 通话记录, 超长语音记事
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 轻松导航: 翻盖接听
- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 软键
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰国语, 土耳其语, 越南语, 乌克兰语
- 游戏和应用程序: 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 倒计时器
- 内嵌游戏: 2

连接

- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 无线连接: 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范

环保规格

- 无铅焊接产品

附件

- 标准包装包括: 手机, 干电式, 充电器, 立体声耳机, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 用户手册

电源

- 通话时间: 长达 8 小时
- 待机时间: 长达 1 月
- 充电时间: 3 小时
- 电池容量: 890
- 电池类型: 锂电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机



发行日期 2009-05-01

版本: 3.0.1

12 NC: 8670 000 40802
EAN: 87 12581 43138 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。