



飞利浦
Xenium

9@9r

CT9A9RSLV



超长的电池寿命

简单易用性和强大功能的完美融合，这款功能齐备的 Xenium 9@9r 带给您更多乐趣和轻松享受。优雅外形更添迷人风范，超长电池寿命让 9@9r 助您时刻保持领先，胜人一筹。

时刻保持连通

- 最长 30 天的待机时间
- 长达 8.5 小时的通话时间
- 迷你 USB 用于充电和数据传输

充分扩展您的多媒体体验

- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- 百万像素数码相机
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频

随时随地舒适观看

- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- OLED 外屏

连接快乐，轻松分享

- 享受蓝牙立体声音乐
- Java 2.0 技术

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 亮度: 250 堪 / 平方米
- 主屏颜色: 262 万色
- 主屏分辨率: 176x220 像素
- 文本行数: 6
- 主屏技术: TFT
- 外屏颜色: 蓝色和黄色
- 外屏分辨率: 64x64 像素
- 外屏技术: OLED
- 屏幕对角线尺寸: 1.8

音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263
- 分辨率 (像素): 176x144

视频捕捉

- 帧速率: 15 fps
- 影像传感器分辨率: 130 万像素
- 影像传感器类型: CMOS
- 视频格式: H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QCIF

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG
- 放映幻灯片

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 25 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 自拍模式, 连续
- 画面分辨率: VGA (640x480), 176x220, 768x1024, SXGA (1280x1024)
- 灵敏度: 至少 1 勒克司
- 特效预览模式: 深褐色, 蓝光效果, 黑白
- 画面质量: 普通, 精细, 超精细

存储介质

- 内置存储器容量: 128
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 40 MB

连接

- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS, 短信
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接: 蓝牙

方便

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 软键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 翻盖接听
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 倒计时器, 中国节日提示, 国际单位换算器, 女士日历, 购物单, 价格比较表, 我的卡片, 体重管理, 折扣管理器
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语, T9 阿拉伯语
- 可用语言: 界面: 阿拉伯语, 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 印地语, 印度尼西亚语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰语, 土耳其语, 越南语, 乌克兰语, 波斯语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, Vcard 交换, 国际时钟
- 个性化 / 自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声
- 语音识别: 通话记录, 超长语音记事
- 音量控制
- 内嵌游戏: 2

附件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线

环保规格

- 无铅焊接产品

尺寸

- 天线: 集成
- 形状因数: 翻盖
- 手机颜色: 银色
- 听筒尺寸: 97 x 52 x 16
- 手机音量: 80
- 手机重量: 82

电源

- 电池容量: 1050
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 电池类型: 锂电池
- 充电时间: 大约 2.5 小时
- 待机时间: 长达 1 月
- 通话时间: 长达 8.5 小时

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务, SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS, WAP OTA provisioning
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

产品集锦

最长 30 天的待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达 30 天之久。

长达 8.5 小时的通话时间

一次充电, 电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。

MP3 播放和铃声

使用数据线或外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上, 随时为您带来超凡的听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件来个性化您的铃声。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。



发行日期 2009-01-22

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 000 29569
EAN: 87 12581 33266 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com