



Philips Xenium
手机

9@9w

CT9A9WBLK

超长的电池寿命

顶尖的飞利浦 Xenium 9@9w 确保您时刻保持连通，这得益于其超常寿命的电池。您这个圆润纤巧的好伙伴具有双 SIM 功能，便于切换手机号码，真正做到轻松方便、值得信赖。

使您尽享充分的灵活性

- 双 SIM 卡便于轻松切换手机号码

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间

无限提升您的多媒体体验

- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 200 万像素相机

PHILIPS


产品亮点

最长 1 个月待机时间



一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

两张 SIM 卡，一部手机



无需取出并更换您的 SIM 卡，即可轻松切换手机号码。该飞利浦手机经过专门设计，可容纳两张 SIM 卡。要在两张卡之间切换，只需在电话菜单上选择所需的 SIM 卡。

200 万像素相机

得益于 200 万像素的分辨率，您可以将您珍贵的回忆定格为清晰、锐利的高品质照片。按相机键进行拍照，稍后可将所拍的照片用作墙纸和来电图片，或通过彩信发送出去。

MP3 播放和铃声

使用数据线或外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上，随时为您带来超凡的

听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件来个性化您的铃声。

视频拍摄和播放

视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 1.93 英寸
- 主屏分辨率: 220x176 pixels
- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 26.2 万色

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 画面分辨率: 176x220, QVGA (320x240), SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200), VGA (640x480)
- 数码变焦: 8 倍速
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄
- 画面质量: 普通, 高, 低
- 白平衡: 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 白炽灯
- 特效预览模式: 黑板, 蓝光效果, 雕印, 绿色效果, 灰度, 深褐色, 素描, 白板, 蓝雕刻, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型: CMOS

存储介质

- 存储卡类型: Micro SD
- 存储卡最大容量: 2 GB
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 11 MB

连接

- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- PC Link: USB 1.1
- 无线连接: 蓝牙

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发: 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, EMS / release 4, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, DRM (组合传送), DRM (转发禁止), DRM (独立传送)
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量: 920mAh 锂电池
- 待机时间: 最长 1 个月 (GSM900, DRX9)
- 通话时间: 最长 8 小时 (GSM1800, PCL15, DTX OFF)
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机

便利性

- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 简体中文, 印度尼西亚语, 泰语, 越南语, 法语, 罗马

- 尼亚语, 俄语, 土耳其语, 乌克兰语
- 易于使用: 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 飞行模式
- 通话管理: 通话计费, 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 显示呼叫转移, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 侧键, 软键
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, Java MIDP 2.0, 国际单位换算器, 阴历, 电子秒表
- 轻松导航: 动画彩色矩阵
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟, 任务列表

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR, AWB, WAV

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC, AAC+, ADPCM, WAV, AWB

音频录制

- 录制您自己的声音
- 录制时间: 视音频格式和可用内存情况而定 (AMR: 直至内存限制量; WAV: 最长 50 分钟; AWB: 最长 3.8 小时)

视频播放

- 分辨率 (像素): 176x144, 128x160, 128x96, 220x176
- 压缩格式: MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps): 30

录制视频

- 分辨率 (像素): 220x176
- 压缩格式: H.263, MPEG4
- 帧速率: 15 fps

尺寸

- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 钛黑, 钛棕色
- 手机尺寸: (103 x 52 x 12) 毫米
- 手机重量: 90 克 (带电池) / 71 克 (无电池)

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱
- 包装类型: 礼盒

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线, 手机



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 39093 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com