

Philips
手机

C600
黑色

CTC600



沟通加倍，自由加倍

无论您身在何处，均能通过使用这款智能可靠的飞利浦 C600 始终保持联络。只需一部电话，即可在 CDMA 和 GSM 网络世界之间无缝漫游，享受终极的自由和连接性能。

使您尽享充分的灵活性

- 双模式（CDMA 和 GSM），联络更方便

无所不往，无往不胜

- 短信群发功能可让您一次联系多个收件人

留住、分享生命的每一刻

- 绚丽多彩的 26.2 万色主显示屏

短信迅发

- 6.1 厘米（2.4 英寸）触摸屏
- 手写识别

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 触摸屏 : 触摸屏

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960)
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 普通, 自拍模式, 多段拍摄
- 画面质量 : 高, 低
- 影像传感器类型 : CMOS

静态照片播放

- 图像压缩格式 : JPEG

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 2 GB
- 内存管理 : 存储器状态
- 用户内存 : 2.5 MB

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式 : 耳机
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- PC Link: USB 1.1
- 无线连接 : 蓝牙

网络功能

- GSM 频段 (主 SIM) : 1800, 1900, 900 MHz
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, EMS / release 5
- 服务 : SIM Toolkit / Release 99
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR

功率

- 电池容量 : 1350 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 100 小时
- 通话时间 : 长达 4 小时
- 充电时间 : 4 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机
- 电子增强 : 备用电池

多媒体应用

- 记忆卡接口 : SD 卡插槽

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文

- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡
- 通话管理 : 通话计费, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 *, 来电显示 *, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 相机键, 侧键, 软键
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 数字, 国际时钟
- 振铃
- 内嵌游戏 : 6
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 国际单位换算器, 我的卡片
- 可用语言 : T9 输入法 : 简体中文, 中文
- 个人信息管理 : 时区, Vcard 交换, 任务列表
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

音频捕捉

- 语音录制 : 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV

视频播放

- 分辨率 (像素) : 320x240, 220x176
- 压缩格式 : MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps) : 25

录制视频

- 分辨率 (像素) : 176x144
- 压缩格式 : MPEG4, H.263
- 帧速率 : 15 fps

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 蓝黑色
- 手机尺寸 : 115.0 x 54.2 x 16.9 毫米
- 手机重量 : 118

环保规格

- 包装材料 : 卡通箱
- 用户手册 : 可回收纸

附件

- 标准包装包括 : 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册, USB 数据线, 1GB Micro SD 卡

产品亮点

双模式 (CDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持 UIM 和 SIM 卡, 可以同时访问 CDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话, 即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

6.1 厘米 (2.4 英寸) 触摸屏

易用的触摸屏为您提供了一种简单独特的手机使用方法, 其手写笔可以快速导航菜单、编辑短信信息、个性化照片并添加表情、玩游戏并访问其它应用程序

手写识别

一种直观、快速的编写文本消息的方式。您只需像在纸上书写一样在触摸屏上书写, 手机即会将您的手写内容转换成 SMS (短信息服务) 文本消息。

短信群发

利用短信群发 (短信息服务) 功能, 您只需编写短信, 选择收件人, 然后再按“发送”, 便可将信息同时发送给多个联系人。

26.2 万色主显示屏

使用色彩逼真的 26.2 万色 TFT 显示屏欣赏高品质墙纸以及用集成相机拍摄的照片和视频。



发行日期 2024-03-25

版本 : 3.1.3

EAN: 87 12581 50485 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。