

飞利浦
手机

D813

银色

CTD813SLV



时刻保持联络，引领时尚潮流

飞利浦 D813 带有 3.2 英寸的超顺滑触摸屏，双模式（GSM 和 CDMA EVDO）覆盖让您时刻保持联络。内置 GPS 让您路路畅顺，同时您还可以享受快速下载和网上冲浪以及酷炫的多媒体功能。

事件安排井然有序

- 双模式（EVDO 和 GSM），联络更方便
- 在 EVDO 上享受高速网上冲浪的快感

轻松辨明方位

- 内置 GPS，轻松导航

先进的设计

- 8.1 厘米（3.2 英寸）WQVGA TFT 触摸屏
- 有了动作感应器，手机变得妙趣横生

多媒体必备功能

- 3.2 百万像素自动对焦摄像头
- 享受蓝牙立体声音乐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

内置 GPS

跟踪行程位置，快速轻松地找到新的地点！通过实况地图，您手机的内置 GPS 接收器可帮助您轻松定向。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

双模式（EVDO 和 GSM）

您的飞利浦手机支持 UIM 和 SIM 卡，可以同时访问 EVDO 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

8.1 厘米（3.2 英寸）WQVGA 触摸屏

感受该手机大尺寸 8.1 厘米（3.2 英寸）WQVGA TFT 显示屏所呈现的鲜活色彩和明艳图像。轻触按钮，体验直观的导航，发现手机的无限可能。

动作感应器

飞利浦手机的动作感应器带给您妙趣横生的交互体验。翻转手机即可让铃声或闹钟

静音，晃动手机可以打乱快捷菜单的顺序，倾斜手机还能玩动作游戏。

3.2 百万像素自动对焦摄像头

对准然后拍摄 - 用清晰的影像留住难得瞬间就这么简单。自动对焦功能会自动启用，当您按下相机按钮时，清晰锐利的照片就诞生了。

高速 EVDO 网上冲浪

想要在手机上感受宽带一样的上网体验吗？您只需从您的网络提供商开通有效的服务并对手机进行正确设置 - 即可开始网上冲浪！



规格

图片 / 显示

- 主屏颜色: 65536
- 主屏分辨率: 240X400 像素
- 主屏技术: TFT
- 触摸板
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.2 英寸

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, 3GP
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240

录制视频

- 压缩格式: MPEG4
- 帧速率: 15 fps
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 自拍模式
- 画面分辨率: QVGA (320x240), WQVGA (400x240), VGA (640x480), 768x1024, SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536)
- 特效预览模式: 黑白, 普通, 对比度
- 白平衡: 自动, 晴天, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光
- 画面质量: 普通, 高, 低
- 自动对焦
- 高级设置: 对比度, 饱和度

存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 存储卡最大容量: 8 GB
- 用户内存: 130 MB

多媒体应用

- 记忆卡接口: SD 卡插槽

连接

- 蓝牙
- 耳机: 通过微型 USB 接口
- PC Link: USB 2.0

- 无线连接: 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, 耳机

便利性

- 按钮和控制: 相机键, 打开 / 关闭电源, 侧键, 软键
- 通话管理: 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 呼叫前转, 防火墙
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板, 大图标
- 易于使用: 免提模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 手写识别, 我的卡片, Document Viewer, MSN, 文档阅读器, 货币转换器, 国际单位换算器, 动作感应器, 感应器游戏, 电子秒表, 小工具
- 可用语言: 界面: 简体中文, 英语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, Vcard 交换, 国际时钟, 任务列表, 快速记事
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声
- 振铃
- 音量控制

附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 2GB Micro SD 卡, 手写笔, 手机, 用户手册

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体
- 用户手册: 再造纸

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 银色
- 手机尺寸: 113 毫米 x 56 毫米 x 15.6 毫米
- 手机重量: 121 克 (带电池)

功率

- 电池类型: 锂电池
- 电池容量: 1300 毫安
- 待机时间: 长达 140 小时
- 通话时间: 长达 240 分钟
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机

网络功能

- 3G: CDMA2000 EVDO
- CDMA 频段: 800 MHz
- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR



发行日期 2012-03-02

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 000 75479
EAN: 69 31555 20983 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com