

PHILIPS

手机

I908

褐色

WCDMA / GSM

CTI908BN



外观精美，绝对令人震惊

飞利浦 I908 配备 441ppi 分辨率的 5 英寸全高清屏幕。锐利度比 retina 显示屏提高 36.5%! 更不用说它内置一颗 1300 万像素摄像头。搭载 1.7 GHz 八核处理器，一切运行更快速

杰出智能

- 5 英寸全高清显示屏，呈现晶晰画质
- 1.7 GHz 八核处理器，确保一流速度
- Android 4.4

时刻保持连通

- 最长 45 天的待机时间
- 长达 37 小时的通话时间
- 双模式 (WCDMA 和 GSM)，联络更方便
- 极致的 3000mAh 内置电池

为生活增添色彩

- 带 F2.2 镜头和闪光灯的 1300 万像素超棒自动对焦相机
- 500 万像素前置广角摄像头，实现趣味自拍
- 优雅性感，移动时尚

产品亮点

1.7 GHz 八核处理器

飞利浦手机采用全能 1.7 GHz 八核处理器，全面超越其他竞争对手。与之前的其他处理器不同，这款处理器具有非凡的强大速度，可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是投入身临其境的游戏之口 - 均可以卓越画质极速启动。拥有闪电般的如此速度，您还有什么不满意吗？

1300 万像素自动对焦 F2.2 镜头相机

使用飞利浦手机，绝不会再错过又一个完美瞬间的画面。无论是弱光还是微距拍摄，手机的 1300 万像素自动对焦相机配合闪光灯和 F2.2 镜头，均能捕获每一个珍贵的细节。而且还不止这些。手机相机配有一系列梦幻般创意特效令您的照片变得活色生香。手机配有自动面部润饰、化妆特效、高动态范围成像 (HDR) 和连拍等不同拍摄模式，您只需按下快门便可成为摄影天才。

3000mAh 内置电池

飞利浦手机配备出色的 3000mAh 内置电池，确保您在外出时连接持久连接，不中断。非同凡响的电池性能，让您绝不错过职场和私人的重要来电的烦恼。得益于手机一流的电池技术，充电一次即可让您在满意地处理好工作和家庭事务之后，还可以享受卓越的游戏并上网冲浪。

5 英寸全高清显示屏



让豪华的 5 英寸全高清显示屏呈现飞利浦手机的清晰画质，享受令人屏息的喜悦之情。栩栩如生的逼真色彩和水晶般清晰的细节，超凡脱俗的艳丽高清图像，一一呈现于绝对震撼的屏幕之上。宽屏幕导航快速轻松，无论是使用各种功能还是应用程序，都令人赞不绝口。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频，5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

500 万像素前置广角摄像头

借助飞利浦手机的 500 万像素 88 度广角前置摄像头，为自己和家人、朋友拍摄最有趣的快照。如果您喜欢随时随地自拍，那么这款手机最适合您。

Android 4.4

Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

双模式 (WCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

优雅时尚，随心移动

使用超顺滑飞利浦手机，成为性感时尚的引领者。这款手机将轻便靓丽的流线外型融汇于 8.2 毫米极薄纤巧框架之中，令人赏心悦目，尽享全方位的乐趣。

长达 37 小时的通话时间

一次充电，手机即可支持长达 37 小时的通话时间。

最长 45 天的待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达 45 天之久。

规格

网络功能

GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件,

MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: WCDMA

WLAN

GSM 频段 (主 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

WCDMA 频段: 2100MHz, 900MHz

尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机尺寸: 143 毫米 x 70 毫米 x 8.8 毫米

手机重量: 155.8 克

手机颜色: 黑色

手机颜色: 黑色

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色

主屏分辨率: 1080x1920 像素

主屏技术: TFT

触摸板

触摸屏: 触摸屏

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.0 英寸

电容式触摸屏

静态照片拍摄

相机: 集成式

闪存: 内置

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

预览帧速率: 30 帧/秒

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 1300 万 (4096x3072)

白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯

画面质量: 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

画面效果增强: 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照片, 框架和图标, 图片编辑, 图片编辑器

视频捕捉

视频格式: 3GP, H.263, MPEG4, H.264, mp4

视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA

视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

帧速率 (fps): 15, 30

分辨率 (像素): 352x288, 640x480, 176x144, 320x240, 1280x720, 800x600

录制视频

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

帧速率: 30, 15 fps

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 2GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 12697 MB

存储卡最大容量: 32 GB

内存 (ROM): 16GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 振动提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头, 屏保

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具, 文件管理器, 照片编辑器

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android 4.4.2

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

多媒体: FM 收音机

个人信息管理: 夏令时, 国际时钟, 快速记事, 智能电话簿, 任务列表, 时区

GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

连接

蓝牙

调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE, HSDPA 21Mbps, HSUPA 11.5Mbps

PC Link: USB 2.0

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP, HFP

蓝牙形式: 4.1

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线, 手机

功率

电池容量: 3000 毫安时

电池类型: 锂离子

待机时间: 1080 小时

通话时间: 37 小时

