



飞利浦 Xenium  
Xenium

K600

白色

Xenium

CTK600WHT

## 享受马拉松式娱乐

想要一部既有酷炫多媒体功能，又有靓丽外观的电话？雅致的外观设计，超长的电池寿命，鲜活的色彩选择，无论是哪个方面，飞利浦 K600 都令人折服。它始终能带给您多彩的娱乐，让您每时每刻保持联络！

### 时尚优雅的设计

- 具有多款灵动亮色可选，亮出您的情调
- 多媒体快捷方式加快访问速度
- 快速、直观的触摸屏，导航便捷

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8.5 小时的通话时间
- 播放影片可达 5 小时
- 畅享 25 小时的音乐播放

### 多媒体 - 无论何时何地

- 3.2 百万像素自动对焦摄像机
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 尺寸

- 天线：集成式
- 手机颜色：白色
- 手机尺寸：103x52x14 毫米
- 手机重量：119 克（含电池）

## 图片 / 显示

- 主屏颜色：26.2 万色
- 主屏分辨率：240X400 像素
- 主屏技术：TFT
- 触摸板

## 静态照片拍摄

- 相机：集成式
- 影像传感器类型：CMOS
- 预览帧速率：30 帧 / 秒
- 图像文件格式：JPEG
- 图像模式：普通，夜间模式，自拍模式，连续，横向
- 画面分辨率：VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), WQVGA (400x240)
- 特效预览模式：灰度，深褐色，色彩转化，普通
- 白平衡：自动，阴天，荧光灯，日光，白炽灯
- 画面质量：普通，精细，高
- 自动对焦：宏
- 高级设置：对比度，消除闪烁，饱和度，清晰度

## 静态照片播放

- 图像压缩格式：BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 旋转：90 度步进
- 放映幻灯片

## 视频捕捉

- 帧速率：15 fps
- 视频格式：3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率：QCIF
- 视频模式：自动，夜间

## 视频播放

- 压缩格式：MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 30
- 分辨率 (像素)：176x144, 352x288, 640x480

## 音频捕捉

- 语音录制：是，AMR, AWB, WAV

## 音频播放

- 音频支持格式：ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

## 声音

- 铃声：64 和弦
- 均衡器设置：古典，舞曲，流行乐，摇滚，低音，普通，聚会

## 存储介质

- 存储卡类型：Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理：存储器状态，动态内存分配
- 用户内存：48 MB
- 存储卡最大容量：8 十亿字节

## 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段：900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发：连锁短信（超长短信），电子邮件，MMS，多媒体消息服务（彩信），预定义信息（短信，彩信），SMS CB（小区广播），SMS（短消息服务），短信群发，QQ 即时通讯，预设 SMS
- 服务：OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器：FR/EFR/AMR/HR
- EDGE

## 便利性

- 按钮和控制：相机键，打开 / 关闭电源，侧键
- 通话管理：呼叫前转，通话保持，通话计时，呼叫等待，来电显示，电话会议，紧急电话，麦克风静音，未接电话，多方通话，已接来电，防火墙
- 时钟 / 版本：数字，国际时钟
- 轻松导航：触摸板
- 易于使用：免提模式，热键，飞行模式，键盘锁，屏保时钟，软键，振动提示
- 游戏和应用程序：日程表，闹钟，计算器，日历，Java MIDP 2.0，阴历，电子秒表，手写识别，动作感应器，感应器游戏，货币转换器
- 可用语言：T9 输入法：简体中文，繁体中文，英语
- 可用语言：界面：简体中文，繁体中文，英语
- 多媒体：FM 收音机
- 个人信息管理：夏令时，时区
- 个性化 / 自定义：可下载动画 GIF，可下载 Java 应用程序，可下载图片，可下载铃声，墙纸，铃声
- 文本输入：T9
- 音量控制

## 连接

- 蓝牙
- 耳机：通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能：CSD（语音，数据），GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接：USB-miniUSB 数据线
- 蓝牙模式：A2DP, 免提，耳机，对象推入描述文件，文件传输规范

## 附件

- 标准包装包括：电池，CD ROM（手机工具），充电器，手机，立体声耳机，手写笔，用户手册，USB 数据线，优质立体声耳机

## 功率

- 电池节能管理器：自动开 / 关机
- 电池类型：锂电池
- 电子增强：备用电池

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料：箱体
- 用户手册：再造纸

# 产品亮点

## 多款灵动亮色

飞利浦手机推出了多款时尚亮丽的颜色供您选择。不论您是什么个人格调，定有一种颜色 - 加上优雅的设计和炫丽的表面，符合您的口味。

## 多媒体快捷方式

使用指定的多媒体快捷键，轻松迅速地访问您手机的多媒体功能。只需轻轻一按，便可召唤出您的电影、音乐、照片或收音机节目 - 一切唾手可得！

## 快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航，只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使用这款手机，通话、发送短信或整理日程更是毫不费力，让您多一分自如。

## 最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

## 长达 8.5 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。

## 播放影片可达 5 小时

一次充电，即可享受长达 4 小时的影片播放。

## 播放音乐可达 25 小时

一次充电，即可享受长达 25 小时的音乐播放。

## 3.2 百万像素自动对焦摄像头

清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您拍摄摄像头按钮按下一半时，自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。

## 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

## RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就随时可以收听最新新闻和收音机广告了。

## MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2011-08-21

版本：2.0.1

12 NC: 8670 000 63152  
EAN: 69 23410 70175 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下，在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。