

飞利浦  
Xenium

K700

银色

CTK700SLV



## 享受马拉松式娱乐

功能强大、外形美观的飞利浦 K700 电话带给您至尊级个人影院体验。它不仅具有出色的电池电量，而且能以优质效果播放几乎所有下载的媒体内容，经典大片可以随身欣赏。

### 与众不同的手机影音娱乐令人陶醉

- 至尊级影院体验
- 直接播放从互联网下载的影片
- 卓越的 CD 级音效

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8.5 小时的通话时间
- 畅享 4 小时的影片播放
- 畅享 25 小时的音乐播放

### 先进的设计

- 立体声扬声器，增强您的聆听愉悦感
- 快速、直观的触摸屏，导航便捷

### 多媒体 - 无论何时何地

- 3.2 百万像素自动对焦摄像头
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 产品亮点

## 至尊级影院体验

随身带上优质影片和照片，在飞利浦手机上感受从未有过的优质观赏体验。该手机支持 D1 分辨率，并具备接收高品质多媒体输入的所有必备硬件。

## 享受 CD 品质的音乐

您的飞利浦手机支持无损音频压缩格式（如 FLAC 和 APE 标准），因此可带给您无失真的 CD 级音质体验。它将让您重新发现 MP3 压缩音乐，出门在外也能享受逼真音质。

## 直接播放网上影片

无需担心视频播放与飞利浦手机的兼容性。随心所欲地下载 RMVB、FLV 和 AVI 等多种格式的网上影片剪辑，直接在手机上欣赏。

## 最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

## 长达 8.5 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。

## 播放音乐可达 25 小时

一次充电，即可享受长达 25 小时的音乐播放。

## 播放影片可达 4 小时

一次充电，即可享受长达 4 小时的影片播放。

## 立体声扬声器

您的飞利浦手机具有立体声扬声器，可为您重现自然聆听之感。扬声器发出愉悦自

然的声音，好似从四面八方传来，让您感受到更美妙的音乐。

## 快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航，只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使用这款手机，通话、发送短信或整理日程更是毫不费力，让您多一分自如。

## 3.2 百万像素自动对焦摄像头

清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时，自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。

## MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

# 规格

## 尺寸

- 手机重量: 97 克 (带电池)
- 手机尺寸: 101x52x13.2 毫米
- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 银色
- 手机颜色: 璀璨银

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.8 英寸
- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240x400 像素
- 触摸板

## 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 夜间模式, 自拍模式, 连续, 横向
- 画面分辨率: VGA (640x480), QVGA (320x240), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), WQVGA (400x240)
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 色彩转化, 普通
- 白平衡: 自动, 阴天, 荧光灯, 日光, 白炽灯
- 画面质量: 普通, 精细, 高
- 自动对焦: 宏
- 高级设置: 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

## 视频捕捉

- 帧速率: 15 fps
- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QCIF
- 视频模式: 自动, 夜间

## 视频播放

- 压缩格式: AVI, Divx, RMVB, RM, FLV, MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 30
- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 640x480, 800x600

## 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR, AWB, WAV

## 音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, APE, FLAC, AAC, WAV, AAC+, WMA

## 声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置: 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 聚会

## 存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 48 MB
- 存储卡最大容量: 8 十亿字节

## 网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, QQ 即时通讯, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0

## 便利性

- 按钮和控制: 相机键, 打开 / 关闭电源, 侧键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 屏保时钟, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 手写识别, 动作感应器, 感应器游戏, 货币转换器
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 多媒体: FM 收音机
- 个人信息管理: 夏令时, 时区
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 文本输入: T9
- 振铃
- 音量控制

## 连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式: 免提, 耳机, A2DP (仅支持 MP3 播放), 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线

## 附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 立体声耳机, 手写笔, 用户手册, USB 数据线, 优质立体声耳机

## 功率

- 电池容量: 1000 毫安时
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 1 个月 \*
- 通话时间: 长达 8.5 小时 \*
- 音乐播放时间: 长达 25 小时 \*

- 视频播放时间: 长达 4 小时 \*
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体
- 用户手册: 再造纸



发行日期 2011-07-13

版本: 10.0.2

12 NC: 8670 000 60449  
EAN: 87 12581 52760 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。