



飞利浦  
手机

M600

CTM600RED

## 音乐常伴左右

别致的飞利浦 M600 让您时刻与伙伴们保持联络，随时随地欣赏优质音乐。该手机时尚、有趣、实用，40 小时的音乐播放功能让您随时可以享受娱乐体验。

### 最大地提升您的音乐体验

- SRS WOW 是您的耳机环绕声音效
- 享受长达 40 小时的音乐播放
- 可获得符合所需音乐风格的优化声音的均衡器

### 多媒体 - 无论何时何地

- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐

### 为您度身定做

- MP3 热键用于快速访问
- 高雅、时尚的设计向世界彰显您的个人风采

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2 英寸
- 主屏颜色 : 262 万色
- 主屏分辨率 : 176x220 像素
- 主屏技术 : TFT

## 音响

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦
- 均衡器设置 : 古典, 流行乐, 摇滚, SRS WOW 环绕立体声

## 视频播放

- 压缩格式 : MPEG4, 3GP, H.263
- 分辨率 (像素) : 176x144, 352x288

## 视频捕捉

- 影像传感器分辨率 : 130 万像素
- 影像传感器类型 : CMOS
- 视频格式 : MPEG4, 3GP, H.263
- 视频分辨率 : QCIF, CIF

## 音频播放

- 音频支持格式 : Midi, MP3, WMA, AMR

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, JPEG

## 静态照片拍摄

- 相机 : 集成
- 影像传感器类型 : CMOS
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 连续
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 176x220, SXGA (1280x1024), QVGA (320x240), 120x160
- 特效预览模式 : 深褐色, 黑白, 黑板, 蓝雕刻, 蓝光效果, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 绿色效果, 灰度, 素描, 白板
- 画面质量 : 普通, 高, 低
- 白平衡 : 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 白炽灯

## 存储介质

- 存储卡类型 : Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理 : 存储器状态
- 存储卡最大容量 : 2 十亿字节

## 连接

- 耳机 : 通过插孔连接器
- 蓝牙
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件

- PC Link: USB 1.1
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线

## 方便

- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 软键, 侧键, 自定义热键, 专用音乐播放器键
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙, 通话计数器, 电话会议
- 时钟 / 版本 : 数字, 国际时钟
- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示, 预置彩色墙纸, 图形用户界面, 键盘锁, 专用耳机插头
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, 日历, Java MIDP 2.0, 国际单位换算器, 电子秒表
- 可用语言 : T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语
- 可用语言 : 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 泰语, 越南语
- 个人信息管理 : 国际时钟, 智能电话簿, 警卫功能
- 个性化 / 自定义 : 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声, 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序
- 音量控制

## 附件

- 标准包装包括 : 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, 用户手册, 豪华立体声耳机, USB 数据线

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 箱体

## 尺寸

- 天线 : 集成
- 听筒尺寸 : 105x44x15.3 (毫米)
- 形状因数 : Candy bar

## 电源

- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机
- 电池类型 : 锂电池

## 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段 : 900, 1800 MHz
- 信息收发 : MMS, 多媒体消息服务, SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS, 连锁短信 (超长短信), EMS / release 4, SMS CB (小区广播)
- 服务 : WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR

# 产品亮点

## MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。

## MP3 快速访问热键

使用分配的 MP3 快速访问热键轻松聆听 MP3 歌曲和访问必要的音乐功能。只需轻轻一按, 便可启动 MP3 播放器, 或者调节音量和浏览播放列表。

## SRS WOW 环绕立体声

“WOW”与 SRS 音频技术的结合可以从单声道或立体声信号源营造出低沉饱满的低音效果, 为您打造震撼人心的环绕声体验。音频效果更饱满、更丰富并且更宽广。WOW 能够恢复由于音频压缩或使用小型扬声器而丢失的空间讯息。

## 长达 40 小时的音乐播放

一次充电, 即可享受长达 40 小时的音乐播放。

## 优化音质的均衡器



具有均衡器的 GoGear 播放机利用先进技术, 自动为所选音乐风格设置最佳的声音频率平衡。无论您欣赏的是爵士乐、摇滚乐或流行乐, 都能通过均衡器预设设置欣赏到该类音乐风格的最佳音效。



发行日期 2009-05-03

版本 : 3.0.1

12 NC: 8670 000 42033  
EAN: 87 12581 44107 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。