

Philips
手机

S396

金色
LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/
WCDMA/GSM

CTS396GD



随时自拍

借助两侧的 800 万像素摄像头，飞利浦 S396 为您创造更丰富的自拍可能性。从现在开始，拍摄令您心动的每一刻。非凡的视野，愉快的聚会，尽在您手中。

非凡的连接

- 通过 TDD-LTE 和 FDD-LTE 畅享卓越网上冲浪体验

绝妙的触感

- 5 英寸 HD IPS 显示屏
- 持握极为舒适的 63° 倾角后面板

为生活增添色彩

- 800 万像素前置摄像头，可自拍和视频通话
- 使用 800 万像素自动对焦主摄像头拍摄高品质照片

电光火石，速度飞快

- Android 5.1
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 5 英寸
- 主屏分辨率 : 720X1280 pixels
- 主屏技术 : TFT IPS
- 主屏颜色 : 16.7M
- 电容式触摸屏
- 电容式触摸屏
- 触摸屏 : 触摸屏

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : 8M(3584x2016)
- 闪存 : 内置
- 图像文件格式 : JPEG
- 白平衡 : 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 阴影, 微光, 暖荧光灯
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型 : CMOS
- 集成闪存

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 放映幻灯片

处理器

- 1.0GHz 四核处理器

存储介质

- 内存 (RAM) : 1GB
- 内存 (ROM) : 8GB
- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 64 GB
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 5170 MB

连接

- 蓝牙版本 : 4.0
- 蓝牙模式 : A2DP, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : GPRS, 短信, EDGE, UL 50Mbps, DL 150Mbps
- 耳机 : 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接 : USB-MicroUSB 数据线
- 无线连接 : Wi-Fi, 蓝牙

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7)
- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
- WLAN
- WAPI
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件,

- MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务 : OTA Provisioning (WAP,MMS), 移动上网, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- 3G: WCDMA, TD-SCDMA
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900, 850 MHz

操作系统

- Android: Android 5.1

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中文
- 易于使用 : 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 振动提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 *, 来电显示 *, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 打开 / 关闭电源, 侧键
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 铃声
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具, 文件管理器, 照片编辑器
- 轻松导航 : 触摸板
- 文本输入 : 智能预测输入
- 操作系统 : Android5.1
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

GPS

- 内置 GPS
- 支持 A-GPS

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 金色
- 手机尺寸 : 141.9x73x9.65 毫米
- 手机重量 : 151 克

附件

- 电池 : 2300 毫安
- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线

产品亮点

800 万像素自动对焦主摄像头

使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦主摄像头, 像专业人士那样随时随地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻, 并自豪地与朋友和家人分享。因此无论是白天还是夜间, 您都不会错过任何珍贵的记忆。

800 万像素前置摄像头

使用集成到飞利浦手机的 800 万像素前置摄像头为自己拍摄最有趣的快照。除了让您自拍外, 此前置摄像头还可让您通过与朋友或同事视频通话来进行面对面交流。

5 英寸 HD IPS 显示屏

IPS 技术确保从任何角度都可获得理想的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来出众的观赏体验。无论您是向朋友展示全新快照还是在您喜爱的网站上冲浪, 5 英寸屏幕都能随时随地带给您无与伦比的视觉享受。

63° 超凡的人体工程学设计

持握极为舒适的 63° 倾角后面板让其握起来更为舒适。无论您到哪里, 其标志性的外观都将给您带来非同一般的感受。


TDD-LTE 和 FDD-LTE

您的飞利浦手机采用双模式 4G 模式, 让您在 TDD-LTE 和 FDD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在, 您只需一部手机, 即可享受更宽广的 LTE 覆盖范围。

Android 5.1

Android 操作系统带给您可定制的平台, 拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码, 分开不同联系人, 让您的生活更有条理。有双 SIM 卡, 不必随身携带 2 个手机。



发行日期 2024-03-25

版本 : 1.0.1

EAN: 69 31555 21314 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

- * 不含 MicroSD 存储卡。
- * 部分功能需要您的网络供应商配合支持。
- * 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示例图有所不同。
- * 所示规格是在使用首次完全充电的电池并关闭蓝牙功能和 WiFi 功能时在实验室环境下测得, 具体情况视网络状况和使用方式而定。
- * 最终用户实际可用内存可能因不同市场的预配置情况而异。
- * 所示规格如有更改, 恕不预先另行通知。