

# PHILIPS


## 手机

S399

香槟金色

TDD-LTE / TD-SCDMA / GSM

CTS399CMP



## 4G 让一切变得超快

飞利浦 S399 可充分利用 4G。这款手机支持 TDD-LTE、TD-SCDMA 和 GSM。它采用 5 英寸高清屏幕、1.2GHz 四核处理器和 Android 4.3，是完美的 4G 优质生活手机。

### 非凡的连接

- 三种模式 (TDD、TD-SCDMA 和 GSM)

### 电光火石，速度飞快

- 5 英寸高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 1.2GHz 四核处理器，大幅提高性能
- Android 4.3

### 为生活增添色彩

- 使用带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机拍摄高品质照片

# 产品亮点


## 三种模式 (TTG)

您的全新飞利浦手机可以同时连接 GSM 和 TDD-LTE 或 TD-SCDMA 网络。因此，只需一部手机，便可获得更广的移动联络范围。

## 5 英寸高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5 英寸高清显示屏，带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频，5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

## 1.2GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.2GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

## Android 4.3

您的飞利浦手机现在运行 Android 操作系统，成为具有可定制的、集合各种智能应用程序和功能的手平台 - 掌上电脑、游戏机和电话自此合为一体。

## 带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机



使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦相机，像专业人士那样随时随地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻，并自豪地与朋友和家人分享。内置闪光灯意味着即使在昏暗的光照条件下，也能拍摄出色的照片。因此无论是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵的记忆。

# 规格

## 网络功能

4G TD-LTE: 2600(B38), 1900(B39), 2300(B40)

3G: TD-SCDMA

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B

GSM 频段: 1800, 1900, 900 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), WAP 2.0,

移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

WLAN

WAPI

## 操作系统

Android: Android4.3

## 处理器

1.2 GHz 四核处理器

## 尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机尺寸: 143.7x71.1x9.65 毫米

手机重量: 168 克

手机颜色: 香槟金色

## 图片/显示

主屏分辨率: 720X1280 像素

主屏技术: TFT IPS

主屏颜色: 1600 万色

触摸屏: 触摸屏

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸 (英寸): 5 英寸

电容式触摸屏

## 静态照片拍摄

画面分辨率: 8M (3264X2448)

相机: 集成式

闪存: 内置

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

预览帧速率: 30 帧/秒

图像文件格式: JPEG

白平衡: 自动, 阴天, 荧光灯, 日光, 白炽灯

## 静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

## 视频捕捉

视频格式: H.263, MPEG4, H.264

## 视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

## 音频捕捉

语音录制: Y, AMR, WAV

## 音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV,

AAC+, ADPCM, SP-Midi

## 声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

## 存储介质

内存 (RAM): 1GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 1100 MB

存储卡最大容量: 32 GB

内存 (ROM): 4GB

## 便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

\*, 来电显示\*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 振动提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具, 文件管理器, 照片编辑器

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android4.3

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下

载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

## GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

## 连接

调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE, DL 100Mbps, UL 50Mbps

PC Link: USB 2.0

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP,

GAVDP, HSP, OPP

蓝牙形式: 4.0

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

## 附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线

电池: 2040 毫安时

