



飞利浦
手机

S616

深灰色
TDD-LTE / TD-SCDMA / GSM

CTS616GY

爱护双眼

新款飞利浦智能手机 S616 配备 SoftBlue 新技术，即有益于双眼，又能提供绚丽多彩的图像，体现对您所爱的人的真正关怀。

绝妙的触感

- SoftBlue LED 技术可保护眼睛并呈现绚丽多彩的颜色
- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 使用带有闪光灯的 1300 万像素自动对焦相机拍摄超棒照片

电光火石，速度飞快

- 1.3GHz 八核处理器，确保一流速度
- 16 GB 内存和 2 GB 内存，表现出色的体验
- Android 5.1

简单易用

- 利用双 4G 获得卓越的上网体验
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

PHILIPS

产品亮点

采用 SoftBlue LED 技术

为您精心设计, 飞利浦 Brilliance 手机采用全新 SoftBlue LED 技术, 可保护眼睛并呈现色彩鲜艳的图像。SoftBlue 技术采用一种智能技术可减少有害蓝光, 而不会影响显示屏的色彩或图像。

5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏, 带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是, 还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频, 5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

带有闪光灯的 1300 万像素自动对焦相机



飞利浦手机配有令人惊奇的 1300 万像素相机, 提供前所未有的高品质画质, 让您轻

松享受每一个美好瞬间。一系列梦幻般创意拍摄效果令您的照片变得活色生香。手机配有自动面部润饰、化妆效果、高动态范围成像 (HDR)、全景和连拍等不同拍摄模式, 您只需按下快门便可成为摄影天才。

1.3GHz 八核处理器

飞利浦手机采用全能 1.3 GHz 八核处理器, 全面超越其他竞争对手。与之前的其他处理器不同, 这款处理器具有非凡的强大速度, 可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是玩游戏, 均能以卓越画质极速启动。拥有闪电般的如此速度, 您还有什么不满意吗?

16 GB ROM, 2 GB 内存

您的飞利浦手机配有 16 GB 内存, 因此您可以随身携带更多内容。拥有如此大的存储, 可以满足您不断增长的需求, 您就有更多空间储存您最喜爱的应用程序、照片和重要文档了。2 GB ROM 让您在闲暇玩游戏和看电影时能够享受卓越的性能。


Android 5.1

Android 操作系统带给您可定制的平台, 拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

双 4G (FDD-LTE 和 TD-LTE)

您的飞利浦手机采用双模式 4G 无线频率, 让您在 FDD-LTE 和 TD-LTE 网络中都能体验极致网速。现在, 您只需一部手机, 即可享受更宽广的 LTE 覆盖范围。

双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码, 分开不同联系人, 让您的生活更有条理。有双 SIM 卡, 不必随身携带 2 个手机。

规格

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
- GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- EDGE
- WLAN
- WAPI
- 3G: TD-SCDMA, WCDMA
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2600(B7)
- WCDMA 频段: 1900MHz, 2100MHz, 850MHz

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机尺寸: 152x77.9x8.3 毫米
- 手机重量: 154.5 克
- 手机颜色: 深灰色

图片 / 显示

- 主屏颜色: 1600 万色
- 主屏分辨率: 1080x1920 像素
- 主屏技术: TFT IPS
- 触摸屏: 触摸屏
- 电容式触摸屏
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.5 英寸
- 电容式触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 闪存: 内置
- 集成闪存
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 画面分辨率: 1300 万 (4096x3072)
- 白平衡: 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 视频格式: H.263, MPEG4, H.264

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR, WAV

音频播放

- 音频支持格式: AMR, MP3, Midi, WAV, ADPCM, SP-Midi

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

- 内存 (RAM): 2GB
- 存储卡类型: Micro SD
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 11000 MB
- 存储卡最大容量: 128 GB
- 内存 (ROM): 16GB

便利性

- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板
- 操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 飞行模式, 振动提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文
- 操作系统: Android5.1
- 文本输入: 智能预测输入
- 铃声
- 音量控制

GPS

- 内置 GPS
- 支持 A-GPS

连接

- 调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE, DL 100Mbps, UL 50Mbps
- PC Link: USB 2.0
- 无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP
- 蓝牙形式: 4.0
- 串行连接: USB-MicroUSB 数据线
- 耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, QSG (快速入门指南)
- 电池: 3000mAh

操作系统

- Android: Android 5.1

处理器

- 1.3GHz 八核处理器



发行日期 2017-04-03

版本: 5.1.1

12 NC: 8670 001 32038
EAN: 69 31555 21322 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 最终用户实际可用内存可能因不同市场的预配置情况而异。
* 不含 MicroSD 存储卡。
* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示例图有所不同。
* 部分功能需要您的网络供应商配合支持。
* FDD-LTE 和 WCDMA 仅在香港、澳门、台湾和国外漫游时可用。