



Philips  
Điện thoại di động

**S616**

Màu xám sẫm  
LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/  
WCDMA/GSM

**CTS616GY**

## Yêu trong đáy mắt

Smartphone S616 mới của Philips sử dụng công nghệ SoftBlue mới cho hình ảnh sắc màu rực rỡ mà lại không gây hại cho mắt, trao sự quan tâm của bạn đến với người thân và bạn bè.

### **Thuận tiện sử dụng**

- Trải nghiệm lướt web ấn tượng với mạng 4G kép
- Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

### **Cảm ứng mạnh mẽ**

- Công nghệ LED SoftBlue bảo vệ mắt và cho hình ảnh màu sắc rực rỡ
- Màn hình IPS FHD 5,5" cho hình ảnh tinh tế hơn
- Chụp ảnh ấn tượng với camera lấy nét tự động 13 megapixel có đèn flash

### **Sáng rực rỡ, tốc độ nhanh**

- Tốc độ nhanh nhất với bộ xử lý lõi tám 1,3GHz
- Bộ nhớ tích hợp 16GB và RAM 2GB cho trải nghiệm tuyệt vời
- Android 5.1

# PHILIPS

## Những nét chính

### Công nghệ LED SoftBlue

Điện thoại di động Philips Brilliance được thiết kế dành cho bạn, sử dụng công nghệ LED SoftBlue mới giúp bảo vệ đôi mắt đồng thời mang đến hình ảnh rực rỡ, nhiều màu sắc. SoftBlue sử dụng một công nghệ thông minh để giảm bớt các sóng tia sáng xanh có hại mà không làm ảnh hưởng đến màu sắc hay hình ảnh hiển thị.

### Màn hình IPS FHD 5,5"

Điện thoại di động Philips trang bị một màn hình độ phân giải 5,5" đẹp hoàn hảo, cung cấp hình ảnh cực kỳ sắc nét, chi tiết tinh tế và màu sắc ấn tượng. Công nghệ IPS đảm bảo hiệu quả xem tuyệt vời từ mọi góc nhìn, đồng thời tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh với màu sắc sống động và rực rỡ. Tuyệt vời hơn với khả năng điều hướng trên màn hình rộng dễ dàng và nhanh gọn. Bất kể là bạn đang lướt các trang web yêu thích hay xem những bức ảnh chụp gần đây nhất, màn hình xem 5" đều mang đến cho bạn hiệu quả xem tuyệt vời ngay cả khi đang đi trên đường.

### Camera 13 MPixel AF có đèn flash



Hào hứng với camera 13 megapixel chụp ảnh chất lượng cao chưa từng có. Ngoài ra, điện

thoại Philips còn đi kèm một loạt các hiệu ứng sáng tạo tuyệt vời, làm sinh động ảnh chụp của bạn. Với nhiều chế độ chụp khác nhau như tự động chỉnh sửa khuôn mặt, hiệu ứng trang điểm, tạo ảnh HDR, chụp toàn cảnh và chụp khung hình liên tục, bạn chỉ cần bấm vào tùy chọn điều chỉnh chụp ảnh thông minh, thế là xong.

### Bộ xử lý lõi tám 1,3GHz

Tốc độ xử lý của điện thoại di động Philips nhanh hơn những điện thoại khác nhờ bộ xử lý lõi tám 1,3GHz mạnh mẽ. Cấu hình vượt trội này thực hiện nhanh gọn những nhu cầu cần thiết cho công việc của bạn mà các bộ xử lý khác trước đó không thể làm được - xem phim, tải trang web hoặc chơi game, với chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Với tốc độ 'nhanh như chớp' thế này, sao lại không thích chứ?

### ROM 16GB, RAM 2GB

Điện thoại di động Philips được trang bị bộ nhớ tích hợp 16GB, nhờ vậy bạn có thể chứa nhiều thông tin hơn trong khi di chuyển. Với dung lượng lưu trữ lớn sẵn sàng cho các nhu cầu ngày càng tăng của bạn, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để lưu ứng dụng ưa thích, hình ảnh và tài liệu quan trọng. ROM 2GB cho bạn hiệu suất chạy mạnh mẽ trong khi chơi game và xem tin tức mỗi lúc rảnh rỗi.

### Android 5.1

Được tăng cường bởi Android, điện thoại Philips hiện đang chạy trên nền tảng di động hoàn toàn tùy chỉnh theo ý bạn, mở ra hàng loạt các ứng dụng và chức năng thông minh.

Kết hợp tiện lợi tất cả chức năng của thiết bị vi tính cầm tay, máy chơi game và điện thoại vào trong một sản phẩm duy nhất.

### 4G kép (FDD-LTE và TD-LTE)

Điện thoại di động Philips kết hợp sóng vô tuyến 4G chế độ kép cho phép bạn sử dụng internet di động với tốc độ cao ở cả hai mạng FDD-LTE và TD-LTE. Giờ đây bạn có thể tận hưởng độ phủ sóng LTE rộng hơn chỉ với một chiếc điện thoại duy nhất.

### Hai SIM



Sắp xếp cuộc sống của bạn tốt hơn và duy trì tách biệt các số liên lạc của bạn bằng việc sử dụng 2 số điện thoại khác nhau. Với hai SIM, bạn không phải mang theo 2 điện thoại.

# Các thông số

## Tính năng mạng

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
- 3G: WCDMA, TD-SCDMA
- GPRS (Rx+Tx): Lớp 12, Lớp B
- Dải GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz
- Nhắn tin: SMS ghép nối (SMS dài), Email, MMS, Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, Tin nhắn ấn định trước (SMS, MMS), SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn), SMS ấn định trước, SMS gửi đến nhiều người
- Bộ mã hóa giọng nói: FR/EFR/AMR/HR
- EDGE
- WLAN
- WAPI
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 900(B8)
- Dải WCDMA: 1900MHz, 2100 MHz, 850MHz

## Kích thước

- Ăng-ten: Được tích hợp
- Hệ số hình dáng: Thanh kẹo
- Kích thước điện thoại: 152x77,9x8,3mm
- Trọng lượng điện thoại: 154,5g
- Màu điện thoại: Xám sẫm

## Hình ảnh/Hiển thị

- Màu màn hình chính: 16 triệu
- Độ phân giải màn hình chính: 1080x1920 pixel
- Công nghệ màn hình chính: TFT IPS
- Màn hình cảm ứng nhạy: Màn hình cảm ứng
- Bảng điều khiển điện dung
- Kích thước màn hình đường chéo (inch): 5,5 inch
- Màn hình cảm ứng điện dung

## Ghi lại hình ảnh tĩnh

- Máy ảnh: Được tích hợp
- Flash: Cài sẵn
- Flash tích hợp
- Loại bộ cảm biến hình ảnh: CMOS
- Tốc độ khung hình xem trước: 30 khung/giây
- Định dạng tệp ảnh: JPEG
- Độ phân giải hình ảnh: 13 triệu (4096X3072)
- Cân bằng trắng: Tự động, Trời có mây, Ánh sáng ban ngày, Huỳnh quang, Sợi đốt

## Phát lại hình ảnh tĩnh

- Định dạng nén hình ảnh: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- Xoay: Bước gia 90 độ
- Chiều hình

## Ghi video

- Định dạng video: H.263, MPEG4, H.264

## Phát lại video

- Định dạng nén: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

## Ghi âm thanh

- Ghi giọng nói: Có, AMR, WAV

## Phát lại âm thanh

- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: AMR, MP3, Midi,

WAV, ADPCM, SP-Midi

## Âm thanh

- Tiếng chuông: Tiếng chuông MP3, Nhiều âm (64 tiếng), Tiếng chuông AMR

## Thiết bị lưu trữ

- Bộ nhớ tích hợp (RAM): 2GB
- Loại thẻ nhớ: Micro SD
- Quản lý bộ nhớ: Trạng thái bộ nhớ, Phân phối bộ nhớ động
- Bộ nhớ người dùng: 11000 MB
- Dung lượng thẻ nhớ tối đa: 128 GB
- Bộ nhớ tích hợp (ROM): 16GB

## Tiện lợi

- Phím và điều khiển: Bật/tắt nguồn, Phím bên
- Quản lý cuộc gọi: Chuyển tiếp cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Thời gian gọi, Chờ cuộc gọi\*, ID người gọi\*, Cuộc gọi hội thảo, Cuộc gọi khẩn cấp, Tắt micrô, Cuộc gọi bị lỡ, Cuộc gọi nhiều bên, Cuộc gọi đã nhận
- Đồng hồ/Phiên bản: Tương tự, Kỹ thuật số, Đồng hồ quốc tế
- Dễ điều hướng: Bảng cảm ứng
- Dễ sử dụng: Giao diện đồ họa, Chế độ rảnh tay, Chế độ trong máy bay, Cảnh báo rung, Hai thẻ SIM, Đèn nhấp nháy, Chốt cắm tai nghe dành riêng
- Ngôn ngữ có sẵn: Ul: Tiếng Anh, Tiếng Campuchia, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hindi, Tiếng Indonesia, Thái, Tiếng Việt
- Hệ điều hành: Android 5.1
- Nhập văn bản: Nhập đoán trước thông minh
- Bộ rung
- Điều khiển âm lượng

## GPS

- GPS tích hợp
- Hỗ trợ A-GPS

## Tính kết nối

- Khả năng modem: GPRS, SMS, EDGE, UL 50Mbps, DL 150Mbps
- Liên kết PC: USB 2.0
- Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth
- Cấu hình Bluetooth: A2DP, Hồ sơ truyền tệp tin, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP
- Phiên bản Bluetooth: 4,0
- Đầu nối nối tiếp: Cáp dữ liệu USB-MicroUSB
- Tai nghe: Qua đầu nối giắc 3,5 mm

## Phụ kiện

- Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Cáp dữ liệu USB, QSG (Hướng dẫn khởi động nhanh)
- Pin: 3000mAh

## OS

- Android: Android 5.1

## Bộ xử lý

- Bộ xử lý lõi tám 1,3GHz



Ngày phát hành  
2017-04-03

Phiên bản: 3.1.1

12 NC: 8670 001 31739  
EAN: 87 12581 73633 0

© 2017 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.

\* Các tính năng cụ thể có sẵn tùy theo gói đăng ký dịch vụ hợp lệ từ nhà vận hành mạng của bạn.

\* Mọi hình ảnh được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. Các tính năng thực tế của sản phẩm như màu sắc điện thoại và ảnh chụp màn hình có thể thay đổi so với những hình ảnh này.

\* Bộ nhớ có sẵn thực tế dành cho người dùng cuối có thể thay đổi theo từng thị trường do được cấu hình trước.

\* FDD-LTE và WCDMA chỉ có ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và chuyển vùng quốc tế.