



Philips
Teléfono móvil

S616
Gris oscuro
FDD-LTE/WCDMA/GSM

CTS616GY

Pasión por la visión

El nuevo smartphone S616 de Philips cuenta con la nueva tecnología SoftBlue que no molesta los ojos y proporciona imágenes brillantes y coloridas, lo que muestra un verdadero cuidado por tus seres queridos.

Fácil de usar

- Doble ranura para tarjetas SIM para tener dos grupos de contactos

Función táctil sensacional

- Tecnología LED SoftBlue que protege la visión y ofrece colores brillantes
- Pantalla FHD de 5,5" con IPS para detalles de visualización espectaculares
- Fotografías sorprendentes gracias a una cámara con foco automático de 13 megapíxeles y flash

Chispas brillantes, rapidez

- Velocidad excepcional con un procesador de ocho núcleos de 1,3 GHz
- Memoria integrada de 16 GB y RAM de 2 GB para lograr una experiencia excelente
- Android 5.1

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED SoftBlue

Diseñado especialmente para vos, el teléfono móvil Philips Brilliance incorpora la nueva tecnología LED SoftBlue que no daña la visión y que ofrece imágenes vívidas y brillantes. SoftBlue utiliza una tecnología inteligente para reducir las ondas de luz azul dañinas sin sacrificar el color o la imagen en pantalla.

Pantalla FHD de 5,5" con IPS

Tu teléfono móvil de Philips viene equipado con una espectacular pantalla FHD de 5,5" que muestra colores realmente brillantes y detalles extremadamente nítidos. La tecnología IPS permite una visualización increíble desde cualquier ángulo, mientras los colores brillantes y las imágenes vívidas permiten una experiencia de visualización total. Finalmente, navegar en la pantalla panorámica es rápido y sencillo. Ya sea que navegues en tus sitios web favoritos o veas las últimas capturas y videos, la pantalla de 5" te ofrece una experiencia de visualización sin igual mientras estás en movimiento.

Cámara de 13 megapíxeles con FA y flash



Capturá una fotografía con la increíble cámara de 13 megapíxeles de tu teléfono celular Philips que ofrece una calidad de imagen nunca antes vista. Además, animá tus fotos con una fantástica variedad de efectos creativos para tus instantáneas. Con diferentes modos de disparo, como retoque de rostros automático, efectos de maquillaje, procesado de imagen de alto rango dinámico (HDR), disparo continuo de fotogramas y de panorámica, podés convertirte en un profesional fotográfico con solo un clic.

Procesador de ocho núcleos de 1,3 GHz

Superá a los demás con el poderoso procesador de ocho núcleos de 1,3 GHz de tu teléfono móvil de Philips. Esta excepcional potencia va a la velocidad de tus exigencias sin problemas y como ningún otro procesador antes visto, ya sea mientras miras videos, descargas páginas web o disfrutas de juegos envolventes; todo con una calidad de imagen excepcional. Con velocidades como estás, ¿cómo no amarlo?


ROM de 16 GB, RAM de 2 GB

Tu teléfono móvil de Philips viene con una memoria integrada de 16 GB, por lo que podés almacenar más dondequiera que la vida te lleve. Gracias a tan amplio almacenamiento disponible para tus necesidades de expansión constante, hay más espacio para tus aplicaciones favoritas, fotos y documentos importantes. La RAM de 2 GB te permite disfrutar un rendimiento excepcional mientras jugás y mirás películas en tu tiempo libre.

Android 5.1

Compatible con Android, tu teléfono celular Philips ahora incluye una plataforma móvil totalmente personalizable y abierta a una gran cantidad de aplicaciones y funciones inteligentes. Encontrarás tu computadora, tu consola de juegos y tu teléfono unidos en un solo dispositivo.

Doble ranura para tarjetas SIM



Con dos números telefónicos podés organizar mejor tu vida y separar tu lista de contactos. Con la doble ranura para tarjetas SIM no tenés necesidad de llevar dos teléfonos a todas partes.

Especificaciones

Prestaciones de la red

- 3G: WCDMA
- GPRS (Rx+Tx): Clase 12, clase B
- Banda GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz
- Mensajes: SMS concatenado (SMS largo), Correo electrónico, MMS, Servicio de mensajes multimedia, Mensajes predefinidos (SMS, MMS), SMS (servicio de mensajes breves), Múltiples destinatarios SMS, SMS predefinido
- Códec de voz: FR/EFR/AMR/HR
- EDGE
- WLAN
- WAPI
- FDD-LTE de 4G: 1700 (B4), 1800 (B3), 1900 (B2), 2600 (B7)
- Banda WCDMA: 1900MHz, 2100 MHz, 850MHz

Dimensiones

- Antena: Integrado
- Formato: Alargado
- Dimensiones del teléfono: 152x77,9x8,3 mm
- Peso del microteléfono: 154,5 g
- Color del microteléfono: Gris oscuro

Imagen / pantalla

- Colores de pantalla principal: 16 M
- Resolución de pantalla principal: 1.080 x 1.920 píxel
- Tecnología de pantalla principal: IPS TFT
- Pantalla sensible al tacto: Pantalla táctil
- Panel táctil capacitivo
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 5,5 pulgadas
- Pantalla táctil capacitiva

Captura de imágenes estáticas

- Cámara: Integrado
- Flash: Integrado
- Flash integrado
- Tipo de sensor de imagen: CMOS
- Frecuencia de previsualización de cuadros: 30 cuadros por segundo
- Formato de archivo de foto: JPEG
- Resolución de imagen: 13 M (4096x3072)
- Balance de blancos: Automática, Nublado, Luz del día, Fluorescente, Incandescente

Reproducción de imágenes estáticas

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, GIF (87a y 89a), JPEG
- Rotación: Intervalos de 90°
- Secuencia de diapositivas

captura de video

- Formato de video: H.263, MPEG4, H.264

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG4, 3 GP, H.263, H.264

Captura de audio

- Grabación de voz: Sí, AMR, WAV

Reproducción de sonido

- Formatos acústicos compatibles: AMR, MP3, Midi, WAV, ADPCM, SP-Midi

Sonido

- Melodías para el timbre: Timbre MP3, Polifónico (64 tonos), Timbre AMR

Soporte de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 2 GB
- Tipos de tarjeta de memoria: Micro SD
- Administración de memoria: Estado de la memoria, Asignación dinámica de memoria
- Memoria del usuario: 11000 MB
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB
- Memoria integrada (ROM): 16 GB

Comodidad

- Botones y controles: Encendido / apagado, Teclas laterales
- Administración de llamadas: Reenvío de llamadas, Llamada retenida, Tiempo de llamada, Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Llamada de conferencia, Llamada de emergencia, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamada múltiple, Llamadas recibidas
- Reloj/versión: Analógico, Digital, Reloj internacional
- Navegación simplificada: Panel táctil
- Fácil de usar: Interfaz gráfica del usuario, Modo 'manos libres', Modo avión, Alerta por vibración, Tarjetas SIM duales, Luces parpadeantes, Conector específico para auriculares
- Idioma interfaz de usuario: Inglés, Español
- Sistema operativo: Android 5.1
- Ingreso de datos: Ingreso de datos predictivo inteligente
- Vibrador
- Control de volumen

GPS

- GPS integrado
- Compatible con A-GPS

Conectividad

- Funciones de módem: GPRS, SMS, EDGE, UL 50 Mbps, DL 150 Mbps
- PC Link: USB 2.0
- Conexiones inalámbricas: Wi-Fi, Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, Perfil de transferencia de archivos, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP
- Versión de Bluetooth: 4.0
- Conexiones seriales: Cable de datos USB-MicroUSB
- Auricular: A través de conector de 3,5 mm

Accesorios

- El paquete estándar incluye: Batería, Cargador, Cable de datos USB, Guía de inicio rápido
- Pilas: 3000 mAh

Sistema operativo

- Android: Android 5.1



Fecha de publicación
2017-04-03

Versión: 4.1.1

12 NC: 8670 001 34523
EAN: 87 12581 73746 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Tarjeta de memoria MicroSD no incluida.

* La disponibilidad de ciertas funciones está sujeta a una suscripción del servicio válida de su operador de red.

* Todas las imágenes presentes responden solo a motivos referenciales. Las características reales del producto, tales como colores de teléfonos y las capturas de pantalla, pueden variar de aquellas mostradas en las imágenes.

* La memoria real disponible para el uso del usuario final puede variar según el mercado debido a la configuración previa.

* FDD-LTE y WCDMA solo están disponibles durante el roaming internacional en Hong Kong, Macao y Taiwán.