

飞利浦
手机

T129

黑色

CTT129BLK



轻松调谐

使用飞利浦 T129 手机可轻松在音乐和通话间调谐。除方便快捷的 3G 连接外，多媒体功能（如 FM 收音机、数码摄像头及触摸屏）还可让您跟上时代潮流。

享受方便快捷的 3G 连接

- 享受 HSDPA 带来的高速下载的乐趣
- 使用即插即用 USB 调制解调器，随时随地上网

多媒体必备功能

- 用您自己的方式欣赏 FM 音乐 - 无论是直接播放还是使用立体声耳机
- 集成数码相机
- 26.2 万色 6.1 厘米（2.4 英寸）QVGA TFT 显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 3G: TD-SCDMA

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: 114.5x49x13.8 毫米
- 手机重量: 94 克

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240x320 像素
- 主屏技术: TFT

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 夜间模式, 自拍模式, 连续
- 画面分辨率: VGA (640x480), QVGA (320x240)
- 特效预览模式: 深褐色, 冷色, 黑白, 绿色效果, 红色效果, 普通
- 白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光
- 画面质量: 普通
- 高级设置: 对比度

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG
- 画面效果增强: 创建相册
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 帧速率: 15 fps
- 影像传感器分辨率: VGA 像素
- 影像传感器类型: CMOS
- 视频格式: 3GP
- 视频模式: 自动

视频播放

- 压缩格式: MPEG4
- 帧速率 (fps): 30
- 分辨率 (像素): 320x240

音频捕捉

- 语音录制: AMR, AWB, WAV

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC, WAV,

AAC+

相机

- 画面分辨率: VGA (640x480)

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦
- 均衡器设置: 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 普通, 聚会

存储介质

- 内置存储器容量: 82 M
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 存储卡最大容量: 16 GB

便利性

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 打开 / 关闭电源, 侧键, 软键, 专用音乐播放器键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 易于使用: 专用耳机插头, 预置彩色墙纸, 免提模式, 热键, 飞行模式, 屏保时钟, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, 文档阅读器, 小工具
- 可用语言: 界面: 简体中文, 英语
- 多媒体: FM 收音机
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, Vcard 交换, 国际时钟, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 振铃
- 音量控制
- 可用语言: 简体中文, 英语

连接

- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: HSDPA DL 3.6Mbps, UL 384Kbps
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线

附件

- 电池: 1150 毫安时

功率

- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 400 小时
- 通话时间: 长达 5 小时

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体

产品亮点

HSDPA 高速下载

通过 HSDPA 以宽带速度在手机上下载文件、访问电子邮件和网页。只需从网络运营商处开通相关的服务并正确地设置手机, 非常简便。

即插即用 USB 调制解调器

使用即插即用 USB 调制解调器, 您可以轻松地访问网页和电子邮件, 即便在外出时也同样如此, 只需用随附的数据线将飞利浦手机连接到笔记本电脑即可。

FM 收音机, 随身良伴, 随时收听

享受随意调谐 FM 收音机的方便 - 通过电话的扬声器播放, 或是通过立体声耳机收听, 完全由您决定。只需插入耳机当作天线使用, 并在菜单中选择收听选项即可。

数码相机

VGA 分辨率 (640x480 像素) 的集成数码相机使您可以随时随地用手机拍摄生命中珍贵的时刻。按下相机键拍摄靓丽的照片, 可用作墙纸和自主来电写真, 也可以通过彩信发送。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2012-02-14

版本: 3.0.1

12 NC: 8670 000 89149
EAN: 69 31555 21081 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com