

# PHILIPS

## 手机

T3500

褐色

TD-SCDMA / GSM

CTT3500BN



## 明智的一步

小巧、酷炫的飞利浦 T3500 在手机领域再创辉煌。其具有 1.3GHz 四核处理器，5 英寸 FWVGA TFT 触摸屏，Android 4.2 操作系统以及双模式网络覆盖，让您的体验迈向新的高度。

### 杰出智能


- 1.3GHz 四核处理器，大幅提高性能
- 5 英寸 FWVGA 大显示屏，视野开阔，观赏舒适
- Android 4.2

### 为生活增添色彩

- 双模双待（TD-SCDMA 和 GSM），无缝覆盖
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 带有内置闪光灯的 500 万像素摄像头

# 产品亮点

## 1.3GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.3GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

## 5 英寸 FWVGA TFT 触摸屏



要将手机上的网页浏览变成一种享受而不是繁琐无聊的体验吗？现在，得益于其引人入胜的全面围绕式 5 英寸 FWVGA 显示屏，您的飞利浦智能手机可以做到这一点。无论是查看照片或文件、网上冲

浪，还是玩您喜爱的游戏，超宽触摸屏都可使活动成为一种享受，并带来最少的屏幕切换和滚动次数。

## Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

## 双模双待 ( TD-SCDMA 和 GSM )



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 TD-SCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

## WLAN 连接



通过 WLAN，您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游，无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

## 带有闪光灯的 500 万像素摄像头



得益于手机的 500 万像素摄像头，尽情欣赏清晰逼真的图像，享受每一个美好瞬间。借助内置闪光灯，即使在昏暗的光照条件下，您也可拍摄出精美的照片。

# 规格

## 网络功能

**GPRS (Rx+Tx):** 12 类, B 类和 C 类

**GSM 频段:** 900, 1800, 1900 MHz

**信息收发:** 连锁短信 (超长短信), 电子邮件,

MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

**服务:** OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

**语音编解码器:** FR/EFR/AMR/HR

**EDGE**

**3G:** TD-SCDMA

**WLAN**

**GSM 频段 (主 SIM):** 1800, 1900, 900 MHz

**GSM 频段 (次 SIM):** 1800, 1900, 900 MHz

## 尺寸

**天线:** 集成式

**形状因数:** 直板

**手机尺寸:** 143.2 毫米 X 73.6 毫米 X 9.65 毫米

**手机重量:** 168 克

**手机颜色:** 褐色

## 图片/显示

**主屏颜色:** 1600 万色

**主屏分辨率:** 480X854 像素

**主屏技术:** TFT

**触摸板**

**触摸屏:** 触摸屏

**电容式触摸屏**

**屏幕对角线尺寸 (英寸):** 5.0 英寸

## 静态照片拍摄

**相机:** 集成式

**闪存:** 内置

**集成闪存**

**影像传感器类型:** CMOS

**预览帧速率:** 30 帧/秒

**图像文件格式:** JPEG

**画面分辨率:** 5M (2592x1944)

**白平衡:** 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯

**画面质量:** 普通, 精细, 超精细

## 静态照片播放

**图像压缩格式:** BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

**旋转:** 90 度步进

**放映幻灯片**

## 视频捕捉

**视频格式:** 3GP, H.263, MPEG4

**视频分辨率:** QVGA, QCIF, VGA

## 视频播放

**压缩格式:** MPEG4, 3GP

**帧速率 (fps):** 15, 30

**分辨率 (像素):** 352x288, 640x480, 176x144, 320x240

## 录制视频

**压缩格式:** MPEG4, 3GP, H.263

**帧速率:** 30, 15 fps

**最大分辨率:** FWVGA 像素

**分辨率 (像素):** 176x144, 352x288, 800x480, 854x480

## 音频捕捉

**语音录制:** 是, AMR

## 音频播放

**音频支持格式:** AMR, MP3, AAC, AAW

## 声音

**铃声:** MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

## 存储介质

**内存 (RAM):** 512MB

**存储卡类型:** Micro SD

**内存管理:** 存储器状态, 动态内存分配

**用户内存:** 4096 MB

**存储卡最大容量:** 32 GB

## 便利性

**按钮和控制:** 打开/关闭电源, 侧键, 软键

**通话管理:** 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待\*, 来电显示\*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

**时钟/版本:** 模拟, 数字, 国际时钟

**轻松导航:** 触摸板

**操作简易:** 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡

**游戏和应用程序:** 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具

**可用语言:** 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

**操作系统:** Android4.2

**个性化/自定义:** 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可

下载铃声, 墙纸, 铃声

**文本输入:** 智能预测输入

**振铃**

**音量控制**

## GPS

**内置 GPS**

**支持 A-GPS**

## 连接

**蓝牙**

**调制解调器功能:** GPRS, 短信, HSDPA 2.8Mbps, HSUPA 2.2Mbps

**PC Link:** USB 2.0

**无线连接:** Wi-Fi, 蓝牙

**蓝牙模式:** A2DP, 文件传输规范

**蓝牙形式:** 3.0

## 附件

**标准包装包括:** 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB 数据线, 3.5 毫米音频插孔适配器, 标准耳机

## 功率

**电池容量:** 2200 毫安时

**电池类型:** 锂离子

