

PHILIPS

手机

T3500

黑檀色

TD-SCDMA / GSM

CTT3500EB



明智的一步

小巧、酷炫的飞利浦 T3500 在手机领域再创辉煌。其具有 1.3GHz 四核处理器，5 英寸 FWVGA TFT 触摸屏，Android 4.2 操作系统以及双模式网络覆盖，让您的体验迈向新的高度。

杰出智能


- 1.3GHz 四核处理器，大幅提高性能
- 5 英寸 FWVGA 大显示屏，视野开阔，观赏舒适
- Android 4.2

为生活增添色彩

- 双模双待（TD-SCDMA 和 GSM），无缝覆盖
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 带有内置闪光灯的 500 万像素摄像头

产品亮点

1.3GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.3GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

5 英寸 FWVGA TFT 触摸屏



要将手机上的网页浏览变成一种享受而不是繁琐无聊的体验吗？现在，得益于其引人入胜的全面围绕式 5 英寸 FWVGA 显示屏，您的飞利浦智能手机可以做到这一点。无论是查看照片或文件、网上冲

浪，还是玩您喜爱的游戏，超宽触摸屏都可使活动成为一种享受，并带来最少的屏幕切换和滚动次数。

Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

双模双待 (TD-SCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 TD-SCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

WLAN 连接



通过 WLAN，您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游，无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

带有闪光灯的 500 万像素摄像头



得益于手机的 500 万像素摄像头，尽情欣赏清晰逼真的图像，享受每一个美好瞬间。借助内置闪光灯，即使在昏暗的光照条件下，您也可拍摄出精美的照片。

规格

网络功能

GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类

GSM 频段: 900, 1800, 1900, 850 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: TD-SCDMA

WLAN

GSM 频段 (主 SIM): 1800, 1900, 900, 850 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 1800, 1900, 900, 850 MHz

尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机尺寸: 143.2 毫米 X 73.6 毫米 X 9.65 毫米

手机重量: 168 克

手机颜色: 黑檀色

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色

主屏分辨率: 480X854 像素

主屏技术: TFT

触摸板

触摸屏: 触摸屏

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.0 英寸

静态照片拍摄

相机: 集成式

闪存: 内置

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

预览帧速率: 30 帧/秒

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 5M (2592x1944)

白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 微光

画面质量: 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP

帧速率 (fps): 15, 30

分辨率 (像素): 352x288, 640x480, 176x144, 320x240

录制视频

压缩格式: 3GP

帧速率: 30, 15 fps

最大分辨率: FWVGA 像素

分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 800x480, 854x480

音频捕捉

语音录制

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, AWB

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 1GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 4096 MB

存储卡最大容量: 32 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android4.2

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

连接

蓝牙

调制解调器功能: GPRS, 短信, HSDPA 2.8Mbps, HSUPA 2.2Mbps

PC Link: USB 2.0

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: 文件传输规范

蓝牙形式: 3.0

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB

数据线, 3.5 毫米音频插孔适配器, 标准耳机

功率

电池容量: 2200 毫安时

电池类型: 锂离子

