

PHILIPS

智能手机

Xenium

T8566

黑色

TD-SCDMA / GSM

CTT8566BK



恒久精致

具有半透明翻盖的飞利浦 Xenium T8566，将会是你最主要的商务助手之一。其配备了1.2GHz 四核处理器、4 英寸 qHD IPS 显示屏和非凡的电池能量，令您成为时尚商务先锋。

定将为您留下深刻印象

- 经典半透明翻盖设计
- 1.2GHz 四核处理器，大幅提高性能
- 4 英寸 qHD IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- Android 4.2

时刻保持连通

- 长达 14 小时的通话时间
- 畅享长达 8 小时的网页浏览
- 双模双待（TD-SCDMA 和 GSM），无缝覆盖
- 一键即可访问节能模式

为生活增添色彩


- 使用带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机拍摄高品质照片

产品亮点

经典翻盖设计


你的的飞利浦手机拥有恒久时尚的半透明翻盖设计。经典而精致，无论您的个人风格如何，其注定会成为彰显个性的随身必备品。毫无疑问，该款手机在清澈典雅方面独树一帜。

1.2GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.2GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让你轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

4 英寸 qHD IPS 显示屏



飞利浦手机具有引人入胜的 4 英寸 qHD IPS 显示屏。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是向朋友展示最新快照还是在您喜爱的网站上冲浪，4 英寸屏幕都能随时随地带给您无与伦比的视觉享受。

Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

长达 14 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 14 小时的通话时间。

长达 8 小时的网页浏览



一次充电，即可畅享长达 8 小时的网页浏览。

双模双待 (TD-SCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 TD-SCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

一键省电



这一节能开关将成为飞利浦手机上最便捷的功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会手机用户从繁复的操作中解脱出来。

带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机



使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦摄像机，像专业人士那样随时随地地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻，并自豪地与朋友和家人分享。内置闪光灯意味着即使在昏暗的光照条件下，也能拍摄出色的照片。因此无论是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵的记忆。

规格

网络功能

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件,

MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短

信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息

服务), 短信群发, QQ 即时通讯, 预设 SMS

服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit

/ Release 99, WAP 2.0, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: TD-SCDMA

WLAN

GSM 频段 (主 SIM): 900, 1800, 1900 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 900, 1800, 1900 MHz

尺寸

天线: 集成式

形状因数: 翻盖

手机颜色: 黑色

手机尺寸: 123.5 毫米 x 63 毫米 x 18.8 毫米

手机重量: 214 克

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色

主屏分辨率: 540X960 像素

主屏技术: TFT

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸: 4.0 英寸

静态照片拍摄

相机: 集成式

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 8M (3264X2448)

白平衡: 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 阴影, 微光, 暖荧光灯

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG

画面效果增强: 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照片, 框架和图标, 旋转, Tag it, 图片编辑器, 图片编辑

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

视频捕捉

视频格式: H.263, H.264, MPEG4, VP8

视频播放

压缩格式: MPEG4, H.263, Divx, H.264, VP8

帧速率 (fps): 30

录制视频

压缩格式: MPEG4, H.263, H.264, VP8

帧速率: 30 fps

音频捕捉

语音录制: AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, APE, Midi,

WAV, FLAC

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 1 GB

内存 (ROM): 4 GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

存储卡最大容量: 32 GB

用户内存: 1.77 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简图: 图形用户界面, 免提模式, 飞行模式, 振动

提示, 双 SIM 卡, 专用耳机插头, 闪烁光, 屏保

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 手写

识别, Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器

器, 动作感应器, 文件管理器

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android 4.2

个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功

能, 国际时钟, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下

载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

连接

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

调制解调器功能: GPRS, EDGE, HSDPA

2.8Mbps, HSUPA 2.2Mbps

PC Link: USB 2.0

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, FTP, HFP

蓝牙形式: 4.0 LE

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB

数据线

功率

电池容量: 2100 mAh

电池类型: 锂离子

待机时间: 526 小时 (双 SIM 卡)

通话时间: 14 小时 (TD-SCDMA)

操作系统

Android: Android 4.2

处理器

处理器: 高通骁龙 410 四核处理器 (MSM8916)

预装应用程序

安智市场

百度输入法

百度地图

中国天气

iReader

移动 QQ

腾讯移动浏览器

微博

163 新闻

Mito Hotel

Dzhmobile Stock

豌豆荚

