

飞利浦
手机

T910

白色

CTT910WHT



以 3G 释放互联网的激情

带 CMMB 移动电视的 OPhone

让飞利浦 T910 OPhone 引领您到达 3G 世界的全新高度。享受随时随地的高速下载和无缝在线内容传输。此时尚的手机就像一台掌上电视，让您随时观看直播的电视节目。

享受无限的网上冲浪

- 享受 HSDPA 带来的高速下载的乐趣
- 9 厘米 (3.5 英寸) HVGA TFT 触摸屏
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 横向模式屏幕电脑标准键盘

事件安排井然有序

- 借助 CMMB 移动电视，随时随地观看直播节目
- 个性化主屏幕
- 通过视频通话感受面对面交流
- 内置 GPS，轻松导航

多媒体必备功能

- 5 百万像素自动对焦相机
- 享受蓝牙立体声音乐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

产品亮点

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- EDGE
- 3G: TD-SCDMA
- WLAN
- WAPI

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 白色
- 手机尺寸: 115 x 62.4 x 14.4 毫米
- 手机重量: 141 克 (含电池)

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.5 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 320x480 像素
- 主屏技术: TFT
- 触摸屏: 触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 自拍模式, 横向
- 画面分辨率: 5M (2592x1944)
- 白平衡: 自动
- 自动对焦

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QVGA

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30
- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 640x480

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 180 MB
- 存储卡最大容量: 32 十亿字节

便利性

- 按钮和控制: 相机键, 打开 / 关闭电源, 侧键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板
- 易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 屏保时钟, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 手写识别, 文档阅读器, 动作感应器
- 可用语言: 界面: 简体中文, 英语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 文本输入: 智能预测输入
- 振铃
- 音量控制
- 操作系统: Ophone

CMMB TV

- CMMB TV: CMMB/MBMMS

连接

- 蓝牙
- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线
- 蓝牙模式: 免提, 耳机, A2DP (仅支持 MP3 播放)

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, 手写笔, 用户手册, USB 数据线, 优质立体声耳机

电力

- 电池容量: 1530 毫安时
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 420 小时 *
- 通话时间: 长达 8 小时 *

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体
- 用户手册: 再造纸

HSDPA 高速下载

通过 HSDPA 以宽带速度在手机上下载文件、访问电子邮件和网页。只需从网络运营商处开通相关的服务并正确地设置手机, 非常简便。

9 厘米 (3.5 英寸) HVGA TFT 触摸屏

感受该手机大号 9 厘米 (3.5 英寸) HVGA TFT 显示屏所呈现的鲜活色彩和明艳图像。轻触按钮, 体验直观的导航, 发现手机的无限可能。

WLAN 连接

通过 WLAN, 您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游, 无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

屏幕电脑标准键盘

借助飞利浦虚拟电脑标准键盘, 在飞利浦手机上发信息就像在电脑上输入一样快速而精确。您只要将手机转到横向, 然后开始键入就可以了。

CMMB 移动电视

在您的手机上随时随地观看直播的最新新闻、体育和娱乐节目。决不错过任何一个您喜爱的电视节目!

个性化主屏幕

通过定制手机屏幕, 您一眼就能看出自己的飞利浦手机。您可以让喜爱的、最常用的应用程序了然在目, 并可对这些应用程序随意排序。另外, 还可用照片创建独特壁纸, 只需一个拖放操作便可实现。

视频通话

通过视频通话, 享受与亲友的面对面交流, 毋须长途跋涉。该手机的摄像机可将拍摄到的图片传送给有兼容手机的视频通话对方。

内置 GPS

跟踪行程位置, 快速轻松地找到新的地点! 通过实况地图, 您手机的内置 GPS 接收器可帮助您轻松定向。

5 百万像素自动对焦相机

对准然后拍摄 - 用清晰的影像留住难得瞬间就这么简单。自动对焦功能会自动启用, 当您按下相机按钮时, 清晰锐利的照片就诞生了。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2011-07-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 67444
EAN: 69 31555 20917 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。