

Philips
Xenium

V816

CTV816BLK



双倍自由，双倍高效

由 Windows Mobile 6.5 提供

得益于双 SIM 卡和非凡的电池技术，带 Windows Mobile 6.5 的飞利浦 Xenium V816 显现出了无与伦比的能力和效率，手机始终保持联络。享受持久不变的性

能的自由。

事件安排井然有序

- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 由 Windows Mobile 6.5 提供
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

先进的设计

- 闪光跟踪球，为您提供趣味导航和要事提醒
- 8 厘米（3.2 英寸）WVGA TFT 触摸屏
- 内置 GPS，轻松导航

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 16 小时的通话时间

多媒体必备功能

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

PHILIPS

产品亮点

Windows Mobile 6.5


借助 Microsoft 的手机操作系统 Windows Mobile 6.5, 体验飞利浦手机的真正震撼。通过此智能应用程序, 您可以随时随地进入您的生活、畅游网络以及与朋友联系。您的触角和能力从未如此广阔。

双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码, 分开不同联系人, 让您的生活更有条理。有双 SIM 卡, 不必随身携带 2 个手机。

WLAN 连接



通过 WLAN, 您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游, 无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

最长 1 个月待机时间



一次充电, 手机便可持续待机长达一个月之久。


长达 16 小时的通话时间



一次充电, 手机即可支持长达 16 小时的通话时间。

8 厘米 (3.2 英寸) WVGA TFT 触摸屏
感受该手机大号 8.1 厘米 (3.2 英寸) WVGA TFT 显示屏所呈现的鲜活色彩和明艳图像。轻触按钮, 体验直观的导航, 发现手机的无限可能。

内置 GPS



跟踪行程位置, 快速轻松地找到新的地点! 通过实况地图, 您手机的内置 GPS 接收器可帮助您轻松定向。

闪光跟踪球

借助闪光跟踪球, 导航手机或互联网轻松、快捷而有趣! 不同的闪光颜色可为您提醒是否有来电、是否建立了无线连接以及电池电量是否不足。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下, 内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 3.2 英寸
- 主屏分辨率: 480x800 pixels
- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 触摸屏: 触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 画面分辨率: 5M (2592x1944)
- 自动对焦
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 自拍模式, 横向
- 白平衡: 自动
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型: CMOS

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

存储介质

- 存储卡类型: Micro SD
- 存储卡最大容量: 32 GB
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 180 MB

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式: 免提, 耳机, A2DP (仅支持 MP3 播放)
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线

网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- WLAN
- 信息收发: 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量: 1530 毫安时
- 电池类型: 锂离子
- 待机时间: 长达 720 小时 *
- 通话时间: 长达 16 小时 *

便利性

- 可用语言: 界面: 简体中文
- 易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 *, 来电显示 *, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键, 相机键, 专用音乐播放器键
- 音量控制
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 振铃
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 手写识别, 文档阅读器, 动作感应器
- 轻松导航: 触摸板
- 文本输入: 智能预测输入
- 操作系统: Window Mobile 6.5
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+

视频捕捉

- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA

视频播放

- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 640x480
- 压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30

尺寸

- 手机颜色: 尊享黑
- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: 111x55x13.9 毫米

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, 手写笔, 用户手册, USB 数据线, 优质立体声耳机



发行日期 2024-03-25

版本: 3.2.1

EAN: 69 31555 20916 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com