

PHILIPS

智能手机

Xenium

V8526

蓝色

TD-SCDMA / WCDMA / GSM

CTV8526BU



强劲电力，独具一格

带双电池

有了飞利浦 Xenium V8526 方便的两块电池，时刻准备好应对各种事件！这款强劲的智能手机具备 5 英寸 qHD IPS 屏幕、1.3GHz 四核处理器以及 Android 4.2，确保您可以旅程中时刻在线。

杰出智能

- 5 英寸 qHD IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 1.3GHz 四核处理器，大幅提高性能
- Android 4.2

时刻保持连通

- 长达 23 小时的通话时间
- 畅享长达 16 小时的网页浏览
- 更换电池时无需关闭手机
- 三模 (WTC)，双 SIM 卡
- 快速充电 - 为繁忙的都市生活节省时间

为生活增添色彩


- 使用带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机拍摄高品质照片

产品亮点

5 英寸 qHD IPS 显示屏

飞利浦手机具有引人入胜的 5 英寸 qHD IPS 显示屏。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在屏幕上导航。无论您是向朋友展示最新快照还是在您喜爱的网站上冲浪，5 英寸屏幕都能随时随地带给您无与伦比的视觉享受。

1.3GHz 四核处理器




得益于强劲的 1.3GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

长达 23 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 23 小时的通话时间。

长达 16 小时的网页浏览

一次充电，即可畅享长达 16 小时的网页浏览。


开机仍可更换电池

全新飞利浦手机配有多块电池，更换任一电池时无需关机和中断通话。使用始终在线的强劲手机，享受完美手机功能。

三模 (WTD)，双 SIM 卡

全新飞利浦手机配有两个 SIM 卡插槽，可以同时连接 GSM 和 WCDMA 或 TD-SCDMA 网络。因此，只需一部手机，便可获得更广的双网移动联络范围。

快速充电



得益于这种神奇的快速充电功能，手机可以即时恢复战斗力。传统充电过程往往需要几个小时，而拥有了快速充电功能，在赶赴一系列重要约会之前，您再也不必为电池电量耗尽而烦恼了。只需充电几分钟，便可以自信地处理一天的事务了，您的手机可以完美续航。这种功能势必会为您的生活带来天翻地覆的变化。

带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机



使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦相机，像专业人士那样随时随地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻，并自豪地与朋友和家人分享。内置闪光灯意味着即使在昏暗的光照条件下，也能拍摄出色的照片。因此无论是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵的记忆。

规格

网络功能

3G: TD-SCDMA, WCDMA
GSM 频段: 850, 900, 1800, 1900 MHz
GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), WAP 2.0, 移动上网
语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
WLAN
WAPI
信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发

操作系统

Android: Android 4.2

尺寸

手机颜色: 蓝色
天线: 集成式
形状因数: 直板
手机尺寸: 144 毫米 × 73.7 毫米 × 13.1 毫米
手机重量: 216

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色
主屏分辨率: 540X960 像素
主屏技术: TFT IPS
屏幕对角线尺寸: 5.0 英寸
电容式触摸屏

静态照片拍摄

相机: 集成式
影像传感器类型: CMOS
图像文件格式: JPEG
画面分辨率: 8M (3264X2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536), 2 米, 130万, 1M (1280x960), QVGA (320x240), VGA
白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光
画面质量: 普通, 精细, 高

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
旋转: 90 度步进
放映幻灯片

视频捕捉

视频格式: 3GP

视频播放

压缩格式: MPEG4, H.263, H.264, 3GP
帧速率 (fps): 30

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

存储卡类型: Micro SD
内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
用户内存: 1843 MB
存储卡最大容量: 32 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键
通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
时钟/版本: 数字, 国际时钟
轻松导航: 触摸板
操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 倒计时器, 手写识别, Exen 游戏扩展 (EGE), Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器, 动作感应器, 小工具, 电子秒表
可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文
操作系统: Android 4.2
个人信息管理: 时区, 智能电话簿, 快速记事, SD 卡备份, 任务列表
个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序
文本输入: 智能预测输入
振铃
音量控制

连接

蓝牙
耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔
PC Link: USB 2.0
串行连接: USB-MicroUSB 数据线
无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范
蓝牙形式: 4.0

GPS

内置 GPS
支持 A-GPS

附件

电池: 2 个 2000 毫安时
标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, 用户手册, 立体声耳机

功率

电池类型: 锂离子
待机时间: 1026 小时 (双 SIM 卡)
通话时间: 23 小时
电池容量: 2000*2 毫安时

预装应用程序

百度输入法

处理器

1.3 GHz 四核处理器

录制视频

压缩格式: 3GP
帧速率: 30 fps

