

飞利浦
手机

V900

黑色

CTV900BLK



互联网娱乐触手可及

用飞利浦 V900 展现您的独特风格！让您的电话展现十足个性，享受无穷的多媒体功能和新工具，轻松进行网上冲浪。GPS 导航让您的旅行更从容。

事件安排井然有序

- OPhone 平台有着广泛的小工具和应用程序供您选择
- 个性化主屏幕
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网

轻松辨别方位

- 内置 GPS，轻松导航

先进的设计

- 华美的铝质机身
- 8.9 厘米（3.5 英寸）HVGA TFT 电容式触摸屏

多媒体必备功能

- 3.2 百万像素自动对焦摄像头
- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

尺寸

- 手机重量: 153.5 克 (含电池)
- 手机尺寸: 115x62.4x13.2 毫米
- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 黑色
- 手机颜色: 金属色 / 黑色

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.5 英寸
- 主屏技术: TFT
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 480x800 像素
- 电容式触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 自拍模式, 横向
- 画面分辨率: 3M (2048x1536)
- 白平衡: 自动
- 自动对焦

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QVGA

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30
- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 640x480

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 40 MB
- 存储卡最大容量: 8 十亿字节

网络功能

- EDGE

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- WLAN
- WAPI
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

便利性

- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板
- 易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 屏保时钟, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 手写识别, 文档阅读器, 动作感应器
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 操作系统: Ophone
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 文本输入: 智能预测输入
- 振铃
- 音量控制

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式: 免提, 耳机, A2DP (仅支持 MP3 播放)
- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册, USB 数据线, 优质立体声耳机

电力

- 电池容量: 1450 毫安时
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 420 小时 *
- 通话时间: 长达 7 小时 *

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体
- 用户手册: 再造纸

产品亮点

OPhone 平台

采用 OPhone 的飞利浦手机拥有完全可自定义的移动平台, 您会不断地发现并享用到众多小工具和智能应用程序 - 每天都有新的惊喜! 另外, 您还可以毫不费力地找到掌上电脑、游戏机和电话。

个性化主屏幕

通过定制手机屏幕, 您一眼就能看出自己的飞利浦手机。您可以让喜爱的、最常用的应用程序了然在目, 并可对这些应用程序随意排序。另外, 还可用照片创建独特壁纸, 只需一个拖放操作便可实现。

WLAN 连接

通过 WLAN, 您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游, 无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

内置 GPS

跟踪行程位置, 快速轻松地找到新的地点! 通过实况地图, 您手机的内置 GPS 接收器可帮助您轻松定向。

华美的铝质机身

铝质机身造就了飞利浦手机的雍容典雅! 该手机轻盈超薄, 线条美观, 经久耐用, 符合每个人的品味和生活风格。

8.9 厘米 (3.5 英寸) 触摸屏

高度灵敏的 8.9 厘米 (3.5 英寸) HVGA TFT 电容式触摸屏让您在手机上体验空前流畅的导航。轻触或轻击便可轻松浏览图像或互联网, 在菜单和应用程序之间更是进出自如。

3.2 百万像素自动对焦摄像头

对准然后拍摄 - 用清晰的影像留住难得瞬间就这么简单。自动对焦功能会自动启用, 当您按下相机按钮时, 清晰锐利的照片就诞生了。

MP3 播放和铃声

使用外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上, 随时为您带来超凡的听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件作为您的个性化铃声。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2011-07-05

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 000 60477
EAN: 87 12581 52783 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。