

PHILIPS

手机

W3500

黑檀色

WCDMA / GSM

CTW3500EB



明智的一步

小巧、酷炫的飞利浦 W3500 在手机领域再创辉煌。其具有 1.3GHz 四核处理器，5.0 英寸 FWVGA TFT 触摸屏，Android 4.2 操作系统以及双模式网络覆盖，让您的体验迈向新的高度。

杰出智能


- 1.3GHz 四核处理器，大幅提高性能
- 5 英寸 FWVGA 大显示屏，视野开阔，观赏舒适
- Android 4.2

为生活增添色彩

- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 带有内置闪光灯的 500 万像素摄像头
- 通过无线在电视上分享手机内容

产品亮点

1.3GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.3GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

5 英寸 FWVGA TFT 触摸屏



要将手机上的网页浏览变成一种享受而不是繁琐无聊的体验吗？现在，得益于其引人入胜的全面围绕式 5 英寸 FWVGA 显示屏，您的飞利浦智能手机可以做到这一点。无论是查看照片或文件、网上冲浪，还是玩您喜爱的游戏，超宽触摸屏都可使活动成为一种享受，并带来最少的屏幕切换和滚动次数。

Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

双模式 (WCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

WLAN 连接



通过 WLAN，您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游，无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

带有闪光灯的 500 万像素摄像头



得益于手机的 500 万像素摄像头，尽情欣赏清晰逼真的图像，享受每一个美好瞬间。借助内置闪光灯，即使在昏暗的光照条件下，您也可拍摄出精美的照片。

无线电视传输



当手机上的精彩内容特别激动人心而无法在小屏幕上尽享精彩之处时，手机至电视的无线传输便可以派上用场。通过该功能，您可以坐在舒适的客厅中，通过飞利浦智能电视与家人和朋友一起分享最引人入胜的照片和视频。或者，通过无线将手机上的音乐传输到电视上尽情播放，无论是身处狂热派对还是独享静谧时光。

规格

网络功能

GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网
语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
EDGE
3G: WCDMA
WLAN
GSM 频段: 1800, 1900, 850, 900 MHz
WCDMA 频段: 2100MHz, 900MHz

尺寸

天线: 集成式
形状因数: 直板
手机尺寸: 142.2 X 73.6 X 9.65 毫米
手机重量: 170 克
手机颜色: 黑檀色

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色
主屏分辨率: 480X854 像素
主屏技术: TFT
触摸板
触摸屏: 触摸屏
电容式触摸屏
屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.0 英寸

静态照片拍摄

相机: 集成式
闪存: 内置
集成闪存
影像传感器类型: CMOS
预览帧速率: 30 帧/秒
图像文件格式: JPEG
画面分辨率: 5M (2592x1944)
白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯
画面质量: 普通

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
旋转: 90 度步进
放映幻灯片

视频捕捉

视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA

视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP
帧速率 (fps): 30
分辨率 (像素): 352x288, 640x480, 176x144, 320x240

录制视频

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263
帧速率: 30, 15 fps
最大分辨率: FWVGA 像素
分辨率 (像素): 854x480

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 512MB
存储卡类型: Micro SD
内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
存储卡最大容量: 32 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键
通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟
轻松导航: 触摸板
操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡
游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 动作感应器, 小工具
可用语言: 界面: 中文, 俄语
操作系统: Android4.2
个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
文本输入: 智能预测输入
振铃
音量控制

GPS

内置 GPS
支持 A-GPS

连接

蓝牙
调制解调器功能: GPRS, 短信, HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps
PC Link: USB 2.0
无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范
蓝牙形式: 3.0

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线

功率

电池容量: 2200 毫安时
电池类型: 锂离子

操作系统

Android: Android 4.2

