

PHILIPS

智能手机

Xenium

W6500

黄色

WCDMA / GSM

CTW6500YL



智能之选

一键节电

用飞利浦 Xenium W6500 全面实现日常通讯的智能化。这款手机配备 1.2 GHz 四核处理器、4.3 英寸 qHD IPS 显示屏、Android 4.2 和双模式，让您尽享前所未有的生活乐趣和满足感。

杰出智能

- 1.2GHz 四核处理器，大幅提高性能
- 4.3 英寸 qHD 触摸屏，可观看更丰富的细节
- Android 4.2

时刻保持连通

- 长达 13 小时的通话时间
- 畅享长达 10 小时的网页浏览
- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 一键即可访问节能模式
- 快速充电 - 为繁忙的都市生活节省时间

为生活增添色彩

- 使用带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机拍摄高品质照片
- 可更换手机外壳
- 通过无线在电视上分享手机内容


产品亮点

双模式 (WCDMA 和 GSM)




您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

长达 13 小时的通话时间




一次充电，电话即可支持长达 13 小时的通话时间。

1.2GHz 四核处理器



得益于强劲的 1.2GHz 四核处理器，飞利浦手机性能得到了前所未有的提升。这款强大的设备可以让您轻松体验多任务处理。极速加载网页、流畅播放视频动画，享受超快体验！以卓越的画质陶醉于非同凡响的流畅游戏之中。

4.3 英寸 qHD 触摸屏



飞利浦手机具有引人入胜的 4.3 英寸 qHD 显示屏。该显示技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您


带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是向朋友展示最新快照还是在您喜爱的网站上冲浪，4.3 英寸屏幕都能在您外出时带来无与伦比的视觉享受。

Android 4.2



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

快速充电



得益于这种神奇的快速充电功能，手机可以即时恢复战斗力。传统充电过程往往需要几个小时，而拥有了快速充电功能，在赶赴一系列重要约会之前，您再也不必为电池电量耗尽而烦恼了。只需充电几分钟，便可以自信地处理一天的事务了，您的手机可以完美续航。这种功能势必会为您的生活带来翻天覆地的变化。

带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机



使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦相机，像专业人士那样随时随地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻，并自豪地与朋友和家人分享。内置闪光灯意味着即使在昏暗的光照条件下，也能拍摄出色的照片。因此无论是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵的记忆。

可更换手机外壳

为满足您对时尚的追求，飞利浦手机特意推出了可更换的手机外壳。一系列令人兴奋的清爽亮丽的色彩供您选择，让您炫出每天的心情！

一键省电



这一节能开关将成为飞利浦手机上最便捷的功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会手机用户从繁复的操作中解脱出来。

长达 10 小时的网页浏览



一次充电，即可畅享长达 10 小时的网页浏览。

手机分享至电视



当手机上的精彩内容特别激动人心而无法在小屏幕上尽享精彩之处时，手机至电视的无线传输便可以派上用场。通过该功能，您可以坐在舒适的客厅中，通过飞利浦智能电视与家人和朋友一起分享最引人入胜的照片和视频。或者，通过无线将手机上的音乐传输到电视上尽情播放，无论是身处狂热派对还是独自静谧时光。通过预装的 MyRemote 应用程序，您也可以将飞利浦手机作为电视遥控器来搜索频道，甚至调整设置。

规格

网络功能

GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类, Class 12, Class B

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, QQ 即时通讯, 预设 SMS

服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: WCDMA

WCDMA 频段: 2100MHz, 900MHz

WLAN

GSM 频段 (主 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 1800, 1900, 900 MHz

尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机颜色: 淡灰色

手机尺寸: 128.7 毫米 X 66 毫米 X 11.8 毫米

手机重量: 150.8 克

图片/显示

主屏颜色: 26.2 万色, 1600 万色

主屏分辨率: 540X960 像素

主屏技术: TFT

触摸屏

触摸屏: 触摸屏

电容式触摸屏

屏幕对角线尺寸: 4.3 英寸

静态照片拍摄

相机: 集成式

闪存: 内置

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

预览帧速率: 30 帧/秒

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 5M (2592x1944)

白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯

画面质量: 普通, 精细, 超精细

视频捕捉

视频格式: 3GP, H.263, MPEG4

视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA

视频播放

压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP

帧速率 (fps): 15, 30

录制视频

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263

帧速率: 30, 15 fps

最大分辨率: QVGA 像素

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, AWB, APE,

eACC+, FLAC, Midi, WAV

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 4 GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 2048 MB

存储卡最大容量: 32 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

*****, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡, 闪烁光, 专用耳机插头, 屏保

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器, 动作感应器, 文件管理器

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

操作系统: Android 4.2

个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功能, 国际时钟, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声, 屏幕保护程序

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

连接

蓝牙: 蓝牙 V2.0

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

调制解调器功能: GPRS, 短信, HSDPA DL

3.6Mbps, EDGE, HSDPA 42Mbps, HSUPA

5.76Mbps

PC Link: USB 2.0

串行连接: USB 插孔电缆, USB-MicroUSB 数据线

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, 免提, 文件传输规范, FTP, HFP

蓝牙形式: 2.1+ EDR, 4.0 LE

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB 数据线

功率

电池容量: 2400 毫安时

电池类型: 锂离子

待机时间: 800 小时 (双 SIM 卡)

通话时间: 13 小时 (WCDMA)

操作系统

Android: Android 4.2

预装应用程序

安智市场

百度地图

中国天气

iReader

移动 QQ

腾讯移动浏览器

微博

处理器

处理器: 高通骁龙 410 四核处理器 (MSM8916)

