

飞利浦  
手机

W725

黑色

CTW725BLK



## 联络更方便，多一份洒脱

飞利浦 W725 手机带给您速度、性能和自由体验的全新境界。借助无缝访问 GSM 和 WCDMA 网络，再加之超快的 HSDPA 连接，尽情享受自己的畅快之旅吧。

### 享受方便快捷的 3G 连接

- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 享受 HSDPA 带来的高速下载的乐趣
- 使用即插即用 USB 调制解调器，随时随地上网
- 通过视频通话感受面对面交流

### 无限提升您的多媒体体验

- 8.1 厘米（3.2 英寸）WQVGA TFT 触摸屏
- 使用默认小工具自定义主屏幕
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 尺寸

- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: 108.8x56.3x15 毫米

## 网络功能

- 3G: WCDMA
- WCDMA 频段: 2100MHz
- GSM 频段: 850, 900, 1800, 1900 MHz
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- EDGE
- 信息收发: SMS (短消息服务), 连锁短信 (超长短信), 短信群发, 预设 SMS, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 电子邮件
- 服务: SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

## 操作系统

- Brew MP: Brew MP 1.03

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.2 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240X400 像素
- 主屏技术: TFT

## 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 15 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 画面分辨率: VGA (640x480), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)
- 白平衡: 自动, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 阴天, 白炽灯
- 画面质量: 普通, 精细, 良好

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, JPEG, GIF, PNG, WBMP

## 视频播放

- 压缩格式: 3GP, MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps): 15, 30
- 分辨率 (像素): 128x96, 128x160, 176x144, 220x176, 320x240

## 录制视频

- 压缩格式: 3GP
- 帧速率: 15 fps
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240

## 音频播放

- 音频支持格式: Midi, AMR, WAV, MP3, WMA, AAC, AAC+

## 音频录制

- 录制您自己的声音

## 声音

- 铃声: MP3 铃声, 语音记事铃声, AMR 铃声

## 存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态
- 用户内存: 80 MB
- 存储卡最大容量: 32 GB

## 便利性

- 按钮和控制: 相机键, 侧键, 软键, 打开 / 关闭电源
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 飞行模式, 键盘锁, 振动提示, 双 SIM 卡, 图形用户界面, 屏保时钟, 软键
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 电子秒表, 英中和中英字典, 仪表盘应用程序, 货币转换器, 中国节日提示, 倒计时器, 手写识别, 动作感应器, MSN, 小工具
- 可用语言: 界面: 英语, 简体中文, 繁体中文
- 多媒体: FM 收音机
- 个人信息管理: 时区, 智能电话簿, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载图片, 可下载动画 GIF, 可下载铃声, 可下载 Java 应用程序, 墙纸, 自主来电写真, 铃声
- 文本输入: T9
- 振铃

## 连接

- AV 传输格式: H263/MPEG4
- 蓝牙
- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: GPRS, HSDPA DL 3.6Mbps, UL 384Kbps
- PC Link: USB 2.0
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 蓝牙形式: 2.1+EDR

## GPS

- 内置 GPS: GPS

## 附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 立体声耳机, USB 数据线, 用户手册

## 功率

- 电池容量: 2100 毫安
- 电池类型: 锂电池
- 电子增强: 备用电池
- 待机时间: WCDMA: 长达 950 小时; W+G: 长达 600 小时
- 通话时间: WCDMA: 长达 14 小时; GSM: 长达 26 小时

## 环保规格

- 包装材料: 箱体
- 包装类型: 礼盒
- 用户手册: 再造纸

# 产品亮点

## 双模式 (WCDMA 和 GSM)

您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡, 可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话, 即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

## HSDPA 高速下载

通过 HSDPA 以宽带速度在手机上下载文件、访问电子邮件和网页。只需从网络运营商处开通相关的服务并正确地设置手机, 非常简便。

## 即插即用 USB 调制解调器

使用即插即用 USB 调制解调器, 您可以轻松地访问网页和电子邮件, 即便在外出时也同样如此, 只需随附的数据线将飞利浦手机连接到笔记本电脑即可。

## 视频通话

通过视频通话, 享受与亲友的面对面交流, 毋须长途跋涉。该手机的摄像机可将拍摄到的图片传送给有兼容手机的视频通话对方。

## 8.1 厘米 (3.2 英寸) WQVGA 触摸屏

感受该手机大尺寸 8.1 厘米 (3.2 英寸) WQVGA TFT 显示屏所呈现的鲜活色彩和明艳图像。轻触按钮, 体验直观的导航, 发现手机的无限可能。

## 用于主屏幕的预设小工具

借助小工具, 您可自定义手机的主屏幕, 即时访问对您最重要的各种功能、信息和多媒体内容。只需单击便可轻松便捷地访问日历、信息、照片和音乐等! 只需拖放便可整理小工具... 享受高品质生活。

## 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下, 内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。



发行日期 2012-03-02

版本: 3.1.1

12 NC: 8670 000 85191  
EAN: 69 31555 21052 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com