

PHILIPS

智能手机

Xenium

W736

紫色

WCDMA / GSM

CTW736PUP



智享长待 潜能无限

一键节电

只需轻触一键节电开关，便可令飞利浦 W736 获得更长的使用时间。凭借 Android 4.0、加倍持久的通话与网上冲浪表现、支持 WCDMA 和 GSM 双覆盖以及搭载 1GHz 双核处理器，您可以行得更远。

时刻保持连通

- 长达 11 小时的通话时间
- 畅享长达 9 小时的网页浏览
- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 一键即可访问节能模式

快速、简单又方便

- Android 4.0
- 1GHz 双核处理器带来流畅的手机性能体验
- 采用 HSDPA 和 HSUPA 快速传输数据
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网

无限提升您的多媒体体验

- 4 英寸 WVGA TFT 电容式触摸屏
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机


产品亮点

双模式 (WCDMA 和 GSM)




您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

1GHz 双核处理器



得益于 1GHz 双核处理器，您现在即可在飞利浦手机上体验更为流畅的智能手机性能。有了此功能，所有手机应用程序间的多任务操作都将轻而易举。不但如此，您还可以获得极速的网页浏览、出色的画质以及顺畅的游戏视觉体验。

4 英寸 WVGA TFT 触摸屏



轻触或轻击便可享受鲜活色彩和明艳图像。手机具有高度灵敏的 4 英寸 WVGA TFT 电容式触摸屏，让您体验空前流畅的导航。无论您是在快速浏览文件图像或互联网网站，还是在菜单和应用程序间自由穿梭，该触摸屏都能让您赏心悦目。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下，内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

Android 4.0



Android 操作系统带给您可定制的平台，拥有非常丰富的应用 APP 及其功能。将您的掌上电脑、游戏机和电话非常方便的汇聚到一个产品中。

HSDPA/HSUPA 数据速度

现在，您的手机可在数据传输速度和功能上与电脑相媲美。通过采用 HSUPA 5.76 Mbps 和 HSDPA 7.2Mbps 的先进 3G 技术，您能以宽带速度在飞利浦手机上轻松地上传、下载文件或访问电子邮件和网页。


一键节电



这一节能开关将成为飞利浦手机上最便捷的功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS

和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会手机用户从繁复的操作中解脱出来。

长达 11 小时的通话时间



一次充电，电话即可支持长达 11 小时的通话时间。

长达 9 小时的网页浏览



一次充电，即可享受长达 9 小时的网页浏览。

WLAN 连接



通过 WLAN，您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游，无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

规格

网络功能

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件,

MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短

信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息

服务), 短信群发, 预设 SMS, QQ 即时通讯

服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), SIM Toolkit

/ Release 99, WAP 2.0, 移动上网

语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

3G: WCDMA

WCDMA 频段: 900MHz, 2100MHz

WLAN

GSM 频段 (主 SIM): 900, 1800, 1900 MHz

GSM 频段 (次 SIM): 900, 1800, 1900 MHz

尺寸

天线: 集成式

形状因数: 直板

手机颜色: 紫色

手机尺寸: 126.6 毫米 X 65.4 毫米 X 12.05 毫米

手机重量: 167.5 克

图片/显示

主屏颜色: 1600 万色

主屏分辨率: 480x800 像素

主屏技术: TFT

电容式触摸屏

静态照片拍摄

相机: 集成式

集成闪存

影像传感器类型: CMOS

图像文件格式: JPEG

画面分辨率: 5M (2592x1944)

白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯

画面质量: 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG

画面效果增强: 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照

片, 框架和图标, 旋转, Tag it, 图片编辑器, 图片编

辑

旋转: 90 度步进

放映幻灯片

视频捕捉

视频格式: MPEG4, H.263, H.264

视频播放

压缩格式: MPEG4, H.263, Divx, H.264

帧速率 (fps): 30, 24

录制视频

压缩格式: MPEG4, H.263, H.264

帧速率: 30, 15 fps

音频捕捉

语音录制: 是, AMR

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, APE, Midi,

WAV

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 4 GB

存储卡类型: Micro SD

内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

用户内存: 2048 MB

存储卡最大容量: 32 GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键, 软键

通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待

, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未

接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟

轻松导航: 触摸板

操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模

式, 键盘锁, 振动提示, 双 SIM 卡, 软键

游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 手写

识别, 文档阅读器, Document Viewer, 照片编辑

器, 动作感应器

可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功

能, 国际时钟, 任务列表, 快速记事, SD 卡备份

个性化/自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下

载铃声, 墙纸, 铃声

文本输入: 智能预测输入

振铃

音量控制

GPS

内置 GPS

支持 A-GPS

连接

耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

调制解调器功能: EDGE, HSDPA 7.2Mbps,

HSUPA 5.76Mbps

PC Link: USB 2.0

串行连接: USB-MicroUSB 数据线

无线连接: Wi-Fi, 蓝牙

蓝牙模式: A2DP, FTP, HFP

蓝牙形式: 2.1+ EDR

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB

数据线

功率

电池容量: 2400 毫安时

电池类型: 锂离子

待机时间: 667 小时 (双模式和双待机)

通话时间: 11 小时 (WCDMA)

操作系统

Android: Android 4.0

处理器

1.7 GHz 八核处理器

