

# PHILIPS

## 智能手机

### Xenium

W7376

金色

WCDMA / GSM

CTW7376GD



## 智享长待 卓绝锋范

### 一键节电

飞利浦 Xenium W7376 别致的流线型外观令人印象深刻，并配有随时可用的一键节电功能。凭借 4.3 英寸屏幕、1.2GHz 处理器、Android 4.0 和加倍持久的通话与网上冲浪表现，令您独具个人风格，轻松惬意。

#### 杰出智能

- 4.3 英寸 qHD 触摸屏，可观看更丰富的细节
- 1.2GHz 双核处理器带来流畅的手机性能体验
- Android 4.0
- 保护性全金属机身后盖

#### 时刻保持连通

- 长达 10 小时的通话时间
- 畅享长达 9.5 小时的网页浏览
- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 一键即可访问节能模式

#### 为生活增添色彩

- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机


# 产品亮点

## 4.3 英寸 qHD 触摸屏



飞利浦手机具有引人入胜的 4.3 英寸 qHD 显示屏。该显示技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是向朋友展示最新快照还是在您喜爱的网站上冲浪，4.3 英寸屏幕都能在您外出时带来无与伦比的视觉享受。

## 1.2GHz 双核处理器



得益于 1.2GHz 双核处理器，您现在即可在飞利浦手机上体验更为流畅的智能手机性能。有了此功能，所有手机应用程序间的多任务操作都将轻而易举。不但如此，您还可以获得极速的网页浏览、出色的画质以及顺畅的游戏视觉体验。

## Android 4.0



您的飞利浦手机现在运行 Android 操作系统，成为具有可定制的、集合各种智能应用程序和功能的手平台 - 掌上电脑、游戏机和电话自此合为一体。

## 长达 10 小时的通话时间



通话时间更长！充电一次即可享受长达 10 小时的不间断通话，省去了旅行时充电的麻烦。

## 长达 9.5 小时的网页浏览




一次充电，即可享受长达 9.5 小时的网页浏览。

## 双模式 (WCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

## 一键省电



这一节能开关将成为飞利浦手机上最便捷的功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会将手机用户从繁复的操作中解脱出来。

## 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下，内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

## 全金属机身盖

您的飞利浦智能手机封装在保护性全金属机身盖中，这可以延长其耐用性，最大限度地减少意外损伤和刮花。同时，金属外壳也提升了手机的美感，赋予其修长的机身和牢固的握持感。

# 规格

## 网络功能

**GPRS (Rx+Tx):** 12 类, B 类和 C 类

**GSM 频段:** 850, 900, 1800, 1900 MHz

**信息收发:** 连锁短信 (超长短信), 电子邮件,

MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, QQ 即时通讯, 预设 SMS

**服务:** OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网

**语音编解码器:** FR/EFR/AMR/HR

**EDGE**

**Qual Band (850-900-1800-1900)**

**3G: WCDMA**

**WCDMA 频段:** 2100MHz, 850MHz

**WLAN**

**WAPI**

## 处理器

**1.2 GHz 双核处理器**

## 操作系统

**Android: Android 4.0**

## 尺寸

**天线:** 集成式

**形状因数:** 直板

**手机尺寸:** 129 毫米 x 66.7 毫米 x 9.9 毫米

**手机重量:** 172 克

**手机颜色:** 黑色 + 金色

## 图片/显示

**主屏颜色:** 1600 万色

**主屏分辨率:** 540X960 像素

**主屏技术:** TFT

**触摸板**

**触摸屏:** 触摸屏

**电容式触摸屏**

## 静态照片拍摄

**相机:** 集成式

**闪存:** 内置

**集成闪存**

**影像传感器类型:** CMOS

**预览帧速率:** 30 帧/秒

**图像文件格式:** JPEG

**画面分辨率:** 5M (2592x1944)

**白平衡:** 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯

**画面质量:** 普通, 精细, 超精细

## 静态照片播放

**图像压缩格式:** BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP

**画面效果增强:** 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照片, 框架和图标, 旋转, Tag it, 图片编辑器, 图片编辑

**旋转:** 90 度步进

**放映幻灯片**

## 视频捕捉

**视频格式:** 3GP, H.263, MPEG4, H.264

**视频分辨率:** QVGA, QCIF, VGA

## 视频播放

**压缩格式:** MPEG4, H.263, 3GP, H.264

**帧速率 (fps):** 15, 30

**分辨率 (像素):** 176x144, 352x288, 640x480

## 录制视频

**压缩格式:** MPEG4, 3GP, H.263, H.264

**帧速率:** 30, 15 fps

**分辨率 (像素):** 176x144, 352x288, 640x480 (VGA)

## 音频捕捉

**语音录制:** 是, AMR

## 音频播放

**音频支持格式:** AMR, MP3, AAC, AWB

## 声音

**铃声:** MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

**均衡器设置:** 音效, 低音, 古典, 舞曲, 电动, 全低音, 普通, 聚会, 流行乐, 摇滚

## 存储介质

**内存 (RAM):** 4 GB

**存储卡类型:** Micro SD

**内存管理:** 存储器状态, 动态内存分配

**用户内存:** 3072 MB

**存储卡最大容量:** 32 GB

## 便利性

**按钮和控制:** 打开/关闭电源, 侧键, 软键

**通话管理:** 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙

**时钟/版本:** 模拟, 数字, 国际时钟

**轻松导航:** 触摸板

**易于使用:** 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡

**游戏和应用程序:** 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器, 动作感应器, 小工具

**可用语言:** 界面: 简体中文, 繁体中文, 中文

**操作系统:** Android 4.0.4

**个人信息管理:** 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功能, 国际时钟, 任务列表, 快速记事

**个性化/自定义:** 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

**文本输入:** 智能预测输入

**振铃**

**音量控制**

## GPS

**内置 GPS**

**支持 A-GPS**

## 连接

**蓝牙**

**耳机:** 通过 3.5 毫米接口插孔

**调制解调器功能:** GPRS, EDGE, HSPA DL 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps, WCDMA

**PC Link:** USB 2.0

**串行连接:** USB 插孔电缆

**无线连接:** Wi-Fi, 蓝牙

**蓝牙模式:** A2DP, 免提, 文件传输规范

**蓝牙形式:** 3.0

## 附件

**标准包装包括:** 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB 数据线

## 功率

**电池容量:** 2400 毫安时

**电池类型:** 锂电池

**通话时间:** 10 小时 (WCDMA)

