

PHILIPS

智能手机

Xenium

W832

太空银

WCDMA / GSM



CTW832SLV



开阔视野 智享长待

一键节电

飞利浦 W832 Xenium 智能手机新颖的一键节电功能，轻启之间助您成就出众人生。出众的 4.5 英寸 qHD IPS 显示屏、Android 4.0 操作系统以及双核处理器和长效电池性能，让您尽情享受一切。

杰出智能

- 4.5 英寸 qHD IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 1GHz 双核处理器带来流畅的手机性能体验
- Android 4.0

时刻保持连通

- 长达 11 小时的通话时间
- 畅享长达 9 小时的网页浏览
- 双模式（WCDMA 和 GSM），联络更方便
- 一键即可访问节能模式

为生活增添色彩

- 使用带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机拍摄高品质照片
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网



product
design award

2013

产品亮点

双模式 (WCDMA 和 GSM)



您的飞利浦手机支持两张 SIM 卡，可以同时访问 WCDMA 和 GSM 网络连接。现在您只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

Android 4.0



Android 操作系统为飞利浦通话平板提供了可完全定制的移动平台，可装载丰富的智能应用程序，具备诸多功能 - 将掌上电脑、游戏控制台和电话轻松合为一体。

一键节电



这一节能开关将成为飞利浦手机上的便捷功能。轻触位于侧面板上的按钮，您即可启用此功能，以帮助节省手机的电量。该功能将关闭 WiFi、GPS 和蓝牙功能，同时也会调低屏幕显示的亮度。此外还可避免像其他手机所需的多重操作，这一精巧又方便的按钮定会手机用户从繁复的操作中解脱出来。

长达 11 小时的通话时间




一次充电，电话即可支持长达 11 小时的通话时间。

长达 9 小时的网页浏览



一次充电，即可享受长达 9 小时的网页浏览。

1GHz 双核处理器



得益于 1GHz 双核处理器，您现在即可在飞利浦手机上体验更为流畅的智能手机性能。有了此功能，所有手机应用程序间的多任务操作都将轻而易举。不但如此，您还可以获得极速的网页浏览、出色的画质以及顺畅的游戏视觉体验。

4.5 英寸 qHD IPS 显示屏



飞利浦手机具有引人入胜的 4.5 英寸 qHD IPS 显示屏。IPS 技术确保从任何角度都可获得出众的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您

带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是向朋友展示最新快照还是在您喜爱的网站上冲浪，4.5 英寸屏幕都能在您外出时带来无与伦比的视觉享受。

带有闪光灯的 800 万像素自动对焦相机



使用飞利浦手机上的 800 万像素自动对焦相机，像专业人士那样随时随地拍摄照片。以水晶般清晰的画质捕捉生命中的每个永恒时刻，并自豪地与朋友和家人分享。内置闪光灯意味着即使在昏暗的光照条件下，也能拍摄出色的照片。因此无论是白天还是夜间，您都不会错过任何珍贵的记忆。

WLAN 连接



通过 WLAN，您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游，无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。



2013

iF 大奖

iF 大奖：2013 产品设计大奖飞利浦 Xenium W832 智能手机具有创新性的一键节电功能，在享有极高赞誉的 2013 iF 设计大奖上因其突破性的理念和出众的产品设计而获奖。

规格

网络功能

GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
EDGE

3G: WCDMA

GSM 频段 (主 SIM) : 900, 1800, 1900 MHz

GSM 频段 (次 SIM) : 900, 1800, 1900 MHz

尺寸

手机尺寸: 131.0 毫米 X 67.5 毫米 X 11.0 毫米
手机重量: 170.5 克

存储介质

内存 (RAM): 4 GB

存储卡最大容量: 32 GB

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, 手机, 用户手册, USB
数据线

功率

电池容量: 2400 毫安时

