

飞利浦
手机

W920

黑色 + 金色

CTW920BLK



卓越的设计

支持 Android

支持 Android，精准且时尚。一流的飞利浦 W920 具有极速的 3G 连接，高度灵敏的 4.3 英寸电容式触摸屏。通过流畅直观的控制轻松愉快地为您的生活导航。

享受方便快捷的 3G 连接

- 高速 HSDPA 7.2Mbps 下载
- 创建个人 WiFi 热点，在外出时时刻保持联络
- 使用即插即用 USB 调制解调器，随时随地上网

事件安排井然有序

- 在 Android 的支持下，您可尽情享受丰富的应用程序和小工具
- 通过 WLAN 可随时随地访问互联网
- 内置 GPS，轻松导航

无限提升您的多媒体体验

- 4.3 英寸电容式触摸屏，实现直观导航
- 支持 Flash Player 10.1，让您享受全方位的网页浏览体验
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 850, 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0, 移动上网
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- EDGE
- Qual Band (850-900-1800-1900)
- 3G: WCDMA
- WCDMA 频段: 2100MHz, 850MHz
- WLAN

操作系统

- Android: Android 2.2

尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 黑色 + 金色
- 手机尺寸: 128 毫米 X 70 毫米 X 12.9 毫米

图片 / 显示

- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 480x800 像素
- 主屏技术: TFT
- 触摸板
- 屏幕对角线尺寸: 4.3 英寸
- 电容式触摸屏

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 闪存: 内置
- 集成闪存
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 图像文件格式: JPEG
- 画面分辨率: 5M (2592x1944)
- 白平衡: 自动, 晴天, 阴天, 白炽灯, 荧光灯
- 画面质量: 普通, 精细, 超精细
- 自动对焦

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 画面效果增强: 创建相册, 照片编辑, 虚设, 翻转照片, 框架和图标, 旋转, Tag it, 图片编辑器, 图片编辑
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率: QVGA, QCIF, VGA

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30
- 分辨率 (像素): 176x144, 352x288, 640x480

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

- 内置存储器容量: 512MB
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 180 MB
- 存储卡最大容量: 32 GB

便利性

- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键, 软键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 轻松导航: 触摸板
- 易于使用: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, 手写识别, Exen 游戏扩展 (EGE), Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器, 动作感应器, 小工具
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 荷兰语, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰语, 土耳其语, 越南语
- 操作系统: Android 2.2
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功能, 国际时钟, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 文本输入: 智能预测输入
- 振铃
- 音量控制

GPS

- 内置 GPS: GPS
- 支持 A-GPS

连接

- 蓝牙
- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB 插孔电缆
- 无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范

附件

- 电池: 1280 毫安时

功率

- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 400 小时
- 通话时间: 12 小时

产品亮点

高速 HSDPA 7.2Mbps 下载

通过 HSDPA 7.2Mbps, 您将能以宽?速度在飞利浦手机上轻松下载文件、访问电子邮件和网页。只需确保从网络运营商处开通有效的服务并正确地设置手机, 即可开始轻松享受!

移动热点

想体验创建个人 WiFi 热点带来的乐趣和便利吗? 您可以借助飞利浦手机的移动热点功能来实现。现在, 外出时您可以在任何地方将您喜爱的 WiFi 设备 (例如笔记本电脑、上网本或媒体播放器) 连接至互联网。

即插即用 USB 调制解调器

使用即插即用 USB 调制解调器, 您可以轻松地访问网页和电子邮件, 即便在外出时也同样如此, 只需用随附的数据线将飞利浦手机连接到笔记本电脑即可。

Android - 随心所欲享用新功能

您的飞利浦手机现在运行 Android 操作系统, 它具有完全可定制的、对广泛的智能应用程序和功能开放的手机平台 - 掌上电脑、游戏机和电话自此合为一体。

WLAN 连接

通过 WLAN, 您可以在手机上体验高速互联网访问。自在畅游, 无拘无束地浏览网页或发送电子邮件。

内置 GPS

跟踪行程位置, 快速轻松地找到新的地点! 通过实况地图, 您手机的内置 GPS 接收器可帮助您轻松定向。

4.3 英寸电容式触摸屏

高度灵敏的 4.3 英寸 WVGA TFT 电容式触摸屏让您在飞利浦手机上以前所未有的方式体验流畅直观的导航。只需轻触或轻击即可轻松欣赏照片、浏览网页或在菜单和应用程序之间进出自如。

支持 Flash Player 10.1

您的飞利浦手机支持 Flash Player 10.1, 可让您自由访问网上丰富的视频、游戏和应用程序更多内容, 如同您在台式电脑上获得的体验。现在您可以随时随地享受全方位、流畅的网页浏览带来的便利性!

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下, 内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。



发行日期 2012-05-08

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 000 87699
EAN: 69 31555 21072 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com