

Philips Xenium
Xenium

X100
黑色

CTX100BLK



保持联络，追求简约

值得信赖的飞利浦 Xenium X100，专为您外出旅行度身打造。可靠的手机性能，令您出行无后顾之忧。不可思议的电池寿命，双卡双待的得天独厚，让您时刻保持联络。更有令人舒心的 LED 手电筒，随时随地为您带来光明。

使您尽享充分的灵活性

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 7.5 小时的通话时间

多媒体必备功能

- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- 用您自己的方式欣赏 FM 音乐 - 直接播放或是使用耳机
- LED 手电是让您在黑暗中见到光明的便利光源

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 1.8 英寸
- 主屏分辨率 : 128x160 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 65536

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 2 GB

连接

- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段 (主 SIM) : 1800, 900 MHz
- GSM 频段 (次 SIM) : 1800, 900 MHz
- 信息收发: SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务: WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段: 900, 1800 MHz

功率

- 电池类型: 锂离子
- 待机时间: 长达 800 小时
- 通话时间: 长达 7.5 小时

多媒体应用

- 记忆卡接口: SD 卡插槽

便利性

- 可用语言: 界面: 简体中文, 俄语
- 易于使用: 双 SIM 卡, 图形用户界面, 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 通话管理: 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 自定义热键, 软键
- 音量控制
- 时钟 / 版本: 数字
- 多媒体: FM 收音机
- 振铃
- 内嵌游戏: 3
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历
- 文本输入: 字符计数器, 智能预测输入
- 个性化 / 自定义: 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦

音频捕捉

- 语音录制: AMR

音频播放

- 音频支持格式: MP3, AMR, Midi, WAV

音频录制

- 录制您自己的声音

尺寸

- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机尺寸: 102.8 X 43.8 X 14.9 毫米
- 手机重量: 52.7 克

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, 立体声耳机, 用户手册


产品亮点

最长 1 个月待机时间



一次充电, 手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 7.5 小时的通话时间



一次充电, 电话可以支持长达 7.5 小时的通话时间。

双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码, 分开不同联系人, 让您的生活更有条理。有双 SIM 卡, 不必随身携带 2 个手机。

MP3 播放和铃声

使用外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上, 随时为您带来超凡的听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件作为您的个性化铃声。

FM 收音机, 随身良伴, 随时收听

享受随意调谐 FM 收音机的方便 - 通过电话的扬声器播放, 或是通过耳机收听, 完全由您决定。只需插入耳机当作天线使用, 并在菜单中选择收听选项即可。

内置 LED 手电

为什么还要瞎灯黑火地寻找您的钥匙或电灯开关? 您手机内置的 LED 手电可以派上用场, 它在任何环境皆可为您带来光明, 又顺手又顺心。



发行日期 2024-03-25

版本: 4.0.3

EAN: 87 12581 54650 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com