



飞利浦 Xenium  
Xenium

黑色

Xenium

CTX325BLK

## 时刻保持联系，绝不错过任何精彩瞬间

使用时尚的飞利浦 Xenium X325 和朋友保持联系。借助卓越的电池性能、双 SIM 卡和配有便捷热键的内置 MP3 播放器，本款迷人的数字产品很快将成为您的最好朋友。

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 16 小时的通话时间

### 无限提升您的多媒体体验

- MP3 播放器
- 200 万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 享受蓝牙立体声音乐

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

Xenium  
黑色

## 规格

### 尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: 114.5 x 49 x 13.8 毫米
- 手机重量: 98 克

### 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏技术: TFT
- 主屏分辨率: 240x320 像素

### 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

### 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 闪存: 内置
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 夜间模式, 连续, 自拍模式
- 画面分辨率: QVGA (320x240), VGA (640x480), 1M (1280x960), 2M (1600x1200)
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 蓝光效果, 绿色效果, 色彩转化, 普通
- 白平衡: 自动, 夜间, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 白炽灯
- 画面质量: 普通, 良好, 精细
- 高级设置: 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记

### 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG
- 画面效果增强: 创建相册
- 旋转: 90 度步进

### 录制视频

- 最大分辨率: QVGA 像素
- 压缩格式: 3GP
- 帧速率: 6 fps

### 视频播放

- 压缩格式: MPEG4
- 分辨率 (像素): 320x240
- 帧速率 (fps): 30

### 音频捕捉

- 语音录制: AMR, AWB, WAV

### 音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC, WAV,

### AAC+

### 铃声

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置: 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

### 存储介质

- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存: 4 MB
- 存储卡最大容量: 16 十亿字节

### 便利性

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 打开 / 关闭电源, 侧键, 软键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 电子秒表, 倒计时器, 国际单位换算器, 货币转换器
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 多媒体: FM 收音机
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 振铃
- 音量控制

### 连接

- 耳机: 通过 3.5 毫米插孔连接器
- 调制解调器功能: GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 计算机同步管理器: MS Outlook
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线

### 附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 用户手册, USB 数据线

### 功率

- 电池容量: 1150 毫安时
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 双 SIM 卡, 待机长达 1 个月
- 通话时间: 长达 16 小时

### 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体

CTX325BLK/40

## 产品亮点

### 最长 1 个月待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达一个月之久。

### 长达 16 小时的通话时间



一次充电, 手机即可支持长达 16 小时的通话时间。

### MP3 播放器

您的手机配备 MP3 播放器, 一机在手, 尽享高品质音乐带来的快乐体验。还可以传输自己喜爱的热门 MP3 歌曲, 随时随地聆听音乐。

### 200 万像素相机

使用 200 万像素数码相机拍摄出的清晰逼真的照片, 定会带给您与众不同的全新摄影体验。直观的设计及用户界面可让您轻松拍摄出最大可达 1600 x 1200 像素的高分辨率照片; 您既可将其用作手机屏幕的墙纸, 也可通过彩信、蓝牙和红外线发送出去或进行打印及共享。

### RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字, 您可以利用它快速轻易地调到您喜爱的电台。通过 RDS, 电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏, 这样您就可以随时可以收听最新新闻和收音机广告了。

### 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。



发行日期 2013-01-24

版本: 1.2.1

12 NC: 8670 000 81138  
EAN: 69 31555 21011 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com