

Philips  
Xenium

X510  
黑色

CTX510BLK



## 持久连接

享受飞利浦 Xenium X510 的超凡便利。8 小时通话时间、双 SIM 卡插槽、触摸屏和键盘，无不为您的舒适可靠而打造，让您随时随地保持联络。

### 多媒体 - 无论何时何地

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 2 百万像素的相机，珍藏您的回忆

### 时刻保持联络

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 长达 8 小时的通话时间

**PHILIPS**


# 产品亮点

## 双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码，分开不同联系人，让您的生活更有条理。有双 SIM 卡，不必随身携带 2 个手机。

## 长达 8 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

## RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时可以收听最新新闻和收音机广告了。

## 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

## MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

## 2 百万像素相机



以 2 百万像素分辨率带来的清晰锐利的画质，留住和享受您的美好回忆。鲜艳而绚丽的照片尽在轻按快门间。



# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 触摸屏 : 触摸屏

## 静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : 768x1024, QVGA (320x240)
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄
- 画面质量 : 普通, 高, 低
- 白平衡 : 自动, 夜间
- 特效预览模式 : 蓝光效果, 色彩转化, 绿色效果, 灰度, 普通, 深褐色
- 影像传感器类型 : CMOS

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 画面效果增强 : 创建相册
- 放映幻灯片

## 存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 8 GB
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 1 MB

## 连接

- 蓝牙 : 蓝牙 V2.0
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机 : 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link : USB 2.0
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器 : MS Outlook

## 网络功能

- GPRS (Rx+Tx) : Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800 MHz

## 功率

- 电池容量 : 1050 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 600 小时
- 通话时间 : 长达 8 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

## 便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中

## 文

- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 屏保时钟, 软键, 振动提示
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待\*, 来电显示\*, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙, 电话会议
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 软键, 打开 / 关闭电源
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 手写识别, 货币转换器
- 轻松导航 : 触摸板, 活动滑盖
- 文本输入 : T9
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

## 声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

## 音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, AAC, WAV, AAC+

## 音频录制

- 录制您自己的声音

## 视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP

## 录制视频

- 分辨率 (像素) : 176x144
- 压缩格式 : MPEG4, 3GP, H.263

## 尺寸

- 形状因数 : 滑盖
- 天线 : 集成式
- 手机尺寸 : 106x51.8x15.65 毫米
- 手机重量 : 103 克

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 卡通箱

## 附件

- 标准包装包括 : 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 手写笔, 用户手册, USB 数据线, 优质立体声耳机



发行日期 2024-04-03

版本 : 5.2.2

EAN: 69 23410 70456 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。