



飞利浦
Xenium

X520

CTX520BLK

即时开机 - 随时随地保持联络

使用精巧的飞利浦 Xenium X520，您不会错过任何一个电话！超长的电池使用寿命让您无忧无虑，AAA 电池即时启动让您始终保持联络。此外，您随时可以享受一整套多媒体功能带来的乐趣。

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间
- 凭借一节 AAA 电池实现超长的通话时间*

即时获得备用电源进行紧急呼叫

- 后备电源可即时启动手机

智能小巧的设计

- 机身纤巧，功能齐全，随时可用
- 与任何单节 AAA 电池兼容的智能电池仓*

无限提升您的多媒体体验

- 2 百万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段: 900, 1800, 1900, 850 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务, SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS, WAP OTA provisioning
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR

尺寸

- 天线: 集成
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 111x45x16.6
- 形状因素: Candy bar

图片 / 显示

- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 176x220 像素
- 主屏技术: TFT

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 影像传感器类型: CMOS
- 预览帧速率: 25 帧 / 秒
- 图像文件格式: BMP
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 连续, 多段拍摄
- 画面分辨率: VGA (640x480), 2M (1600x1200), 176x220, SXGA (1280x1024)
- 灵敏度: 至少 1 勒克司
- 特效预览模式: 深褐色, 蓝光效果, 黑白, 红色效果
- 画面质量: 普通, 精细, 超精细

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 放映幻灯片

视频捕捉

- 帧速率: 15 fps
- 影像传感器分辨率: 2 米 像素
- 影像传感器类型: CMOS
- 视频格式: H.263, MPEG4
- 视频分辨率: Sub-QCIF

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps): 25
- 分辨率 (像素): 176x144

音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC, WAV

电源

- 电池容量: 1050
- 充电时间: 4 小时
- 待机时间: 长达 1 月
- 通话时间: 长达 8 小时
- 音乐播放时间: 30
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 额外待机时间*: 长达 1 周
- 额外通话时间*: 长达 2.5 小时
- 电池类型: 锂电池

存储介质

- 内置存储器容量: 128 Mb 闪存 + 64 Mb 内存
- 存储卡最大容量: 2 十亿字节
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

连接

- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS, 短信
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接: 蓝牙

方便

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 软键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 闹钟, 计算器, 日历, 欧元换算器, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 倒计时器, 国际单位换算器, 数独游戏, MSN
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰国语, 土耳其语, 越南语
- 个人信息管理: 智能电话簿, Vcard 交换, 警卫功能, 任务列表
- 个性化 / 自定义: 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声
- 音量控制

附件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线

环保规格

- 无铅焊接产品

产品亮点

最长 1 个月待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8 小时的通话时间

一次充电, 电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

超长的通话时间

现在, 即使您出门在外也能无忧无虑地使用手机, 无需担心电量不足时会错过电话。只需插入随处可购买到的一节 AAA 电池*, 就可以即时启动手机。使用推荐的 Energizer® Lithium 电池, 您可以享受 2.5 小时的额外通话时间。

后备电源

使用备用电源, 享受即时启动飞利浦手机的便利性。只需将任何 AAA 电池* 装入手机的智能电池仓, 您就能随时随地保持联络。

智能电池仓

智能电池仓是该飞利浦手机内的一种便于使用的电池仓。它能够自动检测装入手机中的 AAA 类电池。这样, 您就可以根据具体需求使用各种 AAA 电池*。接入壁装充电器后, 充电电池将自动充电, 因此您在旅行时可以使用各种各样的电池作为备用电源。



发行日期 2011-01-06

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 53226
EAN: 87 12581 48576 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 为确保最充足的后备电量, 请使用 Energizer (劲量) AAA 锂电池。该手机还可使用一次性碱性电池、锂电池以及镍氢 (NiMH) 充电电池。

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。