

Philips Xenium
手机

X526
银色

CTX526SLV



外形和功能完美结合

飞利浦 Xenium X526 的性能和外观实现了完美结合。除柔美的外观外，本款手机还具有持久的电量、便捷的 OLED 外置显示屏和双 SIM 卡，可满足您在尽情游戏时所需的电量。

时刻保持连通

- 长达 10 小时的通话时间
- 最长 1 个月待机时间
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

无限提升您的多媒体体验

- 200 万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐

PHILIPS

手机
X526 银色

产品亮点

200 万像素相机



使用 200 万像素数码相机拍摄出的清晰逼真的照片，定会带给您与众不同的全新摄影体验。直观的设计及用户界面可令您轻松拍摄出最大可达 1600 x 1200 像素的高分辨率照片；您既可将其用作手机屏幕的墙纸，也可通过彩信、蓝牙和红外线发送出去或进行打印及共享。

RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就随时可以收听最新新闻和收音机广告了。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

双 SIM 卡



一机双卡双待，可以使您保持与外界更紧密的联系，一机双卡，您再也不用携带两部手机在身边了。

CTX526SLV/40

最长 1 个月待机时间




一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 10 小时的通话时间



通话时间更长！充电一次即可享受长达 10 小时的不间断通话，省去了旅行时充电的麻烦。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.8 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 外屏颜色 : B/W
- 外屏分辨率 : 96x64 pixels
- 外屏技术 : OLED

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), WQVGA (400x240)
- 闪存 : 内置
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 连续, 普通
- 画面质量 : 精细, 良好, 普通
- 白平衡 : 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 蓝光效果, 绿色效果, 色彩转化, 普通
- 影像传感器类型 : CMOS

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 放映幻灯片

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 16 GB
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 1 MB

连接

- 蓝牙 : 蓝牙 V2.0
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : GPRS
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- PC Link : USB 1.1
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 电子邮件
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量 : 1200 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 双 SIM 卡, 长达 720 小时待机
- 通话时间 : 长达 10 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中文
- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 侧键, 软键, 4 向导航键和输入
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 倒计时器, 国际单位换算器, 货币转换器
- 文本输入 : T9
- 可用语言 : T9 输入法 : 简体中文, 繁体中文, 中文
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, 智能电话簿, 警卫功能, 国际时钟, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java

应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 聚会

音频捕捉

- 语音录制 : 是, AMR, AWB, WAV

音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, AAC, WAV, AAC+

音频录制

- 录制您自己的声音

视频捕捉

- 视频格式 : MPEG4
- 视频分辨率 : CIF
- 数码变焦 : 8 倍速
- 帧速率 : 15 fps
- 视频模式 : 自动, 夜间

视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP

录制视频

- 分辨率 (像素) : 176x144
- 压缩格式 : MPEG4, 3GP, H.263

尺寸

- 形状因数 : 翻盖
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 黑色
- 手机尺寸 : 109*53.6*18.5 毫米
- 手机重量 : 126 克

手机
X526 银色

CTX526SLV/40

规格

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 用户手册, USB 数据线



发行日期 2024-04-12

版本: 1.0.1

EAN: 69 31555 21023 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。