

飞利浦  
Xenium

X530

黑色

CTX530BLK



## 持久的性能，出众的设计

飞利浦 Xenium X530 手机改头换面，在外观和性能上实现了更加理想的平衡。从优美的翻盖设计和外部显示屏，到可靠的功能和 8 小时通话时间，它将让您随时保持联络，保持前卫形象。

### 时尚优雅的设计

- 外置 OLED 显示屏，控制更自如
- 高雅、时尚的设计向世界彰显您的个人风采

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间

### 无限提升您的多媒体体验

- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 2 百万像素相机可为您拍出清晰逼真的照片
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 外置 OLED 显示屏

无需翻开手机，只需按音量“+”或“-”按钮即可查看时间、未接来电短信提示、待办事项、电台和曲目信息，非常方便。此外，您还可以轻松地选择收音机频道和音乐。

### 长达 8 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

### RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速

轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。



# 规格

## 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高) : 99 x 47 x 18.7
- 产品重量 : 95
- 形状因数 : 翻盖
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 幻影黑

## 图片 / 显示

- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 主屏分辨率 : 240x320 像素
- 屏幕对角线尺寸 : 2.2
- 外屏颜色 : B/W
- 外屏分辨率 : 128x36 像素
- 外屏技术 : OLED

## 电源

- 通话时间 : 长达 8 小时
- 待机时间 : 长达 1 月
- 充电时间 : 3 小时
- 电池容量 : 920
- 电池类型 : 锂电池
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

## 网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发 : 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 预设 SMS, WAP OTA provisioning
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- 边缘

## 便利性

- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟
- 个性化 / 自定义 : 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声, 可下载动画 GIF
- 时钟 / 版本 : 数字, 国际时钟
- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 轻松导航 : 动画彩色矩阵
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 软键
- 可用语言 : T9 输入法 : 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 俄语, 土耳其语
- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 罗马尼亚语, 俄语, 土耳其语
- 游戏和应用程序 : 折扣管理器, 女士日历, 价格比较表, 购物单, 体重管理, “幻想国度” 游戏, 数独游戏, Java MIDP 2.0, 闹钟, 电子秒表, 倒计时器, 计算器, 日历, 阴历, 国际单位换算器
- 内嵌游戏 : 2

## 静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : QVGA (320x240), VGA (640x480), SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200)
- 图像模式 : 自拍模式, 多段拍摄, 色彩效果
- 图像文件格式 : JPEG, BMP, GIF
- 影像传感器类型 : CMOS
- 特效预览模式 : 深褐色, 蓝光效果, 黑白, 红色效果
- 画面质量 : 普通, 精细, 超精细

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
- 放映幻灯片

## 视频捕捉

- 影像传感器分辨率 : 2 米 像素
- 视频分辨率 : QVGA
- 帧速率 : 15 fps
- 视频格式 : H.263, MPEG4
- 影像传感器类型 : CMOS

## 视频播放

- 压缩格式 : MPEG4, H.263
- 帧速率 (fps) : 15
- 分辨率 (像素) : 320x240

## 声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

## 音频捕捉

- 语音录制 : 是, AMR

## 音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA

## 存储介质

- 存储卡类型 : Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 32 MB
- 存储卡最大容量 : 2 十亿字节

## 连接

- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- 无线连接 : 蓝牙
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 箱体
- 用户手册 : 再造纸

## 附件

- 标准包装包括 : 手机, 干电式, 充电器, 立体声耳机, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 用户手册



发行日期 2011-07-05

版本 : 2.4.1

12 NC: 8670 000 53743  
EAN: 87 12581 48893 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。