



飞利浦 Xenium  
Xenium

X603

银色

Xenium

CTX603SLV

## 功能更出色，行动更从容

飞利浦 Xenium X603 让您的生活更加从容有序，它拥有令人赞叹的电量，待机时间长达 50 天。强大而有趣的多媒体功能，让您始终保持联络，工作和生活更显平衡！

### 时刻保持连通

- 最长 50 天的待机时间
- 长达 12 小时的通话时间

### 短信迅发

- 快速、直观的触摸屏，导航便捷

### 无限提升您的多媒体体验

- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 享受蓝牙立体声音乐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 最长 50 天的待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达 50 天之久。

### 长达 12 小时的通话时间

充一次电，电话即可支持长达 12 小时的通话时间。

### 快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航，只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使

用这款手机，通话、发送短信或整理日程更是毫不费力，让您多一分自如。

### 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面 - 即便是在昏暗光线条件下。

### RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收

音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。

### 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

### MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



# 规格

## 尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 直板
- 手机颜色: 银色
- 手机尺寸: 112\* 50.5 \* 15.5 毫米
- 手机重量: 140 克 (带电池)

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240x320 像素
- 主屏技术: TFT
- 触摸板

## 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 画面分辨率: 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944), VGA (640x480)
- 画面质量: 普通, 精细, 良好
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 连续, 防抖, 最佳拍摄, 文档, 面部检测, 横向, 普通, 纵向
- 特效预览模式: 深褐色, 素描, 黑板, 蓝雕刻, 蓝光效果, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 灰度, 普通, 白板, 油画
- 白平衡: 自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯
- 高级设置: 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记
- 自动对焦: AF 多区, 无限, 宏
- 数码变焦: 5X
- 闪存: 内置, 红眼消除
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 灵敏度: ISO 100-1600 自动调整

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 画面效果增强: 创建相册
- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

## 视频捕捉

- 高级设置: 持续自动对焦, 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 视频质量
- 帧速率: 15 fps
- 视频格式: 3GP, H.263, MPEG4
- 视频模式: 自动, 夜间
- 视频分辨率: CIF, QVGA, VGA

## 视频播放

- 压缩格式: MPEG4, 3GP
- 分辨率 (像素): 352x288, 176x144, 640x480
- 帧速率 (fps): 30

## 声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声

## 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR, AWB, WAV

## 音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV,

AAC, AAC+, ADPCM, WMA

## 网络功能

- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预定义信息 (短信, 彩信)
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 边缘

## 存储介质

- 用户内存: 50 MB
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 内置存储器容量: 1GB Nand 闪存 + 512MB 内存
- 存储卡最大容量: 8 十亿字节

## 便利性

- 按钮和控制: 相机键, 侧键, 软键, 4 向导航键和输入
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙, 通话计费
- 易于使用: 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 飞行模式
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 英中和中英字典, 文档阅读器, 国际单位换算器, MSN, 照片编辑器, 倒计时器, 仪表盘应用程序, 手写识别, 阴历, 数独游戏
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟, 模拟
- 内嵌游戏: 5
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 铃声, 墙纸
- 音量控制
- 振铃
- 多媒体: FM 收音机
- 文本输入: T9, 智能预测输入
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 轻松导航: 触摸板
- 个人信息管理: 夏令时, 国际时钟, 快速记事, SD 卡备份, 智能电话簿, 时区, Vcard 交换

## 连接

- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- 无线连接: 蓝牙
- PC Link: USB 2.0
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件
- 蓝牙
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器: MS Outlook

## 电源

- 电池容量: 1530 毫安锂电池
- 待机时间: 长达 1200 小时

- 通话时间: 长达 12 小时
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 电池类型: 锂电池

## 附件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 用户手册, USB 数据线, 手机, SAR 宣传单张, 国际保修, 优质立体声耳机, 手写笔

## 环保规格

- 包装材料: 箱体
- 无铅焊接产品
- 用户手册: 再造纸



发行日期 2011-07-05

版本: 2.0.3

12 NC: 8670 000 62558  
EAN: 87 12581 54102 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。