

飞利浦
Xenium

X606

粉红色

CTX606PNK



时尚魅力

诠释您的激情 - 时尚出行！Xenium X606 不但色彩鲜艳时尚，而且具有独特的 LED 图标和特殊效果。其长效的电池和酷炫的多媒体功能让您时刻保持联络。

时尚出行

- 半隐式 LED，令信息显示又炫又酷
- 动感的灯光效果，令您的手机炫丽夺目
- 具有快速访问应用程序的热键

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间

多媒体的激情

- 享受蓝牙立体声音乐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

尺寸

- 手机尺寸: (106.5 x 50 x 16.7) 毫米
- 手机重量: 120 克 (含电池)
- 形状因数: 翻盖
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 粉红色

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.8 英寸
- 主屏颜色: 26.2 万色
- 主屏分辨率: 240x400 像素
- 主屏技术: TFT

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, 预定义信息 (短信, 彩信)
- 服务: OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
- 边缘

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 夜间模式, 自拍模式, 连续, 多段拍摄, 防抖, 最佳拍摄, 文档, 面部检测, 纵向, 运动
- 画面分辨率: 2 米, VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944), WQVGA (400x240)
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 手动
- 画面质量: 普通, 精细, 良好
- 自动对焦: 是, AF 多区
- 高级设置: 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记
- 数码变焦: 8 倍速

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 放映幻灯片

视频播放

- 压缩格式: MPEG4, 3GP
- 帧速率 (fps): 15, 30
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240, 640x480

录制视频

- 压缩格式: MPEG4, 3GP
- 帧速率: 30 fps
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240, 640x480 (VGA)

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声

存储介质

- 用户内存: 45 MB
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 存储卡最大容量: 16 十亿字节

便利性

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 相机键, 侧键, 软键
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 易于使用: 免提模式, 热键, 飞行模式, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 阴历, 电子秒表, 英中和中英字典, 国际单位换算器, 数独游戏, “幻想国度” 游戏, 货币转换器
- 可用语言: T9 输入法: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟
- 个性化 / 自定义: 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 文本输入: T9
- 振铃
- 音量控制

连接

- 蓝牙: 蓝牙 V2.0
- 蓝牙模式: A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能: CSD (语音, 数据), GPRS
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器: Lotus Notes, MS Outlook

附件

- 标准包装包括: 干电式, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体

电源

- 电池类型: 锂电池
- 电池容量: 1000 毫安时锂电池
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机
- 待机时间: 长达 1 月
- 通话时间: 长达 8 小时

产品亮点

炫酷 LED 显示屏

合上翻盖时, 您手机的 LED 面板会以一种又炫又好玩的方式在外部 LED 显示屏上显示预先设置好的图标。切身参与提醒、信息、来电或未接电话, 与您的手机完全互动!

令人赞不绝口的视觉效果

您的飞利浦手机不但具有动态图形功能, 而且还有炫彩闪亮效果, 为您提醒来电或信息 - 或者仅仅是为了给您的移动体验增添一点玩乐的元素。您还可以给特定的联系人, 甚至是手机功能配上图形, 让您的手机显露您的个性。

快捷热键

您只需轻按一下指定的快捷热键, 便可轻松访问您的信息、MP3 播放器或互联网。欣赏最爱歌曲、撰写信息或畅游互联网, 就在轻轻一按间!

最长 1 个月待机时间

一次充电, 手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8 小时的通话时间

一次充电, 电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面 - 即便是在昏暗光线条件下。



发行日期 2011-06-23

版本: 11.0.2

12 NC: 8670 000 65117
EAN: 69 23410 70266 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。