



飞利浦 Xenium
Xenium

X700

Xenium

CTX700GRY

电量持久，多一份自如

在繁忙的生活中，电话的智能性和便捷性以及充足的电量都显得如此重要。飞利浦 Xenium 手机 X700 的双屏幕让您操控更自如，持久的电量始终跟得上生活节奏。

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 7.5 小时的通话时间

专门为您打造

- 外部显示屏控制带来更多方便
- 26.2 万色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩

多媒体 - 无论何时何地

- 3.2 百万像素自动对焦相机
- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

最长 1 个月待机时间

一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 7.5 小时的通话时间

一次充电，电话可以支持长达 7.5 小时的通话时间。

外部显示屏控制

无需翻开电话，即可查看短信、拍摄照片或播放音乐。您还可根据使用情况，对最常用的功能进行自定义。

3.2 百万像素自动对焦摄像机

清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时，自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。

RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。



规格

网络功能

- GSM 频段：850, 900, 1800, 1900 MHz
- 语音编解码器：FR/EFR/AMR/HR
- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- 信息收发：连锁短信（超长短信），电子邮件，MMS，多媒体消息服务（彩信），SMS CB（小区广播），SMS（短消息服务），短信群发，预设 SMS
- 服务：OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 边缘

尺寸

- 天线：集成式
- 形状因数：翻盖
- 手机颜色：纯黑
- 手机尺寸：(103x54x15) 毫米
- 手机重量：89.4 克（不含电池）

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸（英寸）：2.4 英寸
- 主屏颜色：26.2 万色
- 主屏分辨率：240x320 像素
- 主屏技术：TFT
- 副屏幕对角线尺寸（英寸）：2.0 英寸
- 外屏颜色：26.2 万色
- 外屏分辨率：176x220 像素
- 外屏技术：TFT

静态照片拍摄

- 相机：集成式
- 数码变焦：4 倍速
- 影像传感器类型：CMOS
- 画面分辨率：VGA (640x480), 3M (2048x1536), SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200)
- 画面质量：高, 低, 普通
- 图像文件格式：JPEG
- 图像模式：夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄, 连续
- 特效预览模式：深褐色, 素描, 黑板, 蓝雕刻, 蓝光效果, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 雕印, 灰度转化, 绿色效果, 灰度, 冷色, 普通, 白板
- 预览帧速率：30 帧 / 秒
- 白平衡：自动, 阴天, 日光, 荧光灯, 白炽灯, 手动, 白炽灯

静态照片播放

- 图像压缩格式：BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

视频捕捉

- 影像传感器分辨率：3.2 百万像素
- 影像传感器类型：CMOS
- 视频格式：3GP, H.263, MPEG4

录制视频

- 压缩格式：3GP, H.263, MPEG4
- 分辨率（像素）：352x288
- 帧速率：15 fps

视频播放

- 压缩格式：MPEG4, H.263, 3GP
- 分辨率（像素）：352x288
- 帧速率 (fps): 30

音频捕捉

- 语音录制：是, AMR

声音

- 铃声：MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声
- 均衡器设置：低音, 古典, 舞曲, 普通, 流行乐, 摇滚, 高音

音频录制

- 录制您自己的声音

音频播放

- 音频支持格式：AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, WMA, AAC+, ADPCM

电源

- 电池容量：980 毫安锂电池
- 待机时间：长达 1 月
- 通话时间：长达 7.5 小时
- 电池节能管理器：自动开 / 关机
- 电池类型：锂电池

存储介质

- 用户内存：47 MB
- 存储卡类型：Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理：存储器状态, 动态内存分配
- 内置存储器容量：128MB Nand 闪存 + 64MB 内存
- 存储卡最大容量：8 十亿字节

连接

- 耳机：通过迷你 USB 连接器
- 调制解调器功能：CSD（语音, 数据）, GPRS
- 无线连接：蓝牙
- PC Link: USB 1.1
- 蓝牙模式：A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件
- 蓝牙
- 计算机同步管理器：Lotus Notes, MS Outlook

便利性

- 按钮和控制：相机键, 侧键, 软键, 4 向导航键和输入
- 通话管理：呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 轻松导航：翻盖接听
- 易于使用：免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示, 飞行模式
- 游戏和应用程序：日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 名片阅读器, “幻想国度” 游戏, 数独游戏, 日历, 倒计时器, Expense Manager 理财管家, 国际单位换算器, MSN
- 可用语言：界面：简体中文, 繁体中文, 英语, 俄语
- 个人信息管理：夏令时, 时区, 国际时钟, 快速记事, 警卫功能
- 时钟 / 版本：数字, 国际时钟
- 内嵌游戏：3
- 个性化 / 自定义：可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 铃声, 墙纸
- 音量控制

- 秒表
- 振铃
- 可用语言：T9 输入法：简体中文, 繁体中文, 英语

附件

- 标准包装包括：电池, CD ROM（手机工具）, 充电器, 用户手册, USB 数据线, 手机, SAR 宣传单张, 立体声耳机

环保规格

- 包装材料：箱体
- 无铅焊接产品



发行日期 2011-07-05

版本：2.0.1

12 NC: 8670 000 53357
EAN: 87 12581 48629 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。