



Philips
Xenium

X710

CTX710BLK

双卡双待，效用加倍

飞利浦 Xenium X710 手机具有两个可用的 SIM 卡插槽，您可以将不同类别的联系人分组管理。结合超长的电池寿命，当您外出时，您总能感受到该手机带给您的双卡双待和效用加倍的优越感。

使您尽享充分的灵活性

- 双 SIM 卡

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8.5 小时的通话时间

无限提升您的多媒体体验

- 以 MPEG4 和 H263 格式录制和播放视频
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 高品质的集成 FM 收音机
- 享受蓝牙立体声音乐
- 3 百万像素自动对焦摄像机

PHILIPS

产品亮点

双 SIM 卡，联络更方便



享受胜似拥有两部手机的方便，轻松满足不同的通讯需要。这款手机可使用 2 张 SIM 卡，同时拥有 2 路 GSM 连接 - 就像两部手机融为一体！外出时享受更大的移动联络范围。

最长 1 个月待机时间



一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

长达 8.5 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 8.5 小时的通话时间。

3 百万像素自动对焦摄像机



清晰地捕获经典瞬间犹如定焦摄像一样简单。当您将摄像机按钮按下一半时，自动对焦便会自动进入工作状态。完全按下按钮即能捕获清晰、锐利的影像。

视频拍摄和播放

视频拍摄功能以 MPEG4 或 H263 格式为您记录珍贵的时刻。在您的电话或电脑上播放。

蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

FM 收音机

使用手机及其立体声耳机，FM 收音机应用程序使您可以随时随地收听喜爱的 FM 收音机节目。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色

静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), QVGA (320x240), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536)
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 普通, 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄
- 画面质量 : 普通, 高, 低
- 预览模式 : 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 手动
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 雕印, 黑板, 白板, 色彩转化, 对比度, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型 : CMOS

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, PNG, WBMP
- 旋转 : 90 度步进
- 画面效果增强 : 翻转照片, 框架和图标, 旋转, 图片编辑器

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 8 GB
- 内存管理 : 存储器状态
- 用户内存 : 20 MB

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 对象推入描述文件, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : GPRS
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- PC Link : USB 1.1

- 计算机同步管理器 : Lotus Notes, MS Outlook
- 无线连接 : 蓝牙

网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- GSM 频段 (主 SIM) : 900, 1800, 1900 MHz
- GSM 频段 (次 SIM) : 900, 1800 MHz
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, EMS / release 5
- 服务 : WAP 2.0, DRM (转发禁止), SIM Toolkit / Release 99
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR

功率

- 电池容量 : 1900 毫安锂电池
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 1 月
- 通话时间 : 长达 8.5 小时
- 充电时间 : 6 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机
- 电子增强 : 备用电池

多媒体应用

- 记忆卡接口 : SD 卡插槽

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中文, 印度尼西亚语, 泰语, 越南语
- 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式, 键盘锁, 屏保时钟, 软键, 振动提示, 双 SIM 卡
- 通话管理 : 通话计费, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 相机键, 侧键, 软键
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟

- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 内嵌游戏 : 2
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 电子秒表, 日程表, 日历, “幻想国度” 游戏, 国际单位换算器, 我的卡片, 照片编辑器, 数独游戏
- 轻松导航 : 动画彩色矩阵
- 可用语言 : T9 输入法 : 中文, 简体中文, 繁体中文
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, Vcard 交换, 任务列表
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声
- 均衡器设置 : 古典, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音

音频捕捉

- 语音录制 : 是, AMR

音频播放

- 音频支持格式 : ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144, 352x288
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps) : 30

录制视频

- 分辨率 (像素) : 176x144, 352x288
- 压缩格式 : MPEG4, 3GP, H.263
- 帧速率 : 15 fps

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 黑色

规格

- 手机尺寸: 113.6 x 49.1 x 16.9 毫米
- 手机重量: 114 克 (不含电池)

环保规格

- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 立体声耳机, 用户手册, USB 数据线, 1GB Micro SD 卡



发行日期 2024-03-25

版本: 6.0.3

EAN: 87 12581 48084 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。