

Philips Xenium  
Xenium

X712

CTX712BLK



## 强大的控件与指纹安全保护

荣获红点奖殊荣的飞利浦 Xenium X712 通过智能指纹识别来保护您的手机和数据，带给您专享安全保障。双 SIM 卡和炫酷的多媒体功能，让您的生活条理分明，倍添畅快。

### 让您尽享充分的灵活性

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间

### 无限提升您的多媒体体验

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

### 专为视觉舒适而打造

- 7.1 厘米（2.8 英寸）AMOLED 显示屏，丰富您的观赏体验
- 通过指纹访问您的个人应用程序
- 保护数据隐私安全

**PHILIPS**

# 产品亮点

## 指纹验证

智能指纹验证功能，使用您的独特指纹，保护您的飞利浦手机和数据，保证您的专享体验。您只需通过手机自带的指纹传感器注册您的指纹便可。手指在屏幕上轻拂验证匹配性，只有您自己能够使用您的手机及其令人惊叹的功能和应用程序。

## 保护数据隐私安全

其他用户在飞利浦手机上只能使用有限的功能，从而保障您的数据安全。只需轻击几下按钮，便可授权使用通话或接收信息和文件等常用功能。

## 7.1 厘米 (2.8 英寸) AMOLED 显示屏


在飞利浦手机的 AMOLED 显示屏上，体验从未有过的清晰和艳丽图像。无论在夜里还是直射的阳光下，表现一样出色。此外，其 7.1 厘米 (2.8 英寸) 屏幕让您随时随地欣赏流畅、动感的视频。

## 最长 1 个月待机时间



一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

## 长达 8 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

## 双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码，分开不同联系人，让您的生活更有条理。有双 SIM 卡，不必随身携带 2 个手机。

## 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下，内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

## RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时可以收听最新新闻和收音机广告了。

## 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

## MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。



# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.8 英寸
- 主屏分辨率 : 240X400 pixels
- 主屏技术 : OLED
- 主屏颜色 : 26.2 万色

## 静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944), WQVGA (400x240), 2M (1600x1200)
- 自动对焦 : AF 多区, 无限, 宏, 是
- 闪存 : 内置, 红眼消除
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 夜间模式, 自拍模式, 连续, 防抖, 最佳拍摄, 文档, 面部检测, 纵向, 运动, 横向, 多段拍摄, 普通
- 画面质量 : 普通, 精细, 良好
- 高级设置 : 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记
- 白平衡 : 自动, 阴天, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 白炽灯, 手动
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 铜雕刻, 灰度转化, 普通, 对比度, 油画
- 灵敏度 : ISO 100-1600 自动调整
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型 : CMOS

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 画面效果增强 : 创建相册
- 放映幻灯片

## 存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 8 GB
- 内存管理 : 动态内存分配, 存储器状态
- 用户内存 : 30 MB

## 连接

- 蓝牙 : 蓝牙 V2.0
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机 : 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器 : Lotus Notes

## 网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): 12 类, B 类和 C 类
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900 MHz

## 功率

- 电池容量 : 1050 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 双 SIM 卡, 待机长达 1 个月
- 通话时间 : 长达 8 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

## 便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中文
- 易于使用 : 免提模式, 飞行模式, 软键, 振动提示, 热键
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待\*, 来电显示\*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙, 多方通话
- 按钮和控制 : 相机键, 侧键, 4 向导航键和输入, 软键
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 数字, 国际时钟, 模拟

- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 电子秒表, 货币转换器, 日历, 倒计时器, 仪表盘应用程序, 国际单位换算器, 阴历, MSN
- 文本输入 : T9
- 可用语言 : T9 输入法 : 简体中文, 繁体中文, 中文
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, 智能电话簿, 国际时钟, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

## 声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

## 音频捕捉

- 语音录制 : AMR, AWB, WAV, 是

## 音频播放

- 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA, ADPCM

## 视频捕捉

- 视频格式 : H.263, MPEG4
- 视频分辨率 : CIF, QVGA, VGA
- 数码变焦 : 8 倍速
- 帧速率 : 15 fps
- 高级设置 : 持续自动对焦, 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 视频质量
- 视频模式 : 自动, 夜间

## 视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144, 320x240
- 压缩格式 : MPEG4, 3GP, H.263
- 帧速率 (fps) : 30

# 规格

## 录制视频

- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240
- 压缩格式: 3GP, MPEG4
- 帧速率: 30 fps

## 尺寸

- 形状因数: 翻盖
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 黑领结
- 手机尺寸: 105.8\*51.5\*16.7 毫米
- 手机重量: 138 克

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

## 附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 用户手册, USB 数据线, 清洁布, 立体声耳机



发行日期 2024-03-25

版本: 4.4.1

EAN: 69 23410 70232 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。