

Philips Xenium  
Xenium

X806  
黑色

CTX806BLK



## 持久的性能，出众的设计

智能灵巧的飞利浦 Xenium X806 手机，双 SIM 功能协调您的多元生活。您只需为工作和私人联系人分配两个不同的号码，而无需携带两部手机。不仅如此，Xenium 的超长电池寿命让您始终能够从容应对快节奏的生活！

### 让您尽享充分的灵活性

- 双 SIM 卡

### 多媒体 - 无论何时何地

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 享受蓝牙立体声音乐
- 借助 RDS FM 电台的屏幕显示，轻松调谐
- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机

### 时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 8 小时的通话时间

### 短信迅发

- 快速、直观的触摸屏，导航便捷
- 26.2 万色 7.6 厘米（3 英寸）彩色 TFT 显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- 触摸屏面板实现了对应用程序的智能访问

# PHILIPS

## 产品亮点

### MicroSD 存储卡插槽


通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

### 最长 1 个月待机时间



一次充电，手机便可持续待机长达一个月之久。

### 长达 8 小时的通话时间



一次充电，电话可以支持长达 8 小时的通话时间。

### RDS FM 收音机

无线电数据系统 (RDS) 显示屏会显示电台的名称而非频率数字，您可以利用它快速轻易地调谐到您喜爱的电台。通过 RDS，电台还能将文本消息和信息直接传输到收音机显示屏，这样您就可以随时收听最新新闻和收音机广告了。

### 双 SIM 卡，联络更方便



享受胜似拥有两部手机的方便，轻松满足不同的通讯需要。这款手机可使用 2 张 SIM 卡，同时拥有 2 路 GSM 连接 - 就像两部手机融为一体！外出时享受更大的移动联络范围。

### 快速、直观的触摸屏

方便易用的触摸屏界面带给您更简便的手机体验。用手写笔可快速地在菜单之间导航，只需轻触或弹击即可浏览文件夹。使用这款手机，通话、发送短信或整理日程更是毫不费力，让您多一分自如。

### 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面 - 即便是在昏暗光线条件下。

### 触摸屏面板

使用触摸屏面板尽情享受智能、直观地访问常用应用程序的乐趣 - 只需轻轻触摸屏幕！

### 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

### 26.2 万色 7 厘米 (3 英寸) 彩色 TFT 显示屏

借助其具有超凡图像品质和响应时间的 26.2 万色 7.6 厘米 (3 英寸) 彩色显示屏，最逼真、最绚丽的图片与照片，随之而来的乐趣与激情，一切尽在您的掌控之中。



# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 3 英寸
- 主屏分辨率 : 240X400 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色
- 触摸板

## 静态照片拍摄

- 相机 : 集成式
- 画面分辨率 : VGA (640x480), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944), WQVGA (400x240)
- 自动对焦 : AF 多区, 无限, 宏
- 闪存 : 内置, 红眼消除
- 数码变焦 : 8 倍速
- 图像文件格式 : JPEG
- 图像模式 : 普通, 夜间模式, 自拍模式, 连续, 防抖, 最佳拍摄, 文档, 面部检测, 横向, 纵向, 运动
- 画面质量 : 普通, 精细, 良好
- 高级设置 : 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 时间戳记
- 白平衡 : 自动, 阴天, 荧光灯, 日光, 白炽灯
- 特效预览模式 : 灰度, 深褐色, 雕印, 蓝光效果, 素描, 黑板, 白板, 绿色效果, 蓝雕刻, 色彩转化, 铜雕刻, 灰度转化, 普通
- 灵敏度 : ISO 100-1600 自动调整
- 预览帧速率 : 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型 : CMOS

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
- 旋转 : 90 度步进
- 画面效果增强 : 创建相册
- 放映幻灯片

## 存储介质

- 存储卡类型 : 迷你 Secure Digital (SD)
- 存储卡最大容量 : 8 GB
- 内存管理 : 存储器状态, 动态内存分配
- 用户内存 : 47 MB

## 连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式 : A2DP, 免提, 耳机, 文件传输规范
- 调制解调器功能 : CSD (语音, 数据), GPRS
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线
- 计算机同步管理器 : MS Outlook

## 网络功能

- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发
- 服务 : OTA Provisioning (WAP, MMS), SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 850, 900, 1800, 1900 MHz

## 功率

- 电池容量 : 1530 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 1 月
- 音乐播放时间 : 长达 70 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机
- 电子增强 : 备用电池

## 便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 繁体中文, 简体中文
- 易于使用 : 免提模式, 飞行模式, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 通话管理 : 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 \*, 来电显示 \*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 防火墙
- 按钮和控制 : 相机键, 打开 / 关闭电源, 侧键
- 音量控制
- 时钟 / 版本 : 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体 : FM 收音机

- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, Java MIDP 2.0, 电子秒表, 英中和中英字典, 手写识别, 数独游戏, MSN, 仪表盘应用程序, 动作感应器, 感应器游戏, 货币转换器
- 轻松导航 : 触摸板
- 文本输入 : T9
- 个人信息管理 : 夏令时, 时区, 智能电话簿, Vcard 交换, 快速记事, SD 卡备份
- 个性化 / 自定义 : 可下载动画 GIF, 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 自主来电写真, 墙纸, 铃声

## 声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声
- 均衡器设置 : 古典, 舞曲, 流行乐, 摇滚, 低音, 普通, 高音, 聚会

## 音频捕捉

- 语音录制 : AMR, AWB, WAV

## 音频播放

- 音频支持格式 : ADPCM, AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

## 视频捕捉

- 视频格式 : 3GP, H.263, MPEG4
- 视频分辨率 : QVGA, CIF, VGA
- 数码变焦 : 8 倍速
- 帧速率 : 15 fps
- 高级设置 : 持续自动对焦, 对比度, 消除闪烁, 饱和度, 清晰度, 视频质量
- 视频模式 : 自动, 夜间

## 视频播放

- 分辨率 (像素) : 176x144, 352x288, 640x480
- 压缩格式 : MPEG4, H.263, 3GP
- 帧速率 (fps) : 30

# 规格

## 尺寸

- 形状因数: 直板
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 黑色
- 手机尺寸: 103.5 x 53 x 14 毫米
- 手机重量: 136.5 克

## 环保规格

- 无铅焊接产品

- 包装材料: 卡通箱
- 用户手册: 可回收纸

## 附件

- 标准包装包括: 电池, CD ROM (手机工具), 充电器, 手写笔, 用户手册, USB 数据线, 清洁布, 优质立体声耳机



发行日期 2024-03-25

版本: 8.0.1

EAN: 87 12581 52803 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)